



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303642293

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.  
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电子式过电流继电器

LR97D: Uimp:4kV; Ui:250V; Ith:1.5A; Ue/Ie:AC-15:AC250V/1A;DC-13:DC30V/1A;  
IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303642293

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

<u>LR97D</u>	<u>38</u>	<u>M7</u>
1	2	3

1. 系列名称 Series Designation

LR97D: LR97D 系列/LR97D Series

2. 最大电流规格 Maximum Current Rating

015: 0.3 - 1.5 A

07: 1.2 - 7 A

25: 5 - 25 A

38: 20 - 38 A

3. 控制电压 Control Voltage

B : 24 VAC/DC, 50/60Hz

E : 48 VAC/DC, 50/60Hz

F7: 100/110VAC, 50/60Hz

M7: 200/220/240VAC, 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司