



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304627906

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD
SY NO 99/1, MAMIDIPALLY, Mamidipalle, Balapur, Rangareddy - 500108

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1E06...,LC1E09...,LC1E12...,LC1E18...;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月25日 有效期至: 2029年05月09日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年05月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304627906

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1E06..., LC1E09..., LC1E12..., LC1E18...

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

LC1E06...:

Ith: 20A;

AC-3: Ue/ Ie: 220/230V/6A, 380V/6A, 400/415V/6A, 440V/6A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230V/6A, 380V/6A, 400/415V/6A, 440V/6A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230V/5A, 380V/5A, 400/415V/5A, 440V/5A;

AC-1: Ue/ Ie: 220/230V/20A, 380V/20A, 400/415V/20A, 440V/20A;

LC1E09...:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/ Ie: 220/230V/9A, 380V/9A, 400/415V/9A, 440V/9A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230V/9A, 380V/9A, 400/415V/9A, 440V/9A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230V/7.5A, 380V/7.5A, 400/415V/7.5A, 440V/7.5A;

AC-1: Ue/ Ie: 220/230V/25A, 380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

LC1E12...:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/ Ie: 220/230V/12A, 380V/12A, 400/415V/12A, 440V/ 12A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230V/12A, 380V/12A, 400/415V/12A, 440V/ 12A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230V/10A, 380V/10A, 400/415V/10A, 440V /10A;

AC-1: Ue/ Ie: 220/230V/25A, 380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

LC1E18...:

Ith: 32A;

AC-3: Ue/ Ie: 220/230V/18A, 380V/18A, 400/415V/18A, 440V/ 18A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230V/18A, 380V/18A, 400/415V/18A, 440V/ 18A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230V/15A, 380V/15A, 400/415V/15A, 440V/ 15A;

AC-1: Ue/ Ie: 220/230V/32A, 380V/32A, 400/415V/32A, 440V/32A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V 50Hz;

AC24V, 110V, 220V, 380V, 440V 60Hz;

AC24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V 50/60Hz;

极数: 3P;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304627906

证书附页: 第 2 页 共 3 页

频率: 50/60Hz;
 防护等级: IP20(仅正面);
 配用的辅助触头: (本体)
 1NO, 1NC;
 Ith:10A;
 AC-15: Ue/Ie:380V/1.3A, 660V/0.75A;
 DC-13: Ue/Ie:220V/0.3A;

型号解释:

LCIE	12	10	M	6	S250
I	II	III	IV	V	VI

I	交流接触器基本型号: LCIE 交流接触器优化型基本型号
II	产品规格 06, 09, 12, 18
III	辅助触头类型 10: 1NO 01: 1NC
IV	线圈电压代码 见表 2
V	线圈频率代码(见表 2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz
VI	后缀 空白: 标准型 S250: 客户定制型 (仅适用 LC1E0601B5S250)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304627906

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 2

线圈电压代码	电压 - 频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
O5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
O6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司