



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631394

认证委托人名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产企业名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1N18...NS201; LC1N25; LC1E25...; LC1N25...NS201; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年11月26日 有效期至：2029年05月20日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月21日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631394

证书附页: 第 1 页 共 5 页

LC1N18...NS201; LC1N25; LC1E25...; LC1N25...NS201

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ith: 32A;

LC1N18...NS201:

AC-1: Ue/Ie: 220/230/380V/32A, 400/415V/32A, 440V/32A;

AC-3: Ue/Ie: 220/230/380V/18A, 400/415V/18A, 440V/18A;

AC-3e: Ue/Ie: 220/230/380V/18A, 400/415V/18A, 440V/18A;

AC-4: Ue/Ie: 220/230/380V/18A, 400/415V/18A, 440V/18A;

LC1N25:

AC-1: Ue/Ie: 220/230/380V/32A, 400/415V/32A, 440V/32A, 660V/32A;

AC-3: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A, 660V/16.5A;

AC-3e: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A, 660V/16.5A;

AC-4: Ue/Ie: 220/230/380V/20.9A, 400/415V/20.9A, 440V/20.9A, 660V/13.8A;

LC1E25...:

AC-1: Ue/Ie: 220/230/380V/32A, 400/415V/32A, 440V/32A;

AC-3: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-3e: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-4: Ue/Ie: 220/230/380V/20.9A, 400/415V/20.9A, 440V/20.9A;

LC1N25...NS201:

AC-1: Ue/Ie: 220/230/380V/32A, 400/415V/32A, 440V/32A;

AC-3: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-3e: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-4: Ue/Ie: 220/230/380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V 50Hz;

AC24V, 110V, 220V, 380V, 440V 60Hz;

AC24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V 50/60Hz;

极数: 3P;

频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20 仅正面(from front face only);

配用的辅助触头(本体):

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631394

证书附页: 第 2 页 共 5 页

Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie:380V/1.3A, 660V/0.75A;
DC-13: Ue/Ie:220V/0.3A;
1NC 或 1NO

型号解释:

<u>LCIE</u>	<u>25</u>	<u>10</u>	<u>M</u>	<u>5</u>	<u>N</u>
I	II	III	IV	V	VI

I	交流接触器基本型号: LCIE/LCIN 交流接触器基本型号
II	产品规格 25, 18
III	辅助触头类型 10: 1NO 01: 1NC
IV	线圈电压代码 见表 2
V	线圈频率代码(见表 2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7:50/60Hz
VI	可选项 N: LCIN...N 交流接触器优化型, 国内销售产品 (后缀 N 仅在外包装标签上出现) 空白: LCIE... 交流接触器优化型, 出口产品 NS201: 特殊行业专用产品 (后缀 S201 仅适用于 LCIN18, LCIN25, 仅适用于线圈 CC5, F7, M7)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631394

证书附页：第 3 页 共 5 页

表 2

线圈电压代码	电压 - 频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
Q5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
Q6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631394

证书附页: 第 4 页 共 5 页

LC1E	25	10	M	5	N
I	II	III	IV	V	VI

I	Basic product type: LC1E/ LC1N AC Contactor type
II	Product size 25, 18
III	Auxiliary contact type 10: 1NO 01: 1NC
IV	Coil code See table 2
V	Coil frequency(See table 2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz
VI	Option N: LC1N...N China offer optimized type ("N" is only marked on the package label) Blank: LC1E... Global offer except China optimized type NS201:Special offer (S201 is only suitable for LC1N18,LC1N25, only suitable for CC5,F7,M7)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631394

证书附页：第 5 页 共 5 页

Table 2

Coil code	voltage -frequency
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
O5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
O6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司