



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631397

认证委托人名称及地址
施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者名称及地址
施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产企业名称及地址
施耐德电气制造(武汉)有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1N32, LC1N32...NS201; LC1N38; LC1N38...NS201; LC1E32..., LC1E38...; 详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月26日 有效期至: 2029年05月20日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年05月21日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631397

证书附页：第 1 页 共 4 页

LC1N32, LC1N32...NS201; LC1N38; LC1N38...NS201; LC1E32..., LC1E38...

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith: 50A;

LC1N32:

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A, 660V/50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A, 660V/20.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A, 660V/20.2A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/26.7A, 380V/26.7A, 400V/415V/26.7A, 440V/26.7A, 660V/16.9A;

LC1E32...

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/26.7A, 380V/26.7A, 400V/415V/26.7A, 440V/26.7A;

LC1N32...NS201

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/32A, 400V/415V/32A, 440V/32A;

LC1N38:

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A, 660V/50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A, 660V/20.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A, 660V/20.2A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/31.7A, 380V/31.7A, 400V/415V/31.7A, 440V/31.7A, 660V/16.9A;

LC1E38...:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631397

证书附页：第 2 页 共 4 页

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A;
AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/31.7A, 380V/31.7A, 400V/415V/31.7A, 440V/31.7A;
LC1N38...NS201
AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/50A, 400V/415V/50A, 440V/50A;
AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/38A, 400V/415V/38A, 440V/38A;
Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V 50Hz;
AC24V, 110V, 220V, 380V, 440V 60Hz;
AC24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V 50/60Hz;
极数: 3P;
频率: 50/60Hz;
IP20(仅正面);
配用的辅助触头(本体):
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie:380V/1.3A, 660V/0.75A;
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.3A;
INC 或 INO;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631397

证书附页: 第 3 页 共 4 页

型号解释:

LC1E	32	10	M	6	N
I	II	III	IV	V	VI
I	交流接触器基本型号: LC1E/LC1N 交流接触器基本型号				
II	产品规格 32,38				
III	辅助触头类型 10: 1NO 01: 1NC				
IV	线圈电压代码 见表 2				
V	线圈频率代码(见表 2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz				
VI	可选项 N: LC1N...N 交流接触器优化型, 国内销售产品 (后缀 N 仅在外包装标签上出现) 空白: LC1E...交流接触器优化型, 出口产品 NS201: 特殊行业专用产品 (后缀 S201 仅适用于 LC1N32, LC1N38, 仅适用于线圈 CC5, F7, M7)				

表 2

线圈电压代码	电压 - 频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
O5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
O6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
O7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631397

证书附页：第 4 页 共 4 页

<u>LC1E</u>	<u>32</u>	<u>10</u>	<u>M</u>	<u>6</u>	<u>N</u>
I	II	III	IV	V	VI

I	Basic product type: LC1E/LC1N AC Contactor type
II	Product size 32,38
III	Auxiliary contact type 10: 1NO 01: 1NC
IV	Coil code See table2
V	Coil frequency(See table2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz
VI	Option N: LC1N...N China offer optimized type ("N" is only marked on the package label) Blank: LC1E... Global offer except China optimized type NS201:Special offer (S201 is only suitable for LC1N32,LC1N38, only suitable for CC5,F7,M7)

Table 2

Coil code	voltage -frequency
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
O5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
O6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
O7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司