



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640778

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Alpes
Zone d'activités Alpespace, Rue Isaac Newton, 73800 Porte-de-Savoie,
FRANCE

产品名称和系列、型号、规格

空气断路器

MTZ3-40/50/63 H1/H2; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月22日 有效期至：2029年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640778

证书附页：第 1 页 共 3 页

MTZ3-40/50/63 H1/H2;

Ue: AC220V/415V/440V, AC525V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

In: 4000A, 5000A, 6300A;

过电流脱扣器类型：电子式;

MTZ3-40/50/63 H1:

Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/3s;

MTZ3-40/50/63 H2:

Ics: 150kA (AC220V/415V/440V), 130kA (AC525V), 100kA (AC690V);

Icu: 150kA (AC220V/415V/440V), 130kA (AC525V), 100kA (AC690V);

Icw: 100kA/3s;

选择性类别：B 类；极数：3P、4P；产品适用于隔离；适用频率：50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁铁 XF，详见表格;

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合电磁铁 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833668 SP		LV836668 SP	
LV833670	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833670 SP		LV836670 SP	
LV833671	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833671 SP		LV836671 SP	
LV833673	380-480Vac 50/60Hz	LV836673	380-480Vac 50/60Hz
LV833673 SP		LV836673 SP	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640778

证书附页：第 2 页 共 3 页

33668	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33673	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659 LV833659 SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033 LV833033 SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833660 LV833660 SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034 SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661 SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035 SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662 SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036 SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664 SP	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038 SP	380-480Vac 50/60Hz
33659	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663	277V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640778

证书附页：第 3 页 共 3 页

33664	380-480V AC 50/60 Hz	
-------	----------------------	--

型号解释：

MTZ3 - 63 H2
(1) (2) (3)

(1)Model/类型:

(2)Current rating/电流等级:

40-4000A

50-5000A

63-6300A

(3)Breaking capacity/分断能力:

H1, H2-Heavy duty types/高等级型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司