



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640780

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Alpes  
Zone d'activités Alpespace, Rue Isaac Newton, 73800 Porte-de-Savoie,  
FRANCE

产品名称和系列、型号、规格

空气断路器

MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3, MTZ1-06/08/10 L1; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月22日 有效期至：2029年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月11日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307640780

证书附页: 第 1 页 共 4 页

MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3,MTZ1-06/08/10 L1;

Uimp:12kV;Ui:1000V;

MTZ1-06/08/10/12/16 H1:

Ue:AC220/415/440V, AC525V, AC690V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:42kA;Icu:42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别: B;极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10/12/16 H2:

Ue:AC220/415/440V, AC525V, AC690V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: AC220/415/440V/50kA, AC525V/42kA, AC690V/42kA;

Icu: AC220/415/440V/50kA, AC525V/42kA,AC690V/42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别:B;极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10/12/16 H3:

Ue:AC220/415/440V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:50kA;Icu:66kA;Icw:50kA/1s;

选择性类别: B; 极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10 L1:

Ue:AC220/415V, AC440V, AC525V;In: 630A, 800A,1000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640780

证书附页：第 2 页 共 4 页

Ics: AC220/415V/150kA, AC440V/130kA, AC525V /100kA;

Icu: AC220/415V/150kA, AC440V/130kA, AC525V /100kA;

选择性类别: A;

极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁铁 XF, 详见附页 2;

附页 2:

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合电磁铁 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668 LV833668S P	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668 LV836668S P	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833670 LV833670S P	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670 LV836670S P	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833671 LV833671S P	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671 LV836671S P	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833673 LV833673S P	380-480Vac 50/60Hz	LV836673 LV836673S P	380-480Vac 50/60Hz
33668	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640780

证书附页：第 3 页 共 4 页

33673	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659 LV833659S P	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033 LV833033S P	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833660 LV833660S P	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034S P	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661S P	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035S P	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662S P	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036S P	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664S P	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038S P	380-480Vac 50/60Hz
33659	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663	277V AC 50/60 Hz		
33664	380-480V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640780

证书附页：第 4 页 共 4 页

型号的解释：

MTZ1 - 16      H2  
(1)      (2)      (3)

(1) 类型：

(2) 电流等级：

06----630A  
08----800A  
10----1000A  
12----1250A  
16----1600A

(3) 分断能力：

H1, H2, H3-----高等级型  
L1-----限流型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司