



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640830

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德(北京)低压电器有限公司
北京经济技术开发区凉水河二街2号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
ComPacT NSX400K; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月05日 有效期至：2029年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640830

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号：ComPacT NSX400K；
额定冲击耐受电压(Uimp)：8kV；
额定绝缘电压(Ui)：1000V；
额定工作电压(Ue)：AC800V，AC1000V；
额定电流(In)：MicroLogic 2.3：250A，400A；MicroLogic 2.3 VS：400A；
过电流脱扣器类型：电子式(MicroLogic 2.3、MicroLogic 2.3 VS)；
额定运行短路分断能力(Ics)：AC800V/10kA，AC1000V/10kA；
额定极限短路分断能力(Icu)：AC800V/36kA，AC1000V/10kA；
选择性类别：A 类；适用频率：50/60Hz；
极数：MicroLogic 2.3：3P、4P；MicroLogic 2.3 VS：3P；
产品适用于隔离；
配用的辅助触头 1(1NO1NC，2NO2NC，3NO3NC)：
标准：Ith：6A；
AC-12：Ue/Ie：24V/6A，48V/6A，110V/6A，220/240V/6A，380/440V/6A，480V/6A，
660/690V/6A；
AC-15：Ue/Ie：24V/6A，48V/6A，110V/5A，220/240V/4A，380/440V/2A，480V/1.5A，
660/690V/0.1A；
DC-12：Ue/Ie：24V/6A，48V/2.5A，110V/0.6A，250V/0.3A；
DC-14：Ue/Ie：24V/1A，48V/0.2A，110V/0.05A，250V/0.03A；
低水平：Ith：5A；
AC-12：Ue/Ie：24V/5A，48V/5A，110V/5A，220/240V/5A，250V/5A，380/440V/5A，
480V/5A；
AC-15：Ue/Ie：24V/3A，48V/3A，110V/2.5A，220/240V/2A，380/440V/1.5A，
480V/1A；
DC-12：Ue/Ie：24V/5A，48V/2.5A，110V/0.6A，250V/0.3A；
DC-14：Ue/Ie：24V/1A，48V/0.2A，110V/0.05A，250V/0.03A；
配用的辅助触头 2(1NO1NC，2NO2NC，3NO3NC)：
Ith：5A；
AC-12：Ue/Ie：24V/5A，48V/5A，110V/5A，220/240V/5A，380/440V/5A，480V/5A，
660/690V/5A；
AC-15：Ue/Ie：24V/5A，48V/5A，110V/5A，220/240V/4A，380/440V/2A，480V/1.5A，

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640830

证书附页：第 2 页 共 2 页


660/690V/0.1A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/2.5A, 110V/0.6A, 250V/0.3A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/2.5A, 48V/1.2A, 110V/0.35A, 250V/0.03A;

DC-14: Ue/Ie: 24V/1A, 48V/0.2A, 110V/0.05A, 250V/0.03A;

型号解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司