



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640834

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

上海施耐德配电电器有限公司
上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路 833 号

产品名称和系列、型号、规格

空气断路器

MTZ2-08/10/12/16/20 N1, MTZ2-08/10/12/16/20/25 N2,
MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H1b/H1/H2/H10, MTZ2-08/10/12/16/20 L1,
MTZ2-20/25/32/40 H3; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 07 日 有效期至: 2029 年 06 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640834

证书附页：第 1 页 共 3 页

MTZ2-08/10/12/16/20 N1 , MTZ2-08/10/12/16/20/25 N2 ,
MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H1b/H1/H2/H10 , MTZ2-08/10/12/16/20 L1 ,
MTZ2-20/25/32/40 H3; Ue: AC220V/415V/440V, AC525V, AC690V, AC800V (仅
H10) , AC1140V (仅 H10) ; Uimp: 12kV; Ui: 1000V (N1/N2/ H1b/H1/H2/H3/L1) ,
1250V (H10) ; MTZ2-08/10/12/16/20 N1: In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A,
2000A; Ics: 42kA, Icu: 42kA, Icw: 42kA/1s; MTZ2-08/10/12/16/20/25 N2:
In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A; Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw:
50kA/1s; MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H1: In:800A,1000A,1250A,1600A,
2000A, 2500A, 3200A, 4000A; Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw: 66kA/1s (800A,
1000A, 1250A, 1600A, 2000A) ; 66kA/3s (2500A, 3200A, 4000A) ;
MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H1b: In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A,
2500A , 3200A , 4000A ; Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s
MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H2: In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A,
2500A, 3200A, 4000A; Ics: 100kA (AC220V/415V/440V) , 85kA (AC525V, AC690V) ;
Icu: 100kA (AC220V/415V/440V) , 85kA (AC525V, AC690V) ; Icw: 85kA/1s;
MTZ2-20/25/32/40 H3: In: 2000A, 2500A, 3200A, 4000A; Ics: 150kA
(AC220V/415V/440V) , 130kA (AC525V) , 100kA (AC690V) ; Icu: 150kA
(AC220V/415V/440V) , 130kA (AC525V) , 100kA (AC690V) ; Icw: 65kA/3s;
MTZ2-08/10/12/16/20/25/32/40 H10: In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A,
2500A, 3200A, 4000A; Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/3s MTZ2-08/10/12/16/20
L1: In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; Ics: 150kA (AC220V/415V/440V) ,
130kA (AC525V) , 100kA (AC690V) ; Icu: 150kA (AC220V/415V/440V) , 130kA
(AC525V) , 100kA (AC690V) ; Icw: 30kA/3s; 过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别: B; 极数: 3P、4P; 适用频率: 50/60Hz; 产品适用于隔离; 符合
附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁铁 XF, 详见附
页 2;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640834

证书附页：第 2 页 共 3 页

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合线圈 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668 LV833668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668 LV836668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833670 LV833670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670 LV836670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833671 LV833671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671 LV836671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833673 LV833673SP	380-480Vac 50/60Hz	LV836673 LV836673SP	380-480Vac 50/60Hz
33668	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33673	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659 LV833659SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033 LV833033SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833660 LV833660SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664SP	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038SP	380-480Vac 50/60Hz
33659	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663	277V AC 50/60 Hz		
33664	380-480V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640834

证书附页：第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释:

MTZ2 - 40 H2
(1) (2) (3)

(1) 类型:

(2) 电流等级:

08-800A
10-1000A
12-1250A
16-1600A
20-2000A
25-2500A
32-3200A
40-4000A

(3) 分断能力:

N1, N2: -常规型
H1, H1b, H2, H3, H10-高等级型
L1-限流型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司