



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640835

**认证委托人名称及地址**

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产者名称及地址**

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产企业名称及地址**

上海施耐德配电电器有限公司  
上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路 833 号

**产品名称和系列、型号、规格**

空气断路器  
MTZ3-40/50/63 H1/H2；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 06 月 10 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 11 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640835

证书附页：第 1 页 共 2 页

MTZ3-40/50/63 H1/H2; Ue: AC220V/415V/440V, AC525V, AC690V; Ui: 1000V;  
 Uimp: 12kV; In: 4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式;  
 MTZ3-40/50/63 H1: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/3s; MTZ3-40/50/63  
 H2: Ics: 150kA (AC220V/415V/440V), 130kA (AC525V), 100kA (AC690V);  
 Icu: 150kA (AC220V/415V/440V), 130kA (AC525V), 100kA (AC690V); Icw:  
 100kA/3s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 额定频率:  
 50/60Hz; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁  
 铁 XF, 详见附页 2;

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合电磁铁 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668 LV833668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668 LV836668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833670 LV833670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670 LV836670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833671 LV833671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671 LV836671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833673 LV833673SP	380-480Vac 50/60Hz	LV836673 LV836673SP	380-480Vac 50/60Hz
33668	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33673	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659 LV833659SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033 LV833033SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833660 LV833660SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664SP	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038SP	380-480Vac 50/60Hz
33659	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663	277V AC 50/60 Hz		
33664	380-480V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640835

证书附页：第 2 页 共 2 页

### 3.3 型号的解释:

<u>MTZ3 - 63</u>	<u>H2</u>
(1)        (2)	(3)

(1)Model/类型:

(2)Current rating/电流等级:

40-4000A

50-5000A

63-6300A

(3)Breaking capacity/分断能力:

H1, H2-Heavy duty types/高等级型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司