

Adaptador de profundidad para Galaxy VS/VL y Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

Especificaciones

Peso y dimensiones del adaptador de profundidad

Referencia comercial	Peso kg	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno	Par de apriete
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Especificaciones ambientales

	Funcionamiento	Almacenamiento
Temperatura	De 0 °C a 40 °C	De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa	0-95 % sin condensación	10-80 % sin condensación
Clase de protección	IP20	
Color	Negro	

Instalación del adaptador de profundidad con el SAI Easy UPS 3-Phase Modular o el SAI Galaxy PX

1. Retire el panel posterior del SAI.


Vista posterior



2. Opcional: Para facilitar el movimiento del armario de profundidad, puede retirar la puerta frontal del adaptador de profundidad.
3. Si es necesario, gire el adaptador de profundidad para asegurarse de que la parte posterior del adaptador de profundidad está orientada hacia la parte posterior del SAI. Alinee y empuje juntos el SAI y el adaptador de profundidad (el SAI delante del adaptador de profundidad).
4. Vuelva a colocar la puerta frontal del adaptador de profundidad, si se retiró anteriormente.

5. Interconecte el SAI y el adaptador de profundidad con ocho tornillos en los lados izquierdo y derecho.

Vista posterior



6. Empuje el SAI con el adaptador de profundidad hasta su posición final.
7. Baje las patas niveladoras delanteras y traseras del SAI y del adaptador de profundidad con una llave, hasta que lleguen al suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
8. Siga el manual de instalación del SAI para completar la instalación.