

## Adattatore di profondità per Galaxy PX e Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

### Specifiche

#### Peso e dimensioni dell'adattatore di profondità

Riferimento commerc.	Peso kg	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

#### Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni	Serraggio
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


#### Ambiente

	Di esercizio	Immagazzinamento
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C	Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa	0-95% senza condensa	10-80% senza condensa
Classe di protezione	IP20	
Colore	Nero	

## Installazione dell'adattatore di profondità con Easy UPS 3-Phase Modular o l'UPS Galaxy PX

1. Rimuovere il pannello posteriore dell'UPS.


### Vista posteriore



2. Facoltativo: Per facilitare lo spostamento dell'armadio di profondità, è possibile rimuovere lo sportello anteriore dell'adattatore di profondità.
3. Se necessario, ruotare l'adattatore di profondità per assicurarsi che il lato posteriore di quest'ultimo sia rivolto verso il lato posteriore dell'UPS. Allineare e spingere l'UPS e l'adattatore di profondità insieme, con l'UPS davanti all'adattatore di profondità.
4. Reinstallare lo sportello anteriore dell'adattatore di profondità, se rimosso in precedenza.

5. Collegare l'UPS e l'adattatore di profondità con otto viti sul lato sinistro e destro.

**Vista posteriore**



6. Spingere l'UPS con l'adattatore di profondità nella posizione finale.
7. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS e sull'adattatore di profondità con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le ruote non devono entrare in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
8. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per completare l'installazione.