



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659702

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning
Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关及指示灯

XB7E: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-14:Ue/Ie:240V/0.3A,120V/0.6A;Ith:2A;指示灯: Ue:
白炽灯: 250V 50~60Hz;通过电阻供电: AC230V 50~60Hz;LED 灯: AC120V
50~60Hz,AC230V 50~60Hz;外壳防护等级: IP54(前部),IP20(后部);安装孔径(Φ):
22.0mm; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 18 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659702

证书附页: 第 1 页 共 3 页

型号解释:

A) 按钮开关 Push buttons

$\frac{XB7EA}{I}$	$\frac{2}{II}$	$\frac{1}{III}$	$\frac{32}{IV}$	$\frac{P}{V}$	$\frac{3}{VI}$
-------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------

I - 产品系列号及基本功能 Designate the series and the function:

XB7EA: 弹力恢复式按钮 Spring return push button

XB7EH: 自锁式按钮 Latching push button

XB7EL: 弹力恢复凸出式按钮 Spring return projecting push button

II - 操作头颜色 Colour of the head:

1 - 白色 White

2 - 黑色 Black

3 - 绿色 Green

4 - 红色 Red

5 - 黄色 Yellow

6 - 蓝色 Blue

III - 触头类型 Contacts:

1 - N/O

2 - N/C

3 - N/O + N/O

5 - C/O

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659702

证书附页: 第 2 页 共 3 页

IV - 按钮表面的记号 Type of marking on surface of the button:

(黑色/绿色/红色按钮→白色油墨; 白色按钮→黑色油墨; Black / Green / Red button → White ink ;

White button → Black ink)

31 - 标志“I” “I” symbol

32 - 标志“O” “O” symbol

33 - 标志“ARRET” 或 “START” “ARRET” or “START” symbol

34 - 标志“STOP” “STOP” symbol

341 - 标志 向上箭头 up arrow

342 - 标志 向右箭头 right arrow

343 - 标志 向下箭头 down arrow

344 - 标志 向左箭头 left arrow

36 - 标志 “II” “II” symbol

42 - 标志 “MARCHE” “MARCHE” symbol

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

VI - 快速连接 Fast connection:

3 - 6.35mm 快速连接端子或 2 根 2.8mm 快速连接端子 Quick connect terminals of 6.35 mm or two times 2.8 mm

空白 - 螺钉连接端子 Or when blank - screw type terminals

B) 急停蘑菇头按钮开关 Emergency stop mushroom head Push buttons

<u>XB7ES</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>P</u>
I	II	III	IV	V

I - 基本功能 Function:

XB7ES: 急停蘑菇头按钮 Emergency stop mushroom head Push button

II - 操作头描述 Description of the head:

1 - 钥匙复位 Key to release

5 - 旋转复位 Turn to release

III - 操作头颜色 Colour of the head:

4 - 红色 Red

IV - 触头类型 Contacts:

2 - N/C

5 - N/C + N/O

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659702

证书附页: 第 3 页 共 3 页

C) 指示灯 Pilot light

$\frac{XB7EV}{I}$	$\frac{0}{II}$	$\frac{3}{III}$	$\frac{B}{IV}$	$\frac{P}{V}$	$\frac{3}{VI}$
-------------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

I - 基本功能 Function:

XB7EV: 指示灯 Pilot light

II - 电源 Supply:

0 - 整体式 LED 灯 Integral LED

6 - 直接供电, 白炽灯, 最大电压 250V, 50-60Hz, 灯泡功率最大 2.6W Direct supply, incandescent bulb, up to 250V, 50-60 Hz, lamp up to 2.6 W.

7 - 通过电阻供电, 白炽灯, 230V, 50-60Hz Direct through resistor, incandescent bulb, 230 V ac, 50-60 Hz

III - 颜色 Colour:

1 - 白色 White

3 - 绿色 Green

4 - 红色 Red

5 - 黄色 Yellow

6 - 蓝色 Blue

7 - 透明色 Clear

8 - 橙色 Orange

IV - LED 模块电压 Supply of LED models:

G - 120 V ac

M - 230 V ac

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

VI - 快速连接 Fast connection:

3 - 6.35mm 快速连接端子或 2 根 2.8mm 快速连接端子 Quick connect terminals of 6.35 mm or two times 2.8 mm

空白 - 螺纹连接端子 Or blank - screw type terminals

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司