



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659853

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司  
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

AIH - E. A. DU PHENIX  
4 Rue Nicolas Appert 41700 Contres - France

产品名称和系列、型号、规格

控制盒

XAC A, PBX P: Ui:600V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:240V/3A;  
DC-13:Ue/Ie:250V/0.27A; IP65; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 18 日 有效期至：2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659853

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号解释：

<u>XAC A</u> <u>PBX P</u> I	<u>21</u> <u>B</u> II	<u>7</u> <u>Y</u> III	<u>3</u> <u>01</u> IV
I	XAC-A 系列控制盒		PBXP 系列控制盒
II	按钮类型 20：标准型 21：带罩的		按钮类型 A：标准型 B：带罩的
III	按钮所对应的触头类型和数量 1：1NO (ZB2-BE101) 2：1NO(ZB2-BE101)+1NO(ZB2-BE101) 5：1NO(ZB2-BE101)+1NC(ZB2-BE102) 7：1NO(ZB2-BE101)+1NO( 先 闭 合 ZB2-BE201)		按钮所对应的触头类型和数量 R：1NO (ZB2-BE101) S：1NO(ZB2-BE101) + 1NO(ZB2-BE101) T：1NO(ZB2-BE101) + 1NC(ZB2-BE102) Y：1NO(ZB2-BE101) + 1NO( 先 闭 合 ZB2-BE201)
IV	急停按钮类型 空白： 没有急停按钮 3：标准操动头(ZB5-AS834) 4：触发动作的急停按钮（操作头 ZB5-AS834+触头模块 1NC ZB2-BE102）		急停按钮类型 空白： 没有急停按钮 01：标准操动头(ZB5-AS834) 02：触发动作的急停按钮（操作头 ZB5-AS834 + 触头模块 1NC ZB2-BE102）

注：XAC-A 和 PBXP 的差异仅仅在于前盖和后盖的颜色。产品结构和所有使用的原材料材质及所有技术参数完全等同。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659853

证书附页：第 2 页 共 2 页

<u>XAC A</u> <u>PBX P</u> I	<u>21</u> <u>B</u> II	<u>7</u> <u>Y</u> III	<u>3</u> <u>01</u> IV
I	XAC-A series Pendant Control Stations		PBXP series Pendant Control Stations
II	Type of push-button 20 : Standard 21: Booted		Type of push-button A : Standard B: Booted
III	Type and number of contacts under push-button 1 : 1NO (ZB2-BE101) 2: 1NO(ZB2-BE101)+1NO(ZB2-BE101) 5: 1NO(ZB2-BE101)+1NC(ZB2-BE102) 7: 1NO(ZB2-BE101) + 1NO(early make ZB2-BE201)		Type and number of contacts under push-button R : 1NO (ZB2-BE101) S : 1NO(ZB2-BE101) + 1NO(ZB2-BE101) T : 1NO(ZB2-BE101) + 1NC(ZB2-BE102) Y: 1NO(ZB2-BE101)+1NO(early make ZB2-BE201)
IV	Type of emergency switch Blank: Without emergency switch 3: Standard operating head (ZB5-AS834) 4: Trigger action operating head ( type : ZB5-AS834 + contact 1NC ZB2-BE102)		Type of emergency switch Blank: Without emergency switch 01: Standard operating head (ZB5-AS834) 02: Trigger action operating head ( type : ZB5-AS834 + contact 1NC ZB2-BE102)

Note: the difference between XAC A and PBX P is the colour of back cover and front cover only. The product structures & all the used raw material types and all technical data are same.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司