

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010303640463

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	时间继电器 RE17, RE10, iRT : Ui:250V;Uimp:4kV;Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:250V/1A,DC-13:Ue/Ie:24V/1A;IP20 ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010303640463

纸 号:

型号解释:

RE17	R	M		MW	
I	II	III	IV	V	VI

I: 产品系列 Product Range	RE17: 多重功能时间继电器 Multifunction Timer Relay
II: 输出 Output	-R: 一个触点, 继电器输出 1 Contact, relay output
III: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	-A: 通电延时功能 On Delay Function -B: 脉冲功能 Pulse Function -C: 带控制信号的断电延时功能 Off Delay Function with Control Signal -H: 断电延时功能 Off Delay Function -L: 非对称闪光, 开始的信号输出在静止位置上 Asymmetrical flashing, start with output in rest position -M: 多重功能 Multi Function
IV: 延时子的类型和子功能 Time Delay Sub-types and Sub-function	-无 none: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- A-Ac-At-B-Bw-C-D-Di-H-Ht -E: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- A-At-B-C-D-Di-H-Ht -X: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- Ad-Ah-N-O-P-Pt-T-Tt-W
V: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	-MU: 24 V DC / 24 - 240 VAC -MW: 12 - 240 V AC/DC -JU: 12 V AC/DC
VI: 接线端子类型 Terminal Type	-无 none: 螺纹接线端子 Screw Terminal -S: 弹簧接线端子 Spring Terminal

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010303640463

纸 号:

RE10 I	R II	M III	IV	MU V	VI
-----------	---------	----------	----	---------	----

I: 产品系列 Product Range	RE10: 多功能时间继电器 Multifunction Timer Relay
II: 输出 Output	R: 一个触点, 继电器输出 1 Contact, relay output
III: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	M: 多重功能 Multi Function
IV: 延时子的类型和子功能 Time Delay Sub-types and Sub-function	无 none: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group:- A-B-C-H
V: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	MU: 24 V DC / 24 – 240 VAC
VI: 接线端子类型 Terminal Type	无 none: 螺纹接线端子 Screw Terminal

iRT I	A II	A9E III	16065 IV
----------	---------	------------	-------------

I 产品系列 Product Range	iRT 延时继电器 Time Delay Timer
II 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	- MF: 多重功能 Multi Function - A: 通电延时功能 On Delay Function - B: 脉冲功能 Pulse Function - C: 带控制信号的断电延时功能 Off Delay Function with Control Signal - H: 断电延时功能 Off Delay Function - L: 非对称闪光, 开始的信号输出在静止位置上 Asymmetrical flashing, start with output in rest position
III 产品子-范围名称 Sub-range name	产品子-范围名称 Sub-range name
IV 商业名称 Commercial name	- 16065: 24 V DC / 24 – 240 VAC - 16066: 24 V DC / 24 – 240 VAC - 16067: 24 V DC / 24 – 240 VAC - 16068: 24 V DC / 24 – 240 VAC - 16069: 24 V DC / 24 – 240 VAC - 16070: 12 – 240 V AC/DC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心