

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000270

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 控制继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
生产企业地址: Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人: 竺晓梅
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000270

产品系列、型号、规格:

RM 22, RM 35: Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:250V/3A; DC-13:Ue/Ie:24V/2A; Ith:8A; IP20; 详细型号解释见附录

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000270

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

	RM22	JA	I	2	MR
	I	II	III	IV	V
I: 产品系列 Product Range	RM22: 控制继电器 Control Relay				
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	TG: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost) TA: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 不对称 Asymmetrical) TU: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage) TR: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage) UA: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 单个设置 Individual setting) UB: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 窗口设置 Windows setting) JA: 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting) LA: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 可调灵敏度范围 Adjustable Sensitivity Range) LG: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 固定灵敏度范围 Fix Sensitivity Range)				
III: 输出 Output	1: 一个触点 1 contact 2: 两个触点没有可调节的延时 2 contacts without adjustable time delay 3: 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay				
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level	
	0: 208V...480V	-	-	-	
	1: 200V...240V	50mV...5V	4mA...1A	5kΩ...100kΩ	
	2: 220V... 40V	1V...100V	-	0.25kΩ...1MΩ	
	3: 380V...480V	15V...500V	-	-	
	4: -	80V...300V	-	-	
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 与输入相同 same as input				

生产者联系信息 (功能未经验证)

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000270

产品系列、型号、规格(附件):

RM35	JA	3	2	MR
I	II	III	IV	V
I: 产品系列 Product Range	RM35: 控制继电器 Control Relay			
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	JA : 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting)			
III: 输出 Output	3 : 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay			
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level
	1: -	-	-	-
	2: -	-	0.15A...1.5	-
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 无 non			

注: 延时功能未经验证

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。