

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010303743696

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	控制继电器 RM22, RM35 : Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:250V/3A ; DC-13:Ue/Ie:24V/2A ; Ith:8A ; IP20 ; 详细型号解释见附录
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2014010303743696

第 1 页 共 3 页

纸 号：

型号解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: GQC2014010303743696

纸 号:

	RM22	JA	1	2	MR
	I	II	III	IV	V
I: 产品系列 Product Range	RM22: 控制继电器 Control Relay				
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	TG: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost) TA: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 不对称 Asymmetrical) TU: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage) TR: 3相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage) UA: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 单个设置 Individual setting) UB: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 窗口设置 Windows setting) JA: 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting) LA: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 可调灵敏度范围 Adjustable Sensitivity Range) LG: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 固定灵敏度范围 Fix Sensitivity Range)				
III: 输出 Output	1: 一个触点 1 contact 2: 两个触点没有可调节的延时 2 contacts without adjustable time delay 3: 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay				
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level	
	0: 208V...480V	-	-	-	
	1: 200V...240V	50mV...5V	4mA...1A	5kΩ...100kΩ	
	2: 220V... 40V	1V...100V	-	0.25kΩ...1MΩ	
	3: 380V...480V	15V...500V	-	-	
	4: -	80V...300V	-	-	
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 与输入相同 same as input				

注: 延时功能未经验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: GQC2014010303743696

纸 号:

RM35	JA	3	2	MR
I	II	III	IV	V

I: 产品系列 Product Range	RM35: 控制继电器 Control Relay			
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	JA : 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting)			
III: 输出 Output	3 : 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay			
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level
	1: - 2: -	- -	- 0.15A...1.5	- -
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 无 non			

注: 延时功能未经验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心