

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001662

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 信号灯
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: Schneider Electric a. s.
生产企业地址: Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格:

XVB: Ui:250V; Uimp:4kV; 白炽灯:Ue: AC12-48V, AC48-230V; LED:Ue:AC/DC24V, AC120V, AC230V; 放电管:Ue:AC/DC24V, AC120V, AC230V, AC48V, DC48V; 蜂鸣器:Ue:AC/DC12-48V, AC120-230V; IP65 (安装在固定基座)、IP66 (直接安装在基座单元); 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

白炽灯型号规格解释

	XVB I	L II	3 III	B IV	3 V
I-	产品系列号 XVB				
II-	外形 L - 灯塔, 直径 70 mm				
III-	灯泡型式和信号型式 3 - 白炽灯, 恒定光(仅适用 L 型) 4 - 白炽灯, 闪烁光(仅适用 L 型)				
IV-	电源电压 (仅适用于闪烁型) B - 24...48 V DC M - 48...230 V AC				
V-	透镜颜色 3 - 绿色 4 - 红色 5 - 琥珀色 6 - 蓝色 7 - 透明 8 - 黄色				

LED 型和放电管型号规格解释

	XVB I	L II	0 III	B IV	3 V
I-	产品系列号 XVB				
II-	形状 L - 灯塔, 直径 70 mm C - 柱角式 磁座+底座				
III-	灯泡型式和信号型式 0 - LED 串, 恒定光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型) 1 - LED 串, 闪烁光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型) 4 - 内置式放电管 8 - 内置式放电管 100 为 XVB 型 21 - 底座+盖+透镜 21A - 底座+盖+透镜 侧面透镜插入 AS 平面 21B - 底座+盖+透镜 透镜透镜插入, M12 透镜器 AS 平面				
IV-	电压 E - 48VAC DC G - 120 V AC M - 230 V AC				
V-	透镜颜色 3 - 绿色 4 - 红色 5 - 琥珀色 6 - 蓝色 7 - 透明 8 - 黄色				

双声光型型号规格解释

	XVB I	C9 II	B III
I-	产品系列号 XVB - 安装在 XVB 底座上		
II-	形状 C9 - 蜂鸣器元件		
III-	电源电压 B - 12...48 V AC DC M - 120...230 V AC		

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格(附件):

Description of the series	Incandescent Pilot Light Models				
Explanation about the model	XVB	L	3	B	3
	I	II	III	IV	V
I Series designation	XVB				
II Shape	L - Beacon 70 mm diameter				
III Type of bulb and type of signal or other	3 - Incandescent bulb, steady light (only for Shape L) 4 - Flashing with incandescent bulb (only for Shape L)				
IV Supply Voltage (for flashing type only)	B - 24...48 VDC M - 48...230 VAC				
V Lens Color	3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow				

Description of the series	LED Cluster models and built-in strobe models				
Explanation about the model	XVB	L	0	B	3
	I	II	III	IV	V
I Series designation	XVB				
II Shape	L - Beacon 70 mm diameter C - Lens or base + cover for bank				
III Type of bulb and type of signal or other	0 - LED cluster, steady light (only for Shape L) 1 - LED cluster, flashing (only for Shape L) 6 - Built-in strobe 5J 8 - Built-in strobe 10J for XVB type 21 - Base + cover + gasket 21A - Base + cover + gasket with side cable entry for AS-Interface 21B - Base + cover + gasket with bottom entry, pre-cabled and fitted with M12 and connector for AS-Interface				
IV Supply Voltage (for flashing type only)	E - 48VAC/DC G - 120 VAC M - 230 VAC				
V Lens Color	3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow				

Description of the series	Audible signal units		
Explanation about the model	XVB	C9	B
	I	II	III
I Series designation	XVB - For mounting on XVB base		
II Shape	C9 - Buzzer element		
III Supply voltage	B - 12...48 VAC/DC M - 120...230 VAC		

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

白炽灯型号规格解释

	<u>XVB</u>	<u>L</u>	<u>3</u>	<u>B</u>	<u>3</u>
	I	II	III	IV	V
I -	产品系列号 XVB				
II -	外形 L - 灯塔, 直径 70 mm				
III -	灯泡型式和信号型式 3 - 白炽灯, 恒定光(仅适用 L 型) 4 - 白炽灯, 闪烁光(仅适用 L 型)				
IV -	电源电压 (仅适用于闪烁型) B - 24...48 V DC M - 48...230 V AC				
V -	镜片颜色 3 - 绿色 4 - 红色 5 - 琥珀色 6 - 蓝色 7 - 透明 8 - 黄色				

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公开服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格(附件):

LED型和镇流器型号规格解释

XYB	L	0	B	3
I	II	III	IV	V

I- 产品系列号 XYB
 II- 形状
 L- 灯壳, 直径 70 mm
 C- 镇流器, 底座 + 外壳
 III- 灯泡型式和信号型式或其它
 0- LED 串, 恒星光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型)
 1- LED 串, 闪烁光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型)
 6- 内置式镇流器
 8- 内置式镇流器 10J 为 XYB 型
 2I- 底座+盖+按钮
 2IA- 底座+盖+按钮 侧面电缆插入 AS 界面
 2IB- 底座+盖+按钮 底部电缆插入 M12 连接器 AS 界面
 IV- 电压
 E- 48VAC/DC
 G- 120 VAC
 M- 230 VAC
 V- 镜片颜色
 3- 绿色
 4- 红色
 5- 琥珀色
 6- 蓝色
 7- 透明
 8- 黄色

发声单元型号规格解释

XYB	C9	B
I	II	III

I- 产品系列号
 XYB - 安装在 XYB 底座上
 II- 形状
 C9 - 蜂鸣器元件
 III- 电源电压
 B - 12...48 VAC/DC
 M - 120...230 VAC

Description of the series Explanation about the model	Incandescent Pilot Light Models				
	XYB	L	3	B	3
	I	II	III	IV	V
I Series designation XYB					
II Shape L - Beacon 70 mm diameter					
III Type of bulb and type of signal or other 3 - Incandescent bulb, steady light (only for Shape L) 4 - Flashing with incandescent bulb (only for Shape L)					
IV Supply Voltage (for flashing type only) B - 24...48 VDC M - 48...230 VAC					
V Lens Color 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001662

产品系列、型号、规格(附件):

Description of the series Explanation about the model	LED Cluster models and built-in strobe models				
	XVB	L	0	B	3
	I	II	III	IV	V
I Series designation XVB					
II Shape L - Beacon 70 mm diameter C - Lens or base + cover for bank					
III Type of bulb and type of signal or other 0 - LED cluster, steady light (only for Shape L) 1 - LED cluster, flashing (only for Shape L) 6 - Built-in strobe 5J 8 - Built-in strobe 10J for XVB type 21 - Base + cover + gasket 21A - Base + cover + gasket with side cable entry for AS-Interface 21B - Base + cover + gasket with bottom entry, pre-cabled and fitted with M12 and connector for AS-Interface					
IV Supply Voltage (for flashing type only) E - 48VAC/DC G - 120 VAC M - 230 VAC					
V Lens Color 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

Description of the series Explanation about the model	Audible signal units		
	XVB	C9	B
	I	II	III
I Series designation XVB - For mounting on XVB base			
II Shape C9 - Buzzer element			
III Supply voltage B - 12...48 VAC/DC M - 120...230 VAC			

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。