

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001851

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: LC1D09、LC1D12、LC1D18、LC2D09、LC2D12、LC2D18; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: Schneider Electric Industries S. A.
生产企业地址: ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章: Schneider Electric Industries
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison C

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001851

产品系列、型号、规格(附件):

LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC2D09, LC2D12, LC2D18
Ui: 690V;
Uimp: 8kV;
LC1D09, LC2D09:
Ie/Up: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Up: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Up: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith: 25A;
LC1D093, LC2D093:
Ie/Up: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Up: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Up: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith: 20A;
LC1D12, LC2D12:
Ie/Up: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Up: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Up: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;
Ith: 25A;
LC1D123, LC2D123:
Ie/Up: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Up: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Up: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;
Ith: 20A;
LC1D18, LC2D18:
Ie/Up: AC-3: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Up: AC-3e: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Up: AC-4: 12.5A/230V, 12.92A/400V, 15A/440V, 13.42A/600V,
9.75A/690V;
Ith: 32A;
Us:
AC50Hz:
AC24V / 42V / 48V / 230V;
AC50Hz/60Hz:
AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V/140V/200V/
208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480(*)V/500(*)V/575(*)V/
600(*)V/660(*)V/690(*)V;
DC: DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/
/174V/200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)V/575(*)V/600(*)V;
DC(Low Consumption):
5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;
AC50Hz/AC60Hz/DC:
24-60V(*)/(**)/48-130V(*)/(**)/100-250V(*)/(**);
(*) 注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线产品;
(**) 注: 这些线圈电压不适用于快速接线产品;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: Schneider Electric
35, rue Joseph Monier
CS30000
F-92506 Rueil-Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: [Signature]
签章: [Signature]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001851

产品系列、型号、规格(附件):

(**注: 以上 B5, D5, E5, P5 线圈除了额定频率标称和标牌, 分别与 B7, D7, E7, P7 线圈完全等同;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20 (仅正面);
配用辅助触头: (本体)
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;
带弹簧卡接线:
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A;
INOINC

型号的解译:

LC1	D09	3	M7	S202
I	II	III	IV	V

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: Eybens
签章:


Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 纪生奎
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001851

产品系列、型号、规格(附件):

I	产品基本型号 LC1: 单个接触器 LC2: 可逆接触器
II	规格 D09 D12 D18
III	接线方式 空箱: 螺钉 3: 排架 (仅适用 LC1D09, LC1D09, LC1D12, LC1D12) 6: 环型接线排 9: 快速接线 (仅适用 LC1D09, LC1D09, LC1D12, LC1D12)
IV	线圈代码 见“线圈代码表”
V	备注 空箱: 标准型 S207: 铁路行业使用 (仅使用环型接线排, 由/注: 线圈产品) S332: 铁路行业使用 (仅适用于 LC1D18BD, LC1D18FD, LC1D18SD 环型接线排产品, 直通线圈, 且不允许使用附加接触器模块) S3207: 铁路行业使用 (仅使用环型接线排, 由/注: 线圈产品, 不带双向峰值限定二极管) S335: 工业电气应用 (仅适用螺钉型接线方式, 见控制视图)

线圈代码表 Coil code tables

线圈代码 Coil code	Un(V)	频率 Frequency	线圈代码 Coil code	Un(V)	频率 Frequency
B5 (***)	24	50 Hz	E5 (***)	48	50 Hz
D5 (***)	42	50 Hz	P5 (***)	230	50 Hz

线圈代码 Coil code	Un(V)	频率 Frequency	线圈代码 Coil code	Un(V)	频率 Frequency
J7	12	50 / 60Hz	LE7	268	50 / 60Hz
Z7	21	50 / 60Hz	M7	220	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	P7	330	50 / 60Hz
C7	32	50 / 60Hz	U7	230	50 / 60Hz
CC7	36	50 / 60Hz	W7	277	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
EE7	60	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	E7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	Y7	410 (*)	50 / 60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500 (*)	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz	SC7	575 (*)	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600 (*)	50 / 60Hz
GC7	140	50 / 60Hz	VC7	660 (*)	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	Y7	690 (*)	50 / 60Hz

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Jean Baptiste Hazard
 电话: +33 602****
 电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人: 
 签章: **Schneider Electric Industries SAS**
 35, rue Joseph Monier
 CS30323
 F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: 北京
 指定签字人: 
 签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001851

产品系列、型号、规格(附件):

线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AD	5	DC	GD	135	DC
AD	12	DC	FD	135	DC
ZD	20	DC	QD	174	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND	37	DC	MD	220	DC
CD	38	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	300	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	FD	440	DC
DD	86	DC	WD	545 (*)	DC
ED	100	DC	XD	575 (*)	DC
FD	110	DC	XD	600 (*)	DC

线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
HL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	84	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	ML	230	LC
EL	48	LC	PL	250	LC

线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency
BNE	24-60 (**)	50/60Hz and dc
EHE	60-135 (**)	50/60Hz and dc
KUE	100-250 (**)	50/60Hz and dc

(*) 注: 这些线圈电压不适用于弹簧连接附件产品。
 Note: these coil voltages are not available for spring connection versions.
 (**) 注: 这些线圈电压不适用于插接式附件产品。
 Note: these coil voltages are not available for Faston connection versions.
 (***) 注: 以上 B3, D3, E3, P3 线圈除了额定频率标记和印号, 分别与 B7, D7, E7, P7 线圈完全等同。
 Note: as in B3, D3, E3 and P3 referenced coils are respectively identical to B7, D7, E7 and P7 ones except for rated frequency and markings.

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Jean Baptiste Hazard
 电话: +33 602****
 电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 CS 30028
 F-92500 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。