

Wiser beltéri IP kamera

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszköz jellemzőiről és funkcióiról.

05/2023

Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Wiser beltéri IP kamera.....	5
Az Ön biztonsága érdekében.....	5
Az eszközről	5
A készülék telepítése	5
A készülék párosítása	5
Az eszköz konfigurálása.....	7
Az eszköz ikonjának módosítása.....	7
Az eszköz átnevezése.....	7
Az eszköz helyének módosítása	8
Az alapvető funkcióbeállítások konfigurálása	8
Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása	10
Offline értesítés beállítása	10
A micro-SD kártya behelyezése	11
Az eszköz eltávolítása	11
Az eszköz használata	12
Privát üzemmód használata.....	13
A felügyeleti mód használata	13
Észlelési riasztás beállítás	14
Visszajátszás	15
Tárolási beállítások	17
Hangulat létrehozása	17
Automatizáció létrehozása.....	19
LED állapotjelző	23
Hibaelhárítás.....	23
Műszaki adatok	24
Megfelelőség	25
Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez	25
EU-megfelelőségi nyilatkozat	25
Védjegyek.....	25

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebbségi vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Wiser beltéri IP kamera



CCT723319

Az Ön biztonsága érdekében

ÉRTESÍTÉS

AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE

A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Az eszközről

A Wiser beltéri IP kamera (a továbbiakban: IP kamera) egy Wi-Fi® alapú eszköz, amely otthona felügyeletére használható. Az IP kamerát több módon telepítheti, például a mennyezetre vagy csak egyszerűen egy asztalra is helyezheti. Az IP kamera működtetése más Wiser készülékekkel is lehetséges.

Az IP-kamera használatának előnyei:

- Növeli az általános biztonságot
- Nagy felbontású felvétel
- 340°-os látószög
- Infravörös látás éjszakai felvételhez

MEGJEGYZÉS: A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért (pl. a GDPR 5. cikke). A felhasználóknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy a felszerelést nem használják megfigyelési célú visszaélésekre vagy a rendeltetéstől teljesen eltérő és váratlan célokra.


A készülék telepítése


Lásd a termékhez mellékelt telepítési útmutatót.
Lásd Wiser beltéri IP kamera.

A készülék párosítása

A Wiser alkalmazás segítségével párosítsa eszközét a helyi Wi-Fi hálózattal, hogy a felhőben regisztrálhassa és vezérelhesse az eszközt.


Mielőtt párosítaná az eszközt, töltsse le a Wiser alkalmazást mobil eszközére. A készülék párosításához kövesse a lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon, koppintson az **+** ikonra, majd koppintson az  elemre.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez a készülék bekapcsolásához.




Győződjön meg róla, hogy a LED pirosan villog.

3. A Wiser alkalmazásban válassza az **Ellenőrizze, hogy a LED pirosan villog-e (A)** és koppintson a **Konfiguráció indítása** elemre.




4. Válassza ki a **Wi-Fi hálózatot**, adja meg a **Jelszót (B)**, majd koppintson a **Következő** gombra.

MEGJEGYZÉS: Először csatlakoztassa a mobiltelefonját az otthoni WiFi-hoz, és válassza a 2,4 GHz-es hálózatot.



5. Várjon néhány másodpercet, amíg a LED zölden villog, és stabilizálódik.

Az IP-kamerán lévő zöld LED azt mutatja, hogy a Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatása sikeres volt, és használatra kész.






6. Miután az eszközt csatlakoztatta, koppintson a **Kész** elemre.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása



Az eszköz ikonját a Wiser app segítségével módosíthatja.


1. A **Kezdőlap**on válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
 - **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy a mobilkészüléken lévő fényképekre rákattintson.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.



Az eszköz átnevezése



Az eszközt a Wiser app segítségével nevezheti át.


1. A **Kezdőlap**on válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd koppintson a **Mentés gombra**.



Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. A **Kezdőlap**on válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Hely** opcióra.
5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd koppintson a **Mentés gombra**.




Az alapvető funkcióbeállítások konfigurálása

A Wiser alkalmazás segítségével a következő funkciókat konfigurálhatja:

Képernyő tükrözése

A **Képernyő tükrözés** bekapcsolása a vezérlőpulton lévő élő nézet képernyőjét fejjel lefelé fordítja.


A Képernyő tükrözés engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások > Alapfunkció beállítások** elemre.
3. A **Képernyő tükrözése** engedélyezéséhez koppintson az (A) billenőkapcsolóra.

Idő vízjel

Az **Idő vízjel** engedélyezése a vezérlőpult élő nézetében megjeleníti a dátumot és az időt.

Az idő vízjel engedélyezéséhez kövesse a lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások > Alapfunkció beállítások** elemre.
3. Koppintson a (B) billenőkapcsolóra az **Idő vízjel** engedélyezéséhez.

Beszélgetési üzemmód

A Beszélgetési üzemmód használatával egyirányú vagy kétirányú kommunikációt folytathat a vevővel.

Koppintson a **Beszélgetési üzemmódra** (C), és válassza a következő lehetőségek egyikét:


- **Egyirányú kommunikáció** - Hangüzenet küldéséhez koppintson és tartsa lenyomva, a másik fél megkapja, majd válaszol Önnek hangüzenetben
- **Kétirányú kommunikáció** - Ön és a másik fél is beszélhet egyszerre

Kamera kalibrálása

A kamera kalibrálási funkciójával ellenőrizheti, hogy a kamera a nézet legszélesebb látószögét fedi-e le.

Koppintson a **Kamera kalibrálás** (D) gombra és hagyja jóvá a kalibrálási folyamatot.


MEGJEGYZÉS: A folyamat során az IP kamera automatikusan bekapcsol. A kalibrálás 25 másodpercig is eltarthat.




Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása

A kamera infravörös LED-jei segítségével sötétben is tiszta fekete-fehér videót/ képet tekinthet meg és rögzíthet.

Az infravörös éjszakai nézet beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások > IR éjszakai nézet** elemre.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Automatikus - Be/Ki automatikusan, ha a környezeti fény a lux szint egy bizonyos küszöbértéke alatt/felett van
 - Ki - Az infravörös éjszakai nézet kikapcsolása
 - Be - Az infravörös éjszakai nézet bekapcsolása




Offline értesítés beállítása

A Wiser alkalmazás segítségével értesítést kap, ha az IP kamera ki van kapcsolva.

Az offline értesítés bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások** elemre.

3. Koppintson az (A) billenőkapcsolóra az **offline értesítés** bekapcsolásához és koppintson a **Megerősítés** gombra.



A micro-SD kártya behelyezése

A micro-SD kártya a felvétel tárolásának céljából van behelyezve a készülékbe.

MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolása előtt be kell helyezni a micro-SD kártyát. Ha a készülék már bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja ki a készüléket a micro-SD kártya behelyezéséhez.

A micro-SD kártya behelyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Mozgassa felfelé a kamerát a micro-SD kártyahely megtalálásához.

JAVASLAT: Ha az IP-kamera már használatban van, akkor a vezérlőpulton a \wedge ikont használja a kamera felfelé mozgatásához.

2. Helyezzen be egy micro-SD kártyát a nyílásba.
3. Állítsa vissza a kamerát a kiindulási pozícióba.

A micro-SD kártya behelyezésekor konfigurálhatja a visszajátszási beállításokat.

MEGJEGYZÉS: FAT32 formátumú, maximum 128 GB-os SDHC és SDXC micro-SD kártyák támogatottak.




Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról. Az eszköz eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások** gombra.

3. Koppintson az **Eszköz eltávolítása** (A) gombra és a **Jóváhagyás** elemre.



JAVASLAT: A készülék eltávolításához hosszú ideig koppintson a **Beltéri IP kamera** elemre a kezdőlapon.







MEGJEGYZÉS:

- Az eszköz eltávolításával alaphelyzetbe állítja az eszközt. A LED elkezd pirosan villogni, jelezve, hogy a készülék készen áll egy másik hálózatra való csatlakozásra.
- Ha a párosítás során probléma merül fel, lásd a készülék hibaelhárítását, oldal 23.



Az eszköz használata

Az **IP kamera** kezelőpanelének használatával a kijelző képernyőjén élő videót láthat a beltérről, és a következő funkciókat tartalmazza:

JAVASLAT: A LED zölden villog a készüléken, jelezve, hogy az IP kamera használatban van.

	Engedélyezi az élő videó hangját
	Teljes képernyőre állítja a videót
	Négy irányba mozgatja a kamerát (fel, le, jobbra, balra)
	Képernyőképet készít az élő nézetről
	Lehetővé teszi, hogy kommunikáljon egy, az eszköz közelében lévő személlyel
	Rögzíti az élő nézetet


MEGJEGYZÉS:


- A mentett képernyőkép/felvétel megtekintéséhez koppintson az  > **Album** elemre.
- Az értesítési/riasztási üzenetek megtekintéséhez koppintson a >  **Riasztások** elemre.
- A felvételek lejátszási funkcióval történő áttekintéséhez lásd: **Visszajátszás**.

Privát üzemmód használata

A Privát üzemmód lehetővé teszi az élő nézet kikapcsolását, ezzel letiltva a vezérlőpult összes többi funkcióját az ugyanazon Zigbee-hálózathoz csatlakozó összes felhasználó számára. Ebben az üzemmódban a felhasználó bizalmas információkat élvezhet a magánjellegű pillanatokban.

A privát üzemmód bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  > **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a billenőkapcsolóra (A) a **Privát üzemmód** bekapcsolásához.




A felügyeleti mód használata

A felügyeleti módban a kamera mozgását úgy tudja egy nagy terület pásztázásához beállítani, hogy a kamerát automatikusan egy útvonal mentén forgatja.

A felügyeleti mód bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  > **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a billenőkapcsolóra a **Felügyeleti üzemmód** bekapcsolásához.



Észlelési riasztás beállítás

A mozgásérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy az IP kamera mozgásérzékelést végezzen a megfigyelési területen, és az értesítéseket a Wiser alkalmazásban jelenítse meg.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások > Mozcásérzékelés elemre**.
3. Érintse meg az (A) kapcsolót a **mozgásérzékelési riasztások bekapcsolásához**.

Riasztás érzékenységi szintje

A Wiser alkalmazás segítségével mozgásérzékelőjének érzékenységi szintjét szabályozhatja.

Koppintson a **Riasztás érzékenységi szintje** (B) gombra és válassza az alábbi szintek valamelyikét:

- Alacsony
- Közepes
- Magas


MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint érzékeli a legkisebb mozgást is és riaszt.

Mozgáskövetés

A mozgáskövetés bekapcsolása lehetővé teszi, hogy az IP-kamera érzékeli a mozgást és automatikusan a mozgás irányába forgassa a kamerát.

Koppintson a (C) billenőkapcsolóra a **Mozgáskövetés** engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kamera csak balra és jobbra mozog.





Észlelési riasztás ütemezése

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a mozgásérzékelés automatikus ki- és bekapcsolását.

A mozgásérzékelés ütemezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.

2. Koppintson  és koppintson a **Beállítások > Mozgásérzékelés > Ütemezés elemre**.
3. Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.
7. Koppintson a **Mozgásérzékelés** (E) elemre, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Be - a mozgásérzékelés bekapcsolása az ütemezett időpontban
 - Ki - a mozgásérzékelés kikapcsolása az ütemezett időpontban





8. Koppintson a **Mentés** gombra.



Visszajátszás

A Wiser alkalmazás segítségével bármikor áttekintheti a felvételt a Visszajátszás funkcióval.

MEGJEGYZÉS: A lejátszási funkció használatához be kell (max. 128 GB),
oldal 11

A visszajátszás vezérlőpanelje a következőkből áll:

	<p>Kiválasztja a felvétel dátumát és időpontját</p>
	<p>Videó képernyőkép kattintással</p>


	Felvétel szüneteltetése/lejátszása
	Videó rögzítése

MEGJEGYZÉS:

- A vezérlőpult kijelzőjén az előző felvételek láthatók.
- A képernyőkép/felvétel az albumba kerül.

Felvételi beállítások

A rögzítési beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Az **Otthon oldalon** kattintson az **Összes eszköz > IP kamera beltéri** .
2. Kattintson  , majd kattintson a **Beállítások > Felvételi beállítások elemre**.
3. A **Felvétel beállításai** részben kattintson az (A) billenőkapcsolóra a **Helyi felvétel engedélyezéséhez**.

MEGJEGYZÉS: A rögzítés mentése a micro-SD kártyára történik.

4. Kattintson a **Rögzítési üzemmódra** (B), és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

MEGJEGYZÉS: A Rögzítési mód csak akkor engedélyezett, ha bekapcsolja a **helyi rögzítési** billenőkapcsolót.


- Esemény rögzítése - Rögzítés csak mozgásérzékelés esetén
- Folyamatos - A nap 24 órájában rögzít



Rögzítés ütemezése


A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a felvétel ki- és bekapcsolását.

A felvétel ütemezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Az **Otthon oldalon** kattintson az **Összes eszköz > IP kamera beltéri** .
2. Kattintson  , majd kattintson a **Beállítások > Felvételi beállítások > Ütemezés elemre**.
3. Kattintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Kattintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.

5. Koppintson a **Megjegyzés (C)** opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.
7. Koppintson **Helyi felvétel (E)** opcióra és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Be** - A rögzítés bekapcsolása a megadott ideig
 - **Off** - A rögzítés kikapcsolása a megadott ideig


MEGJEGYZÉS: A felvétel mentése a memóriakártyára történik.




8. Koppintson a **Mentés** gombra.

Tárolási beállítások

A rögzítési beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az **Otthon** oldalon koppintson **Minden eszköz > IP kamera beltéri**.
2. Koppintson , majd koppintson a **Beállítások > Tárolási beállítások** elemre.
3. A **Tárolási beállítások** részben koppintson a **Formátum (A)** elemre a behelyezett micro-SD kártya formázásához.


FONTOS: Ez törli a micro-SD kártyán tárolt összes adatot.





Hangulat létrehozása

A Hangulat segítségével több, általában együtt végrehajtott műveletek csoportosíthatók. A Wiser alkalmazás segítségével hangulatokat hozhat létre igényei szerint (például esti filmnézés).

Egy hangulat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az **Otthon** oldalon koppintson .
2. Hangulat **létrehozása** > + gombbal
3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Koppintással kiválaszthatja azt a fedőképet, amely a legjobban tükrözi a pillanatot .




4. A **Művelet** részben koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menü megnyitásához.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
 - Eszköz vezérlése - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket
 - Automatizáció kiválasztása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást. További információk az *Automatizálás* című részben található, oldal 19
 - Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .



6. Koppintson az **Eszköz futtatása > Beltéri kamera** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához:
- **Privát üzemmód** - A privát üzemmód be-/kikapcsolása (D)
 - **Felvétel** - Felvétel be- és kikapcsolása (E)
 - **Mód** - A felvétel típusának kiválasztása (F)
 - **Automatikus felügyelet kapcsoló** - Felügyelet üzemmód be- és kikapcsolása (G)



7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a **Mentés** gombra.

Hangulat szerkesztése

Pillanat szerkesztése:

1. A **Pillanat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt pillanatot és koppintson **•••**.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zár, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: **+**.
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a **Törlés gombra**.

Egy Hangulat törlése

Pillanat törlése:

1. A **Pillanat** lapon keresse meg a törölni kívánt pillanatot, majd koppintson **•••**.
2. Koppintson a **Törlés** gombra, és koppintson az **OK gombra**.


MEGJEGYZÉS: Egy pillanat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.


Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat. Az automatizáció létrehozásához kövesse a következő lépéseket:


1. Az Otthon **oldal**on koppintson a .

- Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.
- Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizációt legjobban jellemző borítóképet koppintással  választhatja ki.



- Valamelyik feltéltípus (B) kiválasztásához koppintson a **Bármelyik feltétel teljesül** a **Bármelyik feltétel teljesül** opcióra:
 - **Minden feltétel teljesítve** - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
 - **Bármelyik feltétel teljesítve** - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.




- Koppintson a **Feltétel hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):

- Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
- Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
- Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .



7. Koppintson a **Ha az eszközállapot változik > Ablak/ajtónyitás-érzékelő > Nyitás**.


MEGJEGYZÉS: használt telepítési módszerhez: Ez egy példa egy automatizációra, amely bekapcsolja az automatikus felügyeleti üzemmódot, ha az ablak/ajtó nyitva van.

8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

9. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő lehetőségek közül választhat:


- Eszköz vezérlése - Válassza ki a működtetni kívánt eszközöket
- **Pillanat vagy Automatizálás** - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
- **Értesítés küldése** - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
- Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .




10. Koppintson az **Eszköz futtatása > IP beltéri kamera > Felügyeleti üzemmód kapcsoló**

11. Válassza a **Be** opciót és kattintson a **Mentés** gombra.



12. Kattintson a **Működési időtartam** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi lehetőségek közül választhat (E):

- Egész napos - 24 órás
- Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
- Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
- Egyéni - A felhasználó által megadott időszak



13. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, kattintson a **Mentés** gombra.


Az automatizáció a mentés után az **Automatizációk** fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára kattintva engedélyezheti.

Automatizáció szerkesztése

Automatizálás szerkesztése:

1. Az **Automatizálás** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizálást, és kattintson **...**.
2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zár, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet hozzáadhat a  használatával.
- Létező feltétel vagy művelet törléséhez csúsztassa az egyes elemeket balra, és kattintson a **Törlés gombra**.





Automatizáció törlése

Automatizálás törlése:


1. Az **Automatizálás** lapon keresse meg a törölni kívánt automatizálást, majd koppintson ●●●.
2. Koppintson a **Törlés** gombra, és koppintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS: Egy automatizálás törlése után az eszökművelet már nem indítható el.

LED állapotjelző

Felhasználói művelet	LED jelzés
Dugja be a hálózati tápkábelt az eszközbe	
A párosítási folyamat során	
Amikor a párosítási folyamat befejeződött	
A vezérlőpult élő nézetének megtekintése során	

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.	A készülék nincs megfelelően visszaállítva.	Nyomja meg 3 másodpercig a készülék hátulján található reset gombot a készülék alaphelyzetbe állításához.
A készülék nem reagál.	A párosítási folyamat során hibás Wi-Fi-azonosító adatokat adott meg. MEGJEGYZÉS: Be kell jelentkeznie a 2,4 GHz-es hálózatba.	
A Wiser beltéri IP kamera nem tud az internethez csatlakozni a Wi-Fi hálózati útválasztón keresztül.	Lehet, hogy a router port internet-hozzáférési beállításai helytelenek.	Ellenőrizze, hogy meg vannak-e nyitva a következő router portok: <ul style="list-style-type: none"> • Port 6667 • Port 6666 • Port 6668 • Port 6669 • Port 1883 • Port 8886 • Port 8883 • Port 443 FONTOS: Az internetbiztonság érdekében ellenőrizze, hogy minden nem használt port zárva van-e.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tápegység	DC 5 V, 2 A
Energiafogyasztás	max. 10 W
Környezeti hőmérséklet	-10 °C – 45 °C
Normál páratartalom	< 95% RH
Üzemi frekvencia	2405 – 2480 MHz
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<100 mW
Wi-Fi® szabvány	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi® biztonság	WPA-PSK/WPA2-PSK
Csatorna sávszélessége	20/40 MHz támogatás
Adatbiztonság	AES128
Felbontás	1080p
Széles látószögű lencse	80° vízszintesen 40° függőlegesen
Infravörös tartomány	7 m
Nagylátószög	0° - 340°
Döntési szög	-75° - 75°
Tárhely támogatás	Micro-SD kártya, max. 128 GB A FAT32 formátumú, SDHC és SDXC típusú micro-SD kártyák támogatottak

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xb1flyfj>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Schneider Electric Industries kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU RÁDIÓIRÁNYELV alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő címen: se.com/docs.

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Franciaország

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2022 – 2023 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_WSE_IPC_Indoor_02