



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659686

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning
Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

REXL: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-12:230V/5A; Ith:5A; IP20; 详细型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 18 日 有效期至：2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659686

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

| | | | | |
|------|----|-----|----|--|
| REXL | 2 | TM | B7 | |
| I | II | III | IV | |

| | |
|---|---|
| I 产品系列 Product Rang | REXL: 时间继电器 Timing Relay |
| II: 继电器触点类型 Relay contact type | - 2: 双极双掷开关 two pole double throw (2PDT) - 4: 四极双掷开关 four pole double throw (4PDT) |
| III: TM | 功能 Function A |
| IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz) | -B7: 24V ac -BD: 24V dc -F7: 110 -127 V ac -JD: 12V dc -P7: 230-240 V ac |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司