



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659648

认证委托人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning
Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

信号灯

XVB: Ui:250V; Uimp:4kV; XVBC3.:Ue:AC24-48V,48-230V,
XVBC4.:Ue:AC24-48V,48-230V, XVBC2.:Ue: AC120V,AC230V,
XVBC5.:Ue:AC120V,AC230V; IP65(安装在固定基座), IP66(直接安装在基座单
元); 型号解释请见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 18 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659648

证书附页: 第 1 页 共 3 页

型号解释:

白炽灯型号规格解释

<u>XVB</u> I	<u>C</u> II	<u>4</u> III	<u>B</u> IV	<u>3</u> V
I -	产品系列号 XVB			
II -	外形			
	C - 镜片或底座 + 盖 为可层层叠加的信号灯			
III -	灯泡型式和信号型式			
	3 - 白炽灯, 恒定光			
	4 - 白炽灯, 闪烁光			
IV -	21 - 底座 + 盖 + 垫圈 为标准型底部电缆插口			
	电源电压 (仅适用于闪烁型光)			
	B - 24...48 V DC			
	M - 48...230 V AC			
V -	镜片颜色			
	3 - 绿色			
	4 - 红色			
	5 - 琥珀色			
	6 - 蓝色			
	7 - 透明			
	8 - 黄色			

LED 型和放电管型型号规格解释

<u>XVB</u> I	<u>C</u> II	<u>5</u> III	<u>B</u> IV	<u>3</u> V
I -	产品系列号 XVB			
II -	形状			
	C - 镜片或 底座 + 盖 为可层层叠加的信号灯			
III -	灯泡型式和信号型式或其它			
	2 - 集成 LED 恒定光			
	5 - 集成 LED 闪烁光			
	21 - 底座和盖 + 垫圈 为标准型底部电缆插口			
IV -	07 - 底座和垫圈 为闪烁光			
	电压 (仅适用于闪烁光)			
	G - 120 V AC			
	M - 230 V AC			
V -	镜片颜色			
	3 - 绿色			
	4 - 红色			
	5 - 琥珀色			
	6 - 蓝色			
	7 - 透明			
	8 - 黄色			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659648

证书附页: 第 2 页 共 3 页

Description of the series		Incandescent Pilot Light Models				
Explanation about the model		XVB	C	4	B	3
		I	II	III	IV	V
I	Series designation XVB					
II	Shape C - Lens or base + cover for bank					
III	Type of bulb and type of signal or other 3 - Incandescent bulb, steady light 4 - Flashing with incandescent bulb 21 - Base + cover + gasket with bottom or side cable entry for standard type					
IV	Supply Voltage (for flashing type only) B - 24...48 VDC M - 48...230 VAC					
V	Lens Color 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659648

证书附页：第 3 页 共 3 页

Description of the series		LED Cluster models and built-in strobe models				
Explanation about the model		XVB	C	5	B	3
		I	II	III	IV	V
I	Series designation XVB					
II	Shape C - Lens or base + cover for bank					
III	Type of bulb and type of signal or other 2 - Integrated LED (steady light) 5 - Integrated LED (flashing light) 21 - Base + cover + gasket with bottom or side cable entry for standard type 07 - Base and gasket for strobe type					
IV	Supply Voltage (for flashing type only) G - 120 VAC M - 230 VAC					
V	Lens Color 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司