



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305659849

**认证委托人名称及地址**

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司  
上海市普陀区绥德路 669 号

**生产者名称及地址**

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产企业名称及地址**

Schneider Electric a. s.  
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

**产品名称和系列、型号、规格**

信号灯

XVB: Ui:250V; Uimp:4kV; 白炽灯:Ue: AC12-48V,AC48-230V; LED:Ue:AC/DC24V,  
AC120V,AC230V; 放电管:Ue:AC/DC24V,AC120V,AC230V,AC48V,DC48V; 蜂鸣  
器:Ue:AC/DC12-48V,AC120-230V; IP65 (安装在固定基座)、IP66 (直接安装在基座单元); 型号  
解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 18 日 有效期至：2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659849

证书附页: 第 1 页 共 4 页

型号解释:

白炽灯型号规格解释				
<u>XVB</u>	<u>L</u>	<u>3</u>	<u>B</u>	<u>3</u>
I	II	III	IV	V
I -	产品系列号 XVB			
II -	外形 L - 灯塔, 直径 70 mm			
III -	灯泡型式和信号型式 3 - 白炽灯, 恒定光(仅适用 L 型) 4 - 白炽灯, 闪烁光(仅适用 L 型)			
IV -	电源电压 (仅适用于闪烁型) B - 24...48 V DC M - 48...230 V AC			
V -	镜片颜色 3 - 绿色 4 - 红色 5 - 琥珀色 6 - 蓝色 7 - 透明 8 - 黄色			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659849

证书附页: 第 2 页 共 4 页

LED 型和放电管型号规格解释				
XVB	L	0	B	3
I	II	III	IV	V
I -	产品系列号 XVB			
II -	形状			
	L - 灯塔, 直径 70 mm			
	C - 镜片或 底座 + 外壳			
III -	灯泡型式和信号型式或其它			
	0 - LED 串, 恒定光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型)			
	1 - LED 串, 闪烁光 Waiting for MD confirm(仅适用 L 型)			
	6 - 内置式放电管 5J			
	8 - 内置式放电管 10J 为 XVB 型			
	21 - 底座+盖+垫圈			
	21A - 底座+盖+垫圈 侧面电缆插入 AS 界面			
	21B - 底座+盖+垫圈 底部电缆插入 M12 连接器 AS 界面			
IV -	电压			
	E - 48VAC/DC			
	G - 120 V AC			
	M - 230 V AC			
V -	镜片颜色			
	3 - 绿色			
	4 - 红色			
	5 - 琥珀色			
	6 - 蓝色			
	7 - 透明			
	8 - 黄色			

发声单元型号规格解释		
XVB	C9	B
I	II	III
I -	产品系列号	
	XVB - 安装在 XVB 底座上	
II -	形状	
	C9 - 蜂鸣器元件	
III -	电源电压	
	B - 12...48 V AC/DC	
	M - 120...230 V AC	

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659849

证书附页: 第 3 页 共 4 页

Description of the series		Incandescent Pilot Light Models				
Explanation about the model		XVB	L	3	B	3
		I	II	III	IV	V
I	<b>Series designation</b> XVB					
II	<b>Shape</b> L - Beacon 70 mm diameter					
III	<b>Type of bulb and type of signal or other</b> 3 - Incandescent bulb, steady light (only for Shape L) 4 - Flashing with incandescent bulb (only for Shape L)					
IV	<b>Supply Voltage (for flashing type only)</b> B - 24...48 VDC M - 48...230 VAC					
V	<b>Lens Color</b> 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

Description of the series		LED Cluster models and built-in strobe models				
Explanation about the model		XVB	L	0	B	3
		I	II	III	IV	V
I	<b>Series designation</b> XVB					
II	<b>Shape</b> L - Beacon 70 mm diameter C - Lens or base + cover for bank					
III	<b>Type of bulb and type of signal or other</b> 0 - LED cluster, steady light (only for Shape L) 1 - LED cluster, flashing (only for Shape L) 6 - Built-in strobe 5J 8 - Built-in strobe 10J for XVB type 21 - Base + cover + gasket 21A - Base + cover + gasket with side cable entry for AS-Interface 21B - Base + cover + gasket with bottom entry, pre-cabled and fitted with M12 and connector for AS-Interface					
IV	<b>Supply Voltage (for flashing type only)</b> E - 48VAC/DC G - 120 VAC M - 230 VAC					
V	<b>Lens Color</b> 3 - Green 4 - Red 5 - Amber 6 - Blue 7 - Clear 8 - Yellow					

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305659849

证书附页: 第 4 页 共 4 页

Description of the series Explanation about the model	Audible signal units		
	XVB	C9	B
I Series designation	I	II	III
XVB - For mounting on XVB base			
II Shape			
C9 - Buzzer element			
III Supply voltage			
B - 12...48 VAC/DC			
M -120...230 VAC			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司