

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

发证日期: 2022年05月25日

有效期至: 2031年03月19日

**委托人名称
及注册地址** 上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

**制造商名称
及注册地址** Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产企业名称
及生产地址** Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

**产品名称和系列、
规格、型号** 交流接触器
LC1D40, LC1D50, LC1D65, LC2D40, LC2D50, LC2D65, LC1D40004, LC1D65004,
LC2D40004, LC2D65004, LP1D40004, LP1D65004, LC1D40008, LC1D65008, LP1D40008,
LP1D65008; 详见参数附页

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第 1 页 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1D40, LC1D50, LC1D65, LC2D40, LC2D50, LC2D65,
LC1D40004, LC1D65004, LC2D40004, LC2D65004, LP1D40004, LP1D65004,
LC1D40008, LC1D65008, LP1D40008, LP1D65008

Ui: 1000V;

Uimp:8kV;

LC1D40, LC2D40, LC1D40004, LC2D40004, LP1D40004:

Ith=60A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/60A;

AC-3: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-3e: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-4: 230V/31.7A, 400V/29.2A, 440V/33.34A, 500V/27.5A, 690V/26.7A;

LC1D40008, LP1D40008:

Ith=60A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/60A;

LC1D50, LC2D50:

Ith=80A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

AC-3: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-3e: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-4: 230V/42.5A, 400V/34.2A, 440V/41.7A, 500V/36.7A, 690V/29.2A;

LC1D65, LC2D65, LC1D65004, LC2D65004, LP1D65004:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第 2 页 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

lth=80A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

AC-3: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;

AC-3e: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;

AC-4: 230V/50.84A, 400V/45.84A, 440V/54.2A, 500V/44.2A, 690V/32.5A;

LC1D65008, LP1D65008:

lth=80A;

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

Us:

AC12V/20V/24V/32V/42V/48V/110V/115V/127V/155V/220-230V/230V/240V/256V/
380-400V/400V/415V/440V/500V/550V/660V, 50Hz;

AC20V/24V/48V/85V/110V/120V/208V/220V/240V/277V/340V/380V/416V/440V/480
V/

575V/600V, 60Hz;

AC20V/24V/42V/48V/100V/110V/115V/120V/200V/208V/230V/380-400V/
400V/415V/440V,50/60Hz;

AC220-230V(50Hz)/220-240V(60Hz), 230-240V(50Hz)/240V(60Hz);

DC12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/174V/200V/220V/25
0V/

305V/348V/440V/543V/600V;

DC(宽电压)12V/24V/32V/36V/48V/72V/96V/110V/220V;

LC1D40, LC2D40, LC1D50, LC2D50, LC1D65, LC2D65: 3P;

LC1D40004, LC2D40004,LP1D40004, LC1D65004, LC2D65004, LP1D65004:4P;

LC1D40008, LP1D40008,LC1D65008, LP1D65008:4P;

配用的辅助触头(本体):



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第 3 页 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15, Ue/Ie: 120V/6A, 660V/1.09A;
DC-13, Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A

型号解释:

<u>LC1</u>	<u>D40</u>	<u>6</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1: 交流或直流线圈单个接触器 (不适用于除了后缀为 S207 的其它 4 极产品) LC2: 交流线圈可逆接触器 (不适用 D40008 和 D65008) LP1: 直流线圈单个 4 极接触器 (仅适用 D40004, D65004, D40008 和 D65008)
II	规格 D40 (3 P) D40004 (4 P) D40008 (4P: 2NO+2NC) D50 (3P) D65 (3P) D65004 (4P) D65008 (4P: 2NO+2NC)
III	接线方式 空白: 螺纹



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第4页 共6页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	6: 环型接线片
IV	线圈代码 见附表
V	可选项后缀 空白: 标准型 S207: 铁路行业运用 (仅 DC 线圈) S335: 家电工业运用 (仅 AC 线圈)

线圈代码表

交流线圈 50Hz

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
J5	12	50Hz	P5	230	50Hz
Z5	20	50Hz	U5	240	50Hz
B5	24	50Hz	W5	256	50Hz
C5	32	50Hz	Q5	380-400	50Hz
D5	42	50Hz	V5	400	50Hz
E5	48	50Hz	N5	415	50Hz
F5	110	50Hz	R5	440	50Hz
FE5	115	50Hz	S5	500	50Hz
G5	127	50Hz	SF5	550	50Hz
GG5	155	50Hz	Y5	660	50Hz
M5	220-230	50Hz			

交流线圈 60Hz

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
Z6	20	60Hz	W6	277	60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第 5 页 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

B6	24	60Hz	UP6	340	60Hz
E6	48	60Hz	Q6	380	60Hz
EP6	85	60Hz	N6	416	60Hz
F6	110	60Hz	R6	440	60Hz
G6	120	60Hz	T6	480	60Hz
L6	208	60Hz	S6	575	60Hz
M6	220	60Hz	X6	600	60Hz
U6	240	60Hz			

交流线圈 50/60Hz

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
Z7	20	50/60Hz	LE7	208	50/60Hz
B7	24	50/60Hz	M7	220-230 220-240	50Hz 60Hz
D7	42	50/60Hz	P7	230	50/60Hz
E7	48	50/60Hz	U7	230-240 240	50Hz 60Hz
K7	100	50/60Hz	Q7	380-400	50/60Hz
F7	110	50/60Hz	V7	400	50/60Hz
FE7	115	50/60Hz	N7	415	50/60Hz
G7	120	50/60Hz	R7	440	50/60Hz
L7	200	50/60Hz			

线圈代码表

直流线圈

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
JD	12	DC	GD	125	DC



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059241

第 6 页 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ZD	20	DC	PD	155	DC
BD	24	DC	QD	174	DC
		DC	LD	200	DC
CD	36	DC	MD	220	DC
ED	48	DC	UD	250	DC
ND	60	DC	TD	305	DC
SD	72	DC	VD	348	DC
DD	96	DC	RD	440	DC
KD	100	DC	WD	543	DC
FD	110	DC	XD	600	

直流线圈(宽电压)

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
JW	12	DC	SW	72	DC
BW	24	DC	DW	96	DC
BNW	32	DC	FW	110	DC
CW	36	DC	MW	220	DC
EW	48	DC			



中国质量认证中心