

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059235

发证日期: 2021年09月06日

有效期至: 2031年09月06日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric France
及生产地址 6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、规格、型号 电子式过载继电器
LR9F7.75, LR9F75, LR9F7.79, LR9F79, LR9F7.81, LR9F81; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059235

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LR9F7.75, LR9F75, LR9F7.79, LR9F79, LR9F7.81, LR9F81

Ui:1000V ;

Uimp:8kV;

LR9F7.75, LR9F75: Ue:690V,Ie: 200-330A;

LR9F7.79, LR9F79: Ue:690V,Ie: 300-500A;

LR9F7.81, LR9F81: Ue:500V,Ie: 380-630A;

脱扣级别:

LR9F7375, LR9F7379, LR9F7381:10;

LR9F7575, LR9F7579, LR9F7581:20;

LR9F75, LR9F79, LR9F81:10,20;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:24V/4.16A,220V/2.72A, 600V/1A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059235

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC-13:Ue/Ie: 24V/4.16A, 220V/0.2A, 440V/0.05A;

1NO1NC

型号的解释:

LR9	F	7	3	75
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号: LR9: LR9 系列电子式过载继电器
II	系列号: F: TeSys F 系列
III	壳架规格: 7: 壳架规格 空白: 可调整脱扣等级 10/20
IV	脱扣等级: 3: 脱扣等级 10 5: 脱扣等级 20 空白: 可调整脱扣等级 10/20



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059235

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

V	电流设定范围: 75: 200 – 330 A 79: 300 – 500 A 81: 380 – 630 A
---	--

<u>LR9</u>	<u>F</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	<u>75</u>
I	II	III	IV	V

I	Designates Basic Model LR9: Electronic overload relay
II	Serial designation: F: TeSys model F
III	Size: 7: frame size Blank: for relay adjustable classes 10 / 20
IV	Tripping class : 3: for relay class 10 5: for relay class 20 Blank: for relay adjustable classes 10 / 20
V	Suffix Designates thermal trip setting range (A)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2003010309059235

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	75: 200 – 330 A 79: 300 – 500 A 81: 380 – 630 A
--	---



中国质量认证中心