

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309123237

发证日期: 2021年09月22日

有效期至: 2031年03月19日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric a. s.
及生产地址 Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
LR2K, LR7K;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309123237

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LR2K, LR7K;

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: 690V;

Ie: 0.11-0.16A(仅适用 LR2K), 0.16-0.23A(仅适用 LR2K), 0.23-0.36A(仅适用 LR2K),

0.36-0.54A(仅适用 LR2K), 0.54-0.8A, 0.8-1.2A, 1.2-1.8A, 1.8-2.6A,

2.6-3.7A, 3.7-5.5A, 5.5-8A, 8-11.5A, 10-14A, 12-16A;

脱扣等级: 10A;

极数: 3P;

配用的辅助触头(本体):

1NO,1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie:240V/0.75A,600V/0.3A;

DC-13:Ue/Ie:250V/0.11A

/(IP20 仅正面)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309123237

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

LR2	K	0301
I	II	III

I	产品基本型号 LR2: 差动热过载继电器 (有断相保护) LR7: 不平衡负载热过载继电器 (无断相保护)
II	系列描述 K: K 系列
III	整定范围 0301 0.11 - 0.16 A (仅适用 LR2K) 0302 0.16 - 0.23 A (仅适用 LR2K) 0303 0.23 - 0.36 A (仅适用 LR2K) 0304 0.36 - 0.54 A (仅适用 LR2K) 0305 0.54 - 0.8 A 0306 0.8 - 1.2 A 0307 1.2 - 1.8 A 0308 1.8 - 2.6 A 0310 2.6 - 3.7 A 0312 3.7 - 5.5 A 0314 5.5 - 8 A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2004010309123237

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	0316	8 - 11.5 A
	0321	10 - 14 A
	0322	12 - 16 A

LR7K 产品结构与 LR2K 完全相同，除了 LR7K 只在 1 和 3 相有热元件。



中国质量认证中心