

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280179

发证日期: 2021年11月04日

有效期至: 2031年11月04日

**委托人名称** 施耐德(北京)中低压电器有限公司  
**及注册地址** 北京经济技术开发区凉水河二街2号

**制造商名称** 施耐德(北京)中低压电器有限公司  
**及注册地址** 北京经济技术开发区凉水河二街2号

**生产企业名称** 施耐德(北京)中低压电器有限公司  
**及生产地址** 北京经济技术开发区凉水河二街2号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
Compact NSX400/630F/N/H/S/L, NSU400/630F/N/H, NSX400/630F/N/H  
SG, NSX400/630F B/N B; 详细参数请见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280179

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ComPacT NSX400/630F/N/H/S/L, NSU400/630F/N/H, NSX400/630 F/N/H SG, NSX400/630 F B/N B;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: NSX: F/F B/N/N B/H: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690VAC;

F/N/H SG: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690VAC;

S/L: 220/240VAC, 380/415VAC;

NSU F/H: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690V;

NSU N: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690V;

In: 热磁式: 400A, 500A, 600A; 配电保护型: 250A, 400A, 630A; 马达保护型: 320A, 500A;

过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式;

Ics: Ics=100%Icu, Ics=50%Icu (H, H SG:AC660/690V) ;

Icu: NSX400/630F: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630N: 85kA (AC 220/240V) , 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630H: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630S: 120kA (AC 220/240V), 100kA (AC 380/415V) ;

NSX400/630L: 150kA (AC 220/240V, AC380/415V) ;

NSU400/630F: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V);

NSU400/630N: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSU400/630H: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V);

NSX400/630F SG: 40kA (AC 220/240V) , 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630N SG: 85kA (AC 220/240V) , 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630H SG: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630F B: 40kA (AC 220/240V) , 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

NSX400/630N B: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;

选择性类别: A; 适用频率: 50/60Hz;

极数: 热磁式: 3P, 4P(NSX F/N/S/H/L);



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280179

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

配电保护型: 3P, 4P(NSX F/F B/N/N B/H/S/L, NSU F/N/H, NSX F SG/N SG/H SG);

马达保护型: 3P(NSX F/F B/N/N B/H, NSX F SG/N SG/H SG)

配用的辅助触头: (1NO1NC)

标准:Ith: 6A;

AC-12: Ue/Ie:24V/6A,48V/6A,110V/6A,220/240V/6A,380/440V/6A,480V/6A,660/690V/6A;

AC-15: Ue/Ie:24V/6A,48V/6A,110V/5A,220/240V/4A,380/440V/2A,480V/1.5A,660/690V/0.1A;

DC-12: Ue/Ie:24V/6A,48V/2.5A,110V/0.6A,250V/0.3A;

DC-14: Ue/Ie:24V/1A,48V/0.2A,110V/0.05A,250V/0.03A.

低水平:Ith: 5A;

AC-12: Ue/Ie:24V/5A,48V/5A,110V/5A,220/240V/5A,250V/5A,380/440V/5A,480V/5A;

AC-15: Ue/Ie:24V/3A,48V/3A,110V/2.5A,220/240V/2A,380/440V/1.5A,480V/1A;

DC-12: Ue/Ie:24V/5A,48V/2.5A,110V/0.6A,250V/0.3A;

DC-14: Ue/Ie:24V/1A,48V/0.2A,110V/0.05A,250V/0.03A.



中国质量认证中心