

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361441

发证日期: 2022年10月10日

有效期至: 2032年10月09日

委托人名称
及注册地址 Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

制造商名称
及注册地址 Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称
及生产地址 上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、
规格、型号 辅助触头模块
LADN..R, LADN..CR (型号解释见附件);Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:10A;1NO1NC、2NO、4NO、
2NO2NC、3NO1NC;
AC-15,Ue/Ie:120V/6A,240V/3A,380V1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A,690V/1.04A
; DC-13,Ue/Ie:125V/0.55A,250V/0.27A,400V/0.15A,500V/0.13A,600V/0.1A;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361441

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

LADN	22	C	R
I	II	III	IV

I-	产品基本型号: LADN 辅助触头模块
II-	触头形式: 11: 1NO+1NC 20: 2NO 40: 4NO 22: 2NO+2NC 31: 3NO+1NC
III -	市场版本 空白: 全球版 C: 中国版
IV -	R Robust

镜像触头:

LADN..R and LADN..CR 辅助触头模块安装在 CAD32、CAD50 控制继电器或 TeSys D 09-150、TeSysD 09-170xxxC 接触器上时, NC 触头具有镜像触头的功能;

辅助触头型号: LADN11R, LADN22R, LADN31R, LADN11CR, LADN22CR, LADN31CR
适配控制继电器、接触器型号:

CAD32, CAD50; LC1D09, LC1D12, LC1D18; LC1D098, LC1D128, LC1DT20, LC1DT25;
LC1D183, LC1D25, LC1D32, LC1D38; LC1D40A, LC1D50A,
LC1D65A; LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC1DT40; LC1D40, LC1D50, LC1D65,
LC1D40004, LC1D65004, LP1D40004, LP1D65004, LC1D40008, LC1D65008,



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107361441

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LP1D40008, LP1D65008; LC1D80, LC1D95, LC1D80004, LC1D80008, LP1D80004,
LP1D80008; LC1D115, LC1D150, LC1D170, LC1D115004.

机械连锁触头：

LADN...R and LADN..CR 辅助触头模块安装在 CAD32、CAD50 控制继电器或 TeSys D 09-150、TeSysD 09-170xxxC 接触器上时，NO-NC 触头具有机械连锁触头的功能；

辅助触头型号：LADN11R, LADN22R, LADN31R, LADN11CR, LADN22CR, LADN31CR
适配控制继电器、接触器型号：

CAD32, CAD50; LC1D09, LC1D12, LC1D18; LC1D098, LC1D128, LC1DT20, LC1DT25;
LC1D183, LC1D25, LC1D32, LC1D38; LC1D40A, LC1D50A,
LC1D65A; LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC1DT40; LC1D40, LC1D50, LC1D65,
LC1D40004, LC1D65004, LP1D40004, LP1D65004, LC1D40008, LC1D65008,
LP1D40008, LP1D65008; LC1D80, LC1D95, LC1D80004, LC1D80008, LP1D80004,
LP1D80008; LC1D115, LC1D150, LC1D170, LC1D115004.



中国质量认证中心