




D-Life

Teret ad vágyainak!



schneider-electric.hu

Life Is On

Schneider
Electric



D-Life

Újraértelmezi a teret

Az új Merten System Design kapcsolóink eddig még soha nem látott alapeometriával rendelkeznek. Maximális kapcsolási felület minimális kerettel. Sorolásnál diszkrét, középső hídelem nélküli megoldással.

A hagyományos szerelvények vezérlésétől az innovatív KNX-technológiáig a D-Life minden olyan funkcióval rendelkezik, ami egy igazán modern kapcsolócsaládtól elvárható.

Az új tervezési koncepciónak köszönhetően a lehető legnagyobb kezelőfelületet biztosítja a felhasználók számára. Az univerzális keretek 1-től 5-ös sorolásig érhetőek el, középső összekötő hídelem nélkül.

D-Life keretek

Az új Merten D-Life sorozatot minőségi anyagokból készítettük és ideális lehetőséget nyújtanak kreativitása kihasználására.

Harmonikus kialakítás, amely diszkrét eleganciájával hívja fel magára a figyelmet. A betétek a keretek síkjában helyezkednek el. A különleges kialakítású termékek minőségi alapanyagokból készülnek (műanyag, üveg, kő és fém).



D-Life műanyag

Stílusos kialakítás: az új D-Life műanyag keretek színei tökéletesen illenek a termékcsalád egyedi megjelenéséhez.



D-Life műanyag, lótoszfehér



D-Life műanyag, acél



D-Life műanyag, szahara



D-Life műanyag, antracit

Ragyogó lótoszfehér. Homokszínű szahara. Visszafogott antracit vagy elegáns acél.

D-Life – inspiráció már a legelső pillanattól.



D-Life üveg és kő

Természetes hangulat: az igazán eredeti anyagok, mint például az üveg és a kő felhasználásának köszönhetően a D-Life keretek tökéletes választást jelentenek a természetességet tükröző helyiségekbe.



D-Life üveg, kristályfehér



D-Life üveg, ónixfekete




D-Life kő, polírozott pala

A D-Life üveg és kő keretek életre keltik a belső tereket – összetéveszthetetlen dizájn és vitathatatlan egyediség.



D-Life fém

A fém alapanyag masszív és elegáns: egyedi kialakítás, amely kombinálja az erőt és a szépséget.



D-Life fém, nikkell



D-Life fém, pezsgő



D-Life fém, mokka


Hűvös nikkell. Érzéki pezsgő. Földszerű mokka. Klasszikus egyszínű változatban vagy kontrasztos kombinációkban különböző stílusokhoz.

Új System Design

Az új System Design sorozat számos kombinációt kínál, nagyfokú rugalmasság mellett. Moduláris kialakítása (amely egy süllyesztett betétből, egy billentyűből vagy burkolatból és egy keretből áll) lehetővé teszi, hogy bármilyen funkció megvalósítható legyen bármelyik D-Life színnel.



Merten betétek



Funkciók széles választéka


Az elektromos szerelvényeknek nagyon eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Nem számít, hogy egy szerelvénytől biztonságot, kényelmet vagy rugalmasságot vár el a felhasználó, a D-Life a megfelelő megoldást kínálja minden esetben.

A Merten System Design nagyfokú rugalmasságot biztosít. Az új és a hagyományos funkciók tökéletesen kombinálhatók – jó példa erre az új világítás- és redőnyvezérlő Wiser alkalmazás, illetve a KNX-nyomógombok és kijelzők, amelyek mind egyszerűbbé és könnyebbé teszik a felhasználók életét.

Megoldások, melyek fényt hoznak életébe ...



... kényelmet, védelmet és biztonságot ...



... és megfelelő csatlakozásokat teremtenek.




Nagyobb szabadság a System Design révén

Találja meg Ön is a legideálisabb rendszer megoldást, amely tökéletesen illeszthető minden egyes épülethez, projekthez, költségvetéshez és helyszínhez. A rugalmasság érdekében a Schneider Electric különféle technológiákon alapuló termékeket és megoldásokat kínál – legyen szó hagyományos rendszerekről, vagy pl. olyan buszrendszerről, mint a KNX.



Hagyományos rendszerek

A QuickFlex betéteknek köszönhetően a csatlakozóaljzatok és kapcsolók telepítése egyszerű, biztonságos és gyors. Emellett minden Merten System Design betét biztosítja a hagyományos rendszerek kényelmes használhatóságát, biztonságát és sokoldalú csatlakozásait.



Forgókapcsolós fényerőszabályzó betét, LED-hez

Érintőpaneles termosztát betét


Dupla USB-töltő betét

2xRJ45 csatlakozó



Elektronikus betétek PlusLink technológiával

A világításhoz és a redőnyökhöz alkalmazható betétek PlusLink Inside technológiával rendelkeznek, amelynek segítségével egy hagyományos rendszerből sokkal többet hozhatunk ki. A végrehajtó egységek és a vezérlőegységek moduláris felépítése több, mint 100 önálló funkciót tesz lehetővé.



Végrehajtó egység

Vezérlőegység


Keret + billentyű

Komplett szerelvény



Irányítsa a teljes épületet a KNX segítségével

A KNX a különböző épületvezérlő funkciókat egyetlen intelligens rendszerben egyesíti. Ez nagyobb kényelmet, továbbá jobb csatlakoztathatóságot, biztonságot és hatékonyságot jelent. Az új Merten System Design minden funkciót lefed, és intelligens keretrendszert biztosít a felhasználó számára.




QuickFlex – süllyesztett betétek

A Schneider Electric QuickFlex® alaprendszere tökéletes társ a sikerhez.




Öt tényező biztosítja a QuickFlex® betétek sikerét. Segítségükkel akár 25%-kal gyorsabban elvégezheti a telepítést, így hatékonyabban dolgozhat minden nap. A szerelés három egyszerű lépésből áll – csatlakoztatás, igazítás, rögzítés –, ezután jöhet a tesztelés és ha szükséges, az intelligens kiegészítő funkciók használata. Ez a QuickFlex.

Kapcsoló



Csatlakozóaljzat



Csatlakozók
Egyszerű vezetékbeiktetés

Csavarok
Rögzítés pillanatok alatt

Rögzítőkeret
Gyors és biztonságos beállítás

Modulok
Az intelligens kiegészítő funkciók utólag is telepíthetők, nincs szükség szét szerelésre

Tesztérintkezők
Kényelmes és gyors tesztelés az előlapon



QuickFlex® LED világításmodul süllyesztett kapcsoló/nyomógomb-betéthez



QuickFlex® LED világításmodul kettős süllyesztett kapcsoló/nyomógomb-betéthez



QuickFlex® túláramvédő modul



QuickFlex® LED jelzőfény-modul



QuickFlex® LED világításmodul

Kényelmes életkörülmények intelligens eszközökkel

A Schneider Electric új D-Life termékcsaládja többet kínál egyszerű kapcsolóknál és csatlakozóaljzatoknál. Az intelligens termékek könnyen telepíthetők, és az általuk kínált megoldások egyaránt növelik otthona kényelmét, biztonságát és sokféle csatlakozást kínálnak.



Ellenőrzőfényes kapcsoló

① Kényelmes világításvezérlés

Az ellenőrzőfényrel ellátott kapcsoló nagyon hasznos az olyan helyiségekhez, ahol a kapcsolót az adott helyiségen kívülre telepítik, például fürdőszobákban, raktárhelyiségekben vagy mosókonyhákban. Az ellenőrzőfény felhívja a figyelmét arra, hogy helyiség elhagyása előtt kapcsolja le a világítást.



Csatlakozóaljzat csapófedéllel

② Biztonságos és hasznos

Ez a csatlakozóaljzat továbbfejlesztett érintésvédelemmel rendelkezik. A kihajtható fedél porvédelmet biztosít, és egyben eltakarja a csatlakozóaljzatot.



Redőnynyomó

③ Kényelmes redőnyvezérlés

Húzza fel és engedje le redőnyeit egyszerű gombnyomással.



Szobatermosztát

④ Kellemes hőmérséklet


Egyszerű és kényelmes szoba-hőmérséklet-szabályozás.



Csatlakozóaljzat csapófedéllel, IP44 védelemmel

⑤ Vízálló

Tökéletes védelmet nyújt a víz és a por ellen, ha a csatlakozóaljzatot vizes helyiségbe vagy kültérre telepítik.



Dupla USB töltő, 2xRJ45 csatlakozó, feliratozható csatlakozóaljzat

⑥ Rendezettség

A több betéet fogadó keretek minden funkciót lefednek, melyekre otthoni irodájában csak szüksége lehet. A dupla USB töltő egyidejűleg tölti okostelefonját és táblagépet, így nincs szükség külön töltőre. Az informatikai aljzatok biztosítják a folyamatos hálózati adatkapcsolatot.



Csatlakozóaljzat jelzőfényvel

⑦ Éjszakai világítás

A jelzőfényes csatlakozóaljzat kettős biztonságot nyújt: a gyermekvédelem mellett az irányjelző fény mutatja az utat a sötétben.



Megvilágított forgatógombos fényerőszabályozó

⑧ Innovatív és elegáns LED-világítás vezérlés

A modern LED-világítás megbízható és elegáns fényerő-szabályozást igényel. A szabályozógomb mögötti jelzőfény nem csupán jól mutat, hanem irányjelző fényként is működik.



HDMI csatlakozó

⑨ Okos csatlakozás

A TV közvetlenül fali HDMI-aljzatba csatlakoztatásával nem kell zavaró, összegubancolódt kábelkötegekkel foglalkoznia, és élvezheti a valódi házimozsi-élményt.

Kényelmes vezérlés a PlusLink segítségével

A PlusLink elektronikus betétek sokoldalú világítás- és redőnyvezérlési funkciókat kínálnak. A PlusLink technológia révén ezek egyszerű szobavezérlő rendszerhez is csatlakoztathatók.



A PlusLink Inside embléma egyértelműen jelöli az új Merten System Design elektronikus betétcsalád azon elemeit, amelyek intelligens helyiségvezérlési megoldásokhoz használhatók.

Több, mint 100 önálló funkció érhető el a világítás és a redőnyök különálló vezérlésére:

- Kapcsolja vagy szabályozza a világítást manuálisan, időzítővel, illetve automatikusan (mozgásérzékelő segítségével).
- Vezérelje a redőnyt manuálisan vagy időzítő alkalmazásával.
- Tároljon és hívjon elő előre programozott jelenetbeállításokat a kettős nyomógombokkal, a szcenárió funkció segítségével.

A betéteket a PlusLink bemenetekkel összekötvé helyiségvezérlő rendszert alakíthat ki:

- Kapcsolja össze egy helyiség összes fényerő-szabályozóját egyetlen vezérlővel, így egy helyről vezérelheti a világítást.
- Az összekapcsolt redőnyök az esti időszakban egyetlen gomb megérintésével leereszthetők.



Világításvezérlés



Kettős világításvezérlő, szcenárió vezérléssel



Redőnyvezérlés



Nyomógombos redőny-vezérlő, szcenárió vezérléssel



Időalapú vezérlés



Időzítő



Mozgásérzékelő



Mozgásérzékelő

Egyéni funkciók helyi vezérléshez

Szobavezérlő rendszer

Helyi redőnyvezérlő



Nyomógombos redőny-vezérlő



Helyi redőnyvezérlő



Nyomógombos redőnyvezérlő, szcenárió vezérléssel



Központi redőnyvezérlő minden összekapcsolt redőnyhöz



Időzítő

PlusLink-kapcsolat

PlusLink-kapcsolat



Kényelmes távirányítás

A D-Life praktikus világítás- és redőnyvezérlő megoldásokat kínál az új Wiser vezérlőmodullal és a Wiser Room alkalmazással. Használja ki a PlusLink funkciók előnyeit a telepítés és a beállítás során!

Legfontosabb technikai előnyök:

- Funkciók beállítása az okostelefon vagy táblagép nagyméretű kijelzőjén
- Érje el és másolja ki a beállításokat, majd illeszse be azokat a megegyező funkcióval bíró PlusLink betétekhez
- Módosítsa beállításait a PlusLink betét kiszerezése nélkül

Végfelhasználói előnyök:

- A világítás és a redőnyök könnyű vezérlése okostelefonról vagy táblagépről, a Wiser Room alkalmazás használatával
- Funkciók módosítása (pl. a redőnyvezérlés időzítésének aktiválása) az átlátható és egyszerű alkalmazásfelületről
- Véletlenszerű funkció (pl. jelenlét-szimuláció) egyszerű aktiválása a felhasználói felületről
- Óra idejének szinkronizálása
- Jelenetbeállítások használata nyomógombos modullal (szcenárió-funkció gomb nélkül is)




Wiser nyomógombos modul billenőkapszolóval, és kettős kapszolóval (S1, S2 szcenárió), önixfekete üvegkeretben

Az alkalmazás iOS és Android rendszerre érhető el



Egyéni vagy összekapcsolt funkció – PlusLink betétek a kényelmes otthonokért

A PlusLink Inside technológiával rendelkező betétek segítségével egymástól függetlenül vezérelheti a világítást és a redőnyöket, illetve rendszerbe is kapcsolhatja azokat. Legyen szó egyéni alkalmazásról vagy egy teljes helyiségvezérlő rendszerről, a PlusLink az optimális megoldás, kényelmet és biztonságot nyújt önnek.



Nymógomb
PlusLink inside

1 Egyszerű világításvezérlés

Kapcsolja vagy szabályozza a világítást helyben, egyetlen eszközzel.



Nymógomb két scénárióhoz
PlusLink inside

2 Állítsa be a kívánt megvilágítási jelenetet

A scénárió funkció kivételes kényelmet biztosít. Két eltárolt világítási jelenetet hívhat elő egy gombnyomással.



Nymógombos redőny-vezérlő két scénárióval
PlusLink inside

3 Okos redőnyvezérlő

Redőnyvezérlés egyszerűen. Húzza fel vagy engedje le redőnyeit, illetve tároljon el két redőnypozíció-scénáriót.

Jelenetek eltárolása

Válassza ki a beállítást, majd nyomja le az S1 vagy S2 gombot 3 másodpercre.



3 másodperc



Időzítő
PlusLink inside

4 Automatikus redőny-és világításvezérlés

Az időzítő automatikusan leereszti vagy felhúzza a redőnyeit, a beprogramozott időpont szerint. Ez kényelmet, illetve biztonságot nyújt, ha ön nem tartózkodik otthon (jelenlét-szimuláció). A világítás ki- és bekapcsolását is beprogramozhatja előre, például a bejárati ajtóhoz vagy a kerthez.



Wiser modul
PlusLink inside

5 Távvezérlés okostelefonokon és táblagépeken

A Wiser modulok révén okostelefonjáról vagy táblagépéről könnyedén vezérelheti a világítást és a redőnyöket.



Wiser Room alkalmazás



Mozgásérzékelő
PlusLink inside

6 Automatikus világításvezérlés

A mozgásérzékelő azonnal bekapcsolja a világítást, ha mozgást érzékel, aztán kikapcsolja, ha már senki nem tartózkodik a helyiségben.

Épületvezérlés a KNX rendszerrel

A KNX egy intelligens épületvezérlő rendszer magánszemélyek és közületek részére, amely a családi háztól egészen az irodaházakon át a szállodákig alkalmazható.

Az új Merten System Design minden KNX funkciót magába foglal, amely a kényelmes, energiatakarékos és biztonságos épületvezérlő megoldásokhoz szükséges, egyszerű tervezés, telepítés és üzemeltetés mellett. A korábbi már ismert KNX rendszereszközök, működtetőelemek és érzékelők kínálatát mostantól az új KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő egészíti ki – két új felhasználói felület, amely a hagyományos multifunkciós nyomógombokhoz képest több funkciót és nagyobb rugalmasságot biztosít. Ezen felül telepítésük és üzembe helyezésük is egyszerű, így értékes időt takaríthat meg az üzembe helyezés során.

Egyszerű felhasználói felületek

A KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő típusok a KNX felhasználói felületek teljesen új generációját képviselik. Ez könnyű vezérlésűeknek, rugalmas funkcióknak és esztétikus kialakításuknak köszönhető.


KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő

Az új KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő felhasználói felületek a modern KNX telepítések tökéletes kiegészítői. Minőségi tervezésüknek köszönhetően tökéletesen illeszkednek a D-Life keretekbe, kezelőfelületük pedig egy okostelefon

vagy táblagép felületére hasonlít. A beépített innovatív technológiáknak köszönhetően ez a sorozat a lehető legjobbat nyújtja a kényelmes kezelés terén, valamint rugalmas vezérlést biztosít a kényelmi funkciókhoz.



KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő nikkelfém keretben




Telepítés és üzembe helyezés

Az új KNX felhasználói felületek teljesen újszerű megközelítést kínálnak a tervezéshez, üzembe helyezéshez és telepítéshez. Minden egyszerűbb, gyorsabb, rugalmasabb.

Funkciók, melyeket mindenki imádni fog

Korábban minden KNX funkciót előre meg kellett határozni a telepítés előtt. Az új KNX felhasználói felület mostantól a tervezést is egyszerűbbé teszi. Mindössze két referenciára van szükség a telepítéshez minden egyes helyiség esetén, a kívánt funkciók száma alapján. A kívánt funkciók hozzárendelése az üzembe helyezés idején is elvégezhető.


A gyors üzembe helyezés gyorsabb projekttervezést tesz lehetővé. A gyakran használt funkciók előre rendelkezésre állnak az ETS alkalmazásban. A kívánt funkciók hozzárendelése bármikor módosítható, a csoportcímeik törlődésének kockázata nélkül. A KNX Multitouch Pro és KNX nyomó-vezérlő eszközök nem igényelnek külön tápellátást.



ETS gyorsbeállítások a KNX nyomó-vezérlő megoldásokhoz.

KNX megoldások szállodák részére

A szállodáknak változatos igényeknek kell megfelelniük. Egyszerű és gyors kezelhetőség a szállodai helyiségekben, automatikus világítás- és hőmérséklet-vezérlés a nyilvános területeken, továbbá az épületfunkciók karbantartása és szabályozása. A KNX és az új Merten System Design eszközök teljesítik ezen követelményeket, miközben magas minőségű, kifinomult kivitellel rendelkeznek.



KNX Multitouch Pro

① Minden egyben

A KNX Multitouch Pro révén egyetlen eszközzel szabályozhatja a világítást, a redőnyöket és a hőmérsékletet.



KNX nyomó-vezérlő

② Egyszerű vezérlés

Könnyű világítás- és redőnyvezérlés, a háttérvilágított ikonokkal.



KNX mozgásérzékelő

③ Automatikus világítás- és hőmérséklet-szabályozás

Nagyobb kényelem és hatékonyság: a világítás és a hőmérséklet szabályozása automatikusan, személyek jelenlététől függően történik.



④ LED jelzéses nyomógomb, kulcskártya-olvasóval

„Ne zavarjanak”, „Takarítást kérik”: kényelmes állapotjelző a vendégek és a személyzet számára egyaránt.

Kulcskártya-olvasó, KNX nyomó-vezérlő



KNX nyomó-vezérlő, csatlakozóaljzat, dupla USB töltő

⑤ Széles körű csatlakozások

A többrészes keretek minden szükséges funkciót biztosítanak a vendégek részére. A KNX funkciók tökéletesen illeszkednek a hagyományos funkciók közé. A dupla USB töltő egyidejűleg használható okostelefonnal és táblagéppel, így nincs szükség külön töltőre.



KNX Multitouch Pro

⑥ Világítás scénáriók

Egyszerű világításszabályozás a forgókapcsolós kialakításnak köszönhetően. A scénárió funkció további kényelmet biztosít pl. a fürdőszobában.



⑦ Távvezérlés mobil eszközről

A spaceLYnk összekapcsolja az épületvezérlő funkciókat, így teljes körű épületfelügyeletet tesz lehetővé. A spaceLYnk interfész helyileg vagy távolról bármikor elérhető, ezáltal lehetővé téve az épületfunkciók figyelését és vezérlését.

D-Life kiválasztási táblázat

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK		
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka
KAPCSOLÓK, NYOMÓK - 250 V~			(a felsorolt kapcsolók bármelyikére használhatóak)						
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 X (101)	MTN3111-0000	Billentyű	MTN3300-6035	MTN3300-6034	MTN3300-6033	MTN3300-6036	MTN3300-6050	MTN3300-6051	MTN3300-6052
Egypólusú kapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 AX	MTN3114-0000	Billentyű, szimbólumokhoz	MTN3350-6035	MTN3350-6034	MTN3350-6033	MTN3350-6036	MTN3350-6050	MTN3350-6051	MTN3350-6052
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10 AX (106)	MTN3116-0000	Feliratozható billentyű	MTN3360-6035	MTN3360-6034	MTN3360-6033	MTN3360-6036	MTN3360-6050	MTN3360-6051	MTN3360-6052
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MTN3616-0000	Feliratozható billentyű, csengőjellel	MTN3365-6035	MTN3365-6034	MTN3365-6033	MTN3365-6036	MTN3365-6050	MTN3365-6051	MTN3365-6052
Váltókapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3516-0000	IP44-es billentyű	MTN3304-6035	MTN3304-6034	MTN3304-6033	MTN3304-6036	-	-	-
Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10 AX (107)	MTN3117-0000								
Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MTN3617-0000								
Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3517-0000								
Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A (101N)	MTN3150-0000								
Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10 A	MTN3050-0000								
Egypólusú nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 A	MTN3154-0000								
Egypólusú nyomó, nyitóérintkezős (NC), nulla csatlakozóval, 10 A	MTN3151-0000								
Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 A	MTN3156-0000								
Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, csavaros bekötés, 10 A	MTN3056-0000								
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 AX (102)	MTN3112-0000	Billentyű, I/O	MTN3301-6035	MTN3301-6034	MTN3301-6033	MTN3301-6036	MTN3301-6050	MTN3301-6051	MTN3301-6052
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MTN3612-0000								
Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, 20 A	MTN311201								
Hárompólusú kapcsoló, csavaros bekötés, 16 A (103)	MTN311300								
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10 AX (105)	MTN3115-0000	Dupla billentyű	MTN3400-6035	MTN3400-6034	MTN3400-6033	MTN3400-6036	MTN3400-6050	MTN3400-6051	MTN3400-6052
Csillárkapcsoló, csavaros bekötés, 10 AX	MTN3515-0000	Dupla billentyű, szállodai funkciókhoz	MTN3429-6035	MTN3429-6034	MTN3429-6033	MTN3429-6036	MTN3429-6050	MTN3429-6051	MTN3429-6052
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MTN3615-0000								
Csillárkapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 AX	MTN3125-0000								
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 10 AX (106+6)	MTN3126-0000								
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MTN3626-0000								
Kettős váltókapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3526-0000								
Csillárkapcsoló, egypólusú + kétpólusú kapcsolóval, csavaros bekötés, 10 AX	MTN312000								
Csillárkapcsoló, váltókapcsolóval és nyomóval, rugós bekötés 10 A	MTN3128-0000								
Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A	MTN3155-0000								
Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10 A	MTN3055-0000								
Kettős váltóérintkezős nyomó, rugós bekötés, 10 A	MTN3159-0000								
Kettős váltóérintkezős nyomó, csavaros bekötés, 10 A	MTN3059-0000								
Kettős nyomó, egy záró- és egy nyitóérintkezővel, rugós bekötés, 10 A	MTN3153-0000								

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK										
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka								
KAPCSOLÓK, FÉNYJELZÉSSEL - 250 V~ (zöld jelzőfény - lekapcsolt állapotban világít; piros ellenőrzőfény - felkapcsolt állapotban világít)			(a felsorolt kapcsolók bármelyikére használhatóak)														
Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3101-0000	Billentő, fényjelzős funkciókhoz	MTN3320-6035	MTN3320-6034	MTN3320-6033	MTN3320-6036	MTN3320-6050	MTN3320-6051	MTN3320-6052								
Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3601-0000	Billentő, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz	MTN3325-6035	MTN3325-6034	MTN3325-6033	MTN3325-6036	MTN3325-6050	MTN3325-6051	MTN3325-6052								
Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3501-0000																
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3131-0000																
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3102-0000																
Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3501-0000																
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3131-0000																
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3102-0000																
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3602-0000																
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3502-0000																
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3106-0000																
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3606-0000																
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3506-0000																
Váltókapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3136-0000																
Váltókapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3636-0000																
Váltókapcsoló, jelzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3536-0000																
Keresztkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3137-0000																
Keresztkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3637-0000																
Egypólusú nyomó, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 A	MTN3160-0000																
Egypólusú nyomó, jelzőfényel, csavaros bekötés, 16 A	MTN3560-0000																
Csillárkapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 X	MTN3105-0000									Dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz	MTN3420-6035	MTN3420-6034	MTN3420-6033	MTN3420-6036	MTN3420-6050	MTN3420-6051	MTN3420-6052
Csillárkapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 16 X	MTN3605-0000																
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3135-0000																
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MTN3635-0000																
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3535-0000																
Kettős nyomó, jelzőfényel, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A	MTN3165-0000																
FORGATÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓK - 250 V~																	
Forgatógombos fényerőszabályzó, univerzális, 20-420 W	MTN5138-0000	Forgatógombos burkolat	MTN5250-6035	MTN5250-6034	MTN5250-6033	MTN5250-6036	MTN5250-6050	MTN5250-6051	MTN5250-6052								
Forgatógombos fényerőszabályzó, univerzális, 20-600 W	MTN5139-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, induktív terhelésekhez, 60-1000 VA	MTN5135-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, kapacitív terhelésekhez, 20-315 W	MTN5136-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, kapacitív terhelésekhez, 20-630 W	MTN5137-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, energiatakarékos fogyasztókhoz, 9-100 W	MTN5140-0000																
Elektronikus potenciométer (1-10 V)	MTN5142-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, ohmikus terhelésekhez, 40-400 W	MTN5131-0000																
Forgatógombos fényerőszabályzó, induktív terhelésekhez, 40-600 VA	MTN5133-0000																

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK		
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka
VENTILÁTOR SZABÁLYZÓK - 250 V~									
Ventilátorszabályzó, 20-400 VA	MTN5143-0000	Forgatógombos burkolat, ventilátorszabályzóhoz	MTN5251-6035	MTN5251-6034	MTN5251-6033	MTN5251-6036	MTN5251-6050	MTN5251-6051	MTN5251-6052
NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓK - 250 V~									
Univerzális LED fényerőszabályzó modul, 200 VA	CCT99100		Normál nyomóval működtethető						
REDŐNYVEZÉRLŐK									
Redőnykapcsoló, rugós bekötés, 10 A	MTN3715-0000	Billentyű, redőnykapcsolókhöz és redőnynyomókhoz	MTN3855-6035	MTN3855-6034	MTN3855-6033	MTN3855-6036	MTN3855-6050	MTN3855-6051	MTN3855-6052
Redőnykapcsoló, kiegészítő kontakttal, rugós bekötés, 10 A	MTN3714-0000								
Redőnynyomó, rugós bekötés, 10 A	MTN3755-0000								
Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10 A	MTN317200	Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz	MTN3875-6035	MTN3875-6034	MTN3875-6033	MTN3875-6036	MTN3875-6050	MTN3875-6051	MTN3875-6052
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÓK									
Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V AC, 10 A	-		MTN5760-6035	MTN5760-6034	MTN5760-6033	MTN5760-6036	MTN5760-6050	MTN5760-6051	MTN5760-6052
Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 1 A	-		MTN5761-6035	MTN5761-6034	MTN5761-6033	MTN5761-6036	MTN5761-6050	MTN5761-6051	MTN5761-6052
Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 250 V AC, 5 A	-		MTN5762-6035	MTN5762-6034	MTN5762-6033	MTN5762-6036	MTN5762-6050	MTN5762-6051	MTN5762-6052
Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 24 V AC, 1 A	-		MTN5763-6035	MTN5763-6034	MTN5763-6033	MTN5763-6036	MTN5763-6050	MTN5763-6051	MTN5763-6052
Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A	-		MTN5764-6035	MTN5764-6034	MTN5764-6033	MTN5764-6036	MTN5764-6050	MTN5764-6051	MTN5764-6052
Érintőképernyős univerzális termosztát	MTN5775-0000	Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz	MTN5775-6035	MTN5775-6034	MTN5775-6033	MTN5775-6036	MTN5775-6050	MTN5775-6051	MTN5775-6052
Programozható érintőképernyős univerzális termosztát	MTN5776-0000								
KÁRTYÁS KAPCSOLÓK - 250 V~									
Hotelkártya-kapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 6 A	MTN3754-0000	Hotelkártya-kapcsoló fedlap	MTN3854-6035	MTN3854-6034	MTN3854-6033	MTN3854-6036	MTN3854-6050 *	MTN3854-6051 *	MTN3854-6052 *
Jelzőfényes hotelkártya-kapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 6 A	MTN3760-0000								
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK - 250 V~									
2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16 A	-		MTN2301-6035	MTN2301-6034	MTN2301-6033	MTN2301-6036	MTN2301-6050	MTN2301-6051	MTN2301-6052
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, rugós bekötés, 16 A	-		MTN2300-6035	MTN2300-6034	MTN2300-6033	MTN2300-6036	MTN2300-6050	MTN2300-6051	MTN2300-6052
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16 A	-		MTN2400-6035	MTN2400-6034	MTN2400-6033	MTN2400-6036	MTN2400-6050	MTN2400-6051	MTN2400-6052
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós bekötés, 16 A	-		MTN2310-6035	MTN2310-6034	MTN2310-6033	MTN2310-6036	MTN2310-6050	MTN2310-6051	MTN2310-6052
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, feliratozható rugós bekötés, 16 A	-	Feliratozható	MTN2302-6035	MTN2302-6034	MTN2302-6033	MTN2302-6036	MTN2302-6050	MTN2302-6051	MTN2302-6052
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós bekötés, 16 A - IP44	-	IP44-es védelemmel	MTN2314-6035	MTN2314-6034	MTN2314-6033	MTN2314-6036	MTN2314-6050	MTN2314-6051	MTN2314-6052
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós bekötés, 16 A, kerettel együtt	-	Kerettel együtt szállítva!	MTN2420-6535	MTN2420-6534	MTN2420-6533	MTN2420-6536	-	-	-
Borotvaaljzat (+keret MTN4025-6535)	MTN213300	Fedlap borotvaaljzathoz	MTN2109-3435	-	-	-	-	-	-
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK, FEDLAP NÉLKÜL - 250 V~									
2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16 A	MTN2300-0000	Dugalj fedlap gyermekvédelemmel	MTN2330-6035	MTN2330-6034	MTN2330-6033	MTN2330-6036	MTN2330-6050	MTN2330-6051	MTN2330-6052
2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16 A	MTN2400-0000								
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK, FÉNYJELZÉSSSEL - 250 V~									
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, LED világítással, rugós bekötés, 16 A	-		MTN2304-6035	MTN2304-6034	MTN2304-6033	MTN2304-6036	MTN2304-6050 *	MTN2304-6051 *	MTN2304-6052 *

* -al jelölt rendelési számok festett műanyagok

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK		
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka
USB TÖLTŐK									
Kettős USB töltő (A+A típus), 2.1 A	MTN4366-0100	Fedlap USB töltőhöz	MTN4367-6035	MTN4367-6034	MTN4367-6033	MTN4367-6036	MTN4367-6050 *	MTN4367-6051 *	MTN4367-6052 *
Kettős USB töltő (A+C típus), 2.4 A	MTN4366-0110								
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, kettős USB csatlakozással, rugós bekötés, 16 A / 2.4 A	-		MTN2366-6035	MTN2366-6034	MTN2366-6033	MTN2366-6036	MTN2366-6050 *	MTN2366-6051 *	MTN2366-6052 *
TELEFON-CSATLAKOZÓALJZATOK									
RJ11 aljzat, 4 érintkezővel	MTN463501	Fedlapok RJ11/RJ12 aljzatokhoz	MTN4215-6035	MTN4215-6034	MTN4215-6033	MTN4215-6036	MTN4215-6050 *	MTN4215-6051 *	MTN4215-6052 *
RJ12 aljzat, 6 érintkezővel	MTN463500								
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK									
1xRJ45 Cat6A STP aljzat	MTN4530-0000	Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz	MTN4521-6035	MTN4521-6034	MTN4521-6033	MTN4521-6036	MTN4521-6050	MTN4521-6051	MTN4521-6052
2xRJ45 Cat6A STP aljzat	MTN465706	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz	MTN4522-6035	MTN4522-6034	MTN4522-6033	MTN4522-6036	MTN4522-6050	MTN4522-6051	MTN4522-6052
2xRJ45 Cat5e UTP aljzat	MTN4575-0002	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz	MTN4572-6035	MTN4572-6034	MTN4572-6033	MTN4572-6036	MTN4572-6050 *	MTN4572-6051 *	MTN4572-6052 *
2xRJ45 Cat5e FTP aljzat	MTN4575-0012	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, feliratozható	MTN4574-6035	MTN4574-6034	MTN4574-6033	MTN4574-6036	MTN4574-6050 *	MTN4574-6051 *	MTN4574-6052 *
2xRJ45 Cat6 UTP aljzat	MTN4576-0002								
2xRJ45 Cat6 STP aljzat	MTN4576-0022								
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, piros	MTN4566-0006	Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez	MTN4564-6035	MTN4564-6034	MTN4564-6033	MTN4564-6036	MTN4564-6050 *	MTN4564-6051 *	MTN4564-6052 *
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, fekete	MTN4566-0003								
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, színtelen	MTN4566-0080								
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, zöld	MTN4566-0004								
ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZATOK									
TV/R-SAT aljzat, átmenő	MTN466098	Antennacsatlakozó-fedlap, 2+1 kimenettel	MTN4123-6035	MTN4123-6034	MTN4123-6033	MTN4123-6036	MTN4123-6050	MTN4123-6051	MTN4123-6052
TV/R-SAT aljzat, végzáró	MTN466099								
TV-R-SAT aljzat, végzáró	MTN466097								
AUDIO CSATLAKOZÓK									
RCA (audio-video) csatlakozóaljzat	-		MTN4350-6035	MTN4350-6034	MTN4350-6033	MTN4350-6036	MTN4350-6050 *	MTN4350-6051 *	MTN4350-6052 *
Hangszóró-csatlakozó, egyes, polár fehér	MTN466919	Többfunkciós fedlap, feliratozható	MTN4250-6035	MTN4250-6034	MTN4250-6033	MTN4250-6036	MTN4250-6050	MTN4250-6051	MTN4250-6052
Hangszóró-csatlakozó, egyes, antracit	MTN466914								
Hangszóró-csatlakozó, dupla, polár fehér	MTN467019								
Hangszóró-csatlakozó, dupla, antracit	MTN467014								
USB 2.0 csatlakozó	MTN4581-0000								
VGA csatlakozó	MTN4585-0000								
HDMI csatlakozó	MTN4583-0000								
USB 2.0 csatlakozó, Keystone adapterrel	MTN4581-0001 + MTN4580-0001								
USB 3.0 csatlakozó, Keystone adapterrel	MTN4582-0001 + MTN4580-0001								
HDMI csatlakozó, Keystone adapterrel	MTN4583-0001 + MTN4580-0001								
BNC-F csatlakozó, Keystone adapterrel	MTN4586-0001 + MTN4580-0001								

* -al jelölt rendelési számok festett műanyagok

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK		
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka
EGYÉB FUNKCIÓK									
Vakfedél	-		MTN4075-6035	MTN4075-6034	MTN4075-6033	MTN4075-6036	MTN4075-6050	MTN4075-6051	MTN4075-6052
Kommunikációs vakfedél	MTN464380	Kommunikációs fedlap	MTN4540-6035	MTN4540-6034	MTN4540-6033	MTN4540-6036	MTN4540-6050 *	MTN4540-6051 *	MTN4540-6052 *
Adapter, D-típusú (9 pólusú) csatlakozókhoz	MTN464391								
Adapter, D-típusú (15 pólusú) csatlakozókhoz	MTN464392								
Adapter, D-típusú (25 pólusú) csatlakozókhoz	MTN464393								
Adapter, IBM (ACS) Mini C típusú modulhoz	MTN464383								
Adapter, BNC/TNC csatlakozókhoz	MTN464395								
Univerzális adapter, RJ45 csatlakozókhoz	MTN464377								
Adapter, RJ45 jack csatlakozókhoz	MTN464398								
Adapter, XLR audió csatlakozókhoz	MTN464390								
Adapter, hangszóró-csatlakozókhoz	MTN464387								
Adapter, ST optikai csatlakozókhoz	MTN464386								
Adapter, Duplex SC optikai csatlakozókhoz	MTN464381								
Adapter, RDM RJ45 csatlakozókhoz	MTN464384								
KIEGÉSZÍTŐK									
D-Life - Unica átalakító	MTN359999	Átalakító fedlap	MTN4089-6035	MTN4089-6034	MTN4089-6033	MTN4089-6036	-	-	-
System-D - System-M átalakító adapter	-		MTN4080-6035	MTN4080-6034	MTN4080-6033	MTN4080-6036	MTN4080-6050	MTN4080-6051	MTN4080-6052
System-D - System-M átalakító adapter, csapófedeles	-	Csapófedéllel	MTN4081-6035	MTN4081-6034	MTN4081-6033	MTN4081-6036	MTN4081-6050	MTN4081-6051	MTN4081-6052
Világító modul forgatógombos dimmerekhez	MTN5300-0002								
Érzékelő érintőképernyős termosztátokhoz	MTN5775-0003								
Szimbólumok dugaljához (8 féle)	MTN3927-6000								
Festék- és porvédő fedlap	MTN3900-0000								
BLUETOOTH VEZÉRLŐEGYSÉGEK									
Wiser egyes vezérlőegység	MTN5113-6000	Egyes billentyű	MTN5210-6035	MTN5210-6034	MTN5210-6033	MTN5210-6036	MTN5210-6050	MTN5210-6051	MTN5210-6052
		Egyes billentyű redőny funkcióhoz	MTN5215-6035	MTN5215-6034	MTN5215-6033	MTN5215-6036	MTN5215-6050	MTN5215-6051	MTN5215-6052
Wiser kettes vezérlőegység	MTN5123-6000	Dupla billentyű	MTN5220-6035	MTN5220-6034	MTN5220-6033	MTN5220-6036	MTN5220-6050	MTN5220-6051	MTN5220-6052
		Dupla billentyű (S1-2, üres)	MTN5226-6035	MTN5226-6034	MTN5226-6033	MTN5226-6036	MTN5226-6050	MTN5226-6051	MTN5226-6052
		Dupla billentyű (S1-2, fel-le)	MTN5227-6035	MTN5227-6034	MTN5227-6033	MTN5227-6036	MTN5227-6050	MTN5227-6051	MTN5227-6052
PLUSLINK VEZÉRLŐEGYSÉGEK									
Egyes nyomómodul, Basic	MTN5110-6000	Egyes billentyű	MTN5210-6035	MTN5210-6034	MTN5210-6033	MTN5210-6036	MTN5210-6050	MTN5210-6051	MTN5210-6052
Egyes nyomómodul, Comfort	MTN5111-6000	Egyes billentyű redőny funkcióhoz	MTN5215-6035	MTN5215-6034	MTN5215-6033	MTN5215-6036	MTN5215-6050	MTN5215-6051	MTN5215-6052
Egyes vezérlő	MTN5119-6000								
Kettes nyomómodul, Basic	MTN5120-6000	Dupla billentyű	MTN5220-6035	MTN5220-6034	MTN5220-6033	MTN5220-6036	MTN5220-6050	MTN5220-6051	MTN5220-6052
Kettes nyomómodul, Comfort	MTN5121-6000	Dupla billentyű (S1-2, üres)	MTN5226-6035	MTN5226-6034	MTN5226-6033	MTN5226-6036	MTN5226-6050	MTN5226-6051	MTN5226-6052
Kettes vezérlő	MTN5129-6000	Dupla billentyű (S1-2, fel-le)	MTN5227-6035	MTN5227-6034	MTN5227-6033	MTN5227-6036	MTN5227-6050	MTN5227-6051	MTN5227-6052
ARGUS mozgásérzékelő modul, 180°	-		MTN5710-6035	MTN5710-6034	MTN5710-6033	MTN5710-6036	MTN5710-6050 *	MTN5710-6051 *	MTN5710-6052 *
ARGUS mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, 180°	-		MTN5711-6035	MTN5711-6034	MTN5711-6033	MTN5711-6036	MTN5711-6050 *	MTN5711-6051 *	MTN5711-6052 *
Időzítő, kijelzővel	-		MTN5755-6035	MTN5755-6034	MTN5755-6033	MTN5755-6036	MTN5755-6050 *	MTN5755-6051 *	MTN5755-6052 *

* -al jelölt rendelési számok festett műanyagok

MECHANIZMUSOK	REFERENCIA SZÁM	BILLENTYŰK, BURKOLATOK	D-LIFE MŰANYAG FEDELEK				D-LIFE FÉM FEDELEK		
			Lótuszfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Pezsgő	Mokka
PLUSLINK VÉGREHAJTÓ EGYSÉGEK									
Univerzális fényerőszabályzó egység, egy kimenettel, 20-420 W	MTN5171-0000								
Univerzális fényerőszabályzó egység, két kimenettel, 50-200 W	MTN5172-0000								
Univerzális fényerőszabályzó egység, 1-10 V	MTN5180-0000								
Univerzális fényerőszabályzó egység, DALI	MTN5185-0000								
Relés végrehajtó egység, egy kimenettel	MTN5161-0000								
Relés végrehajtó egység, két kimenettel	MTN5162-0000								
Elektronikus kapcsoló egység, egy kimenettel, 50-420 W	MTN5151-0000								
Elektronikus kapcsoló egység, két kimenettel, 50-220 W	MTN5152-0000								
Redőnyvezérlőegység, 1000 VA	MTN5165-0000								
Központi vezérlőegység	MTN5190-0000								
PLUSLINK KIEGÉSZÍTŐK									
PlusLink jelelosztó, DIN-es	MTN5130-0001								
PlusLink bővítő, DIN-es	CCTDT5130								
DIN-es központi redőnykapcsoló relé	MTN576397								

Bluetooth vagy PlusLink vezérlőegység és billentyű szükséges hozzá

D-Life keretek

Műanyag keretek	Egyes	Kettes vízszintes	Hármas vízszintes	Négyes vízszintes	Ötös vízszintes	Kettes függőleges	Hármas függőleges	Négyes függőleges	Ötös függőleges
Lótuszfehér	MTN4010-6535	MTN4020-6535	MTN4030-6535	MTN4040-6535	MTN4050-6535	MTN4020-6535	MTN4030-6535	MTN4040-6535	MTN4050-6535
Antracit	MTN4010-6534	MTN4020-6534	MTN4030-6534	MTN4040-6534	MTN4050-6534	MTN4020-6534	MTN4030-6534	MTN4040-6534	MTN4050-6534
Szahara	MTN4010-6533	MTN4020-6533	MTN4030-6533	MTN4040-6533	MTN4050-6533	MTN4020-6533	MTN4030-6533	MTN4040-6533	MTN4050-6533
Acél	MTN4010-6536	MTN4020-6536	MTN4030-6536	MTN4040-6536	MTN4050-6536	MTN4020-6536	MTN4030-6536	MTN4040-6536	MTN4050-6536
Fém keretek	Egyes	Kettes vízszintes	Hármas vízszintes	Négyes vízszintes	Ötös vízszintes	Kettes függőleges	Hármas függőleges	Négyes függőleges	Ötös függőleges
Nikkel	MTN4010-6550	MTN4020-6550	MTN4030-6550	MTN4040-6550	MTN4050-6550	MTN4020-6550	MTN4030-6550	MTN4040-6550	MTN4050-6550
Pezsgő	MTN4010-6551	MTN4020-6551	MTN4030-6551	MTN4040-6551	MTN4050-6551	MTN4020-6551	MTN4030-6551	MTN4040-6551	MTN4050-6551
Mokka	MTN4010-6552	MTN4020-6552	MTN4030-6552	MTN4040-6552	MTN4050-6552	MTN4020-6552	MTN4030-6552	MTN4040-6552	MTN4050-6552
Üveg keretek	Egyes	Kettes vízszintes	Hármas vízszintes	Négyes vízszintes	Ötös vízszintes	Kettes függőleges	Hármas függőleges	Négyes függőleges	Ötös függőleges
Kristályfehér	MTN4010-6520	MTN4020-6520	MTN4030-6520	MTN4040-6520	MTN4050-6520	MTN4020-6520	MTN4030-6520	MTN4040-6520	MTN4050-6520
Ónixfekete	MTN4010-6503	MTN4020-6503	MTN4030-6503	MTN4040-6503	MTN4050-6503	MTN4020-6503	MTN4030-6503	MTN4040-6503	MTN4050-6503
Kő keretek	Egyes	Kettes vízszintes	Hármas vízszintes	Négyes vízszintes	Ötös vízszintes	Kettes függőleges	Hármas függőleges	Négyes függőleges	Ötös függőleges
Pala	MTN4010-6547	MTN4020-6547	MTN4030-6547	MTN4040-6547	MTN4050-6547	MTN4020-6547	MTN4030-6547	MTN4040-6547	MTN4050-6547

