

Noua Unica

Aparataj ultraterminal modular

Broșură 2022

se.com/ro

Life Is On

Schneider
Electric



O gamă unică



Având eticheta ecologică Green Premium, produsele Unica sunt în conformitate cu standardele de sustenabilitate ale industriei.

Potrivită pentru orice tip de aplicație, Noua Unica oferă locuințelor, birourilor și clădirilor comerciale o gamă complexă de produse.

Gama **Noua Unica** este concepută pentru a răspunde tuturor nevoilor. Împreună cu soluțiile **Unica System+** și produsele **OptiLine 45**, Noua Unica cuprinde un portofoliu complet pentru aplicații rezidențiale și comerciale, satisfăcând un spectru larg de nevoi ale clienților.

Produsele Unica sunt:



Elegante

Adaugă un stil aparte interioarelor cu un design deosebit.

Inovatoare

Oferă o mare flexibilitate de aplicare și utilizare prin modularitate și control Wireless.

Intuitive

Permit o montare rapidă și ușoară prin proiectarea inteligentă a produselor.

Realizate după cele mai recente tendințe estetice, cu finisaje sofisticate precum metal, ardezie, sticlă și multe altele, produsele din gama Noua Unica sunt potrivite pentru orice decor interior.



Produse în fabrica inteligentă Schneider Electric din Puente la Reina, Spania, un centru de excelență și expertiză pentru aparatul ultraterminal, produsele Noua Unica îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, oferind fiabilitate ridicată, durabilitate și estetică.



Unica Studio



Unica Studio
Alb



Unica Studio
Bej



Unica Studio
Antracit



Unica Studio
Aluminiu

Design universal, atemporal

Unica Studio vă oferă o gamă largă de rame decorative ce se potrivesc cu ușurință diferitelor tipuri de interioare, de la cel minimalist, la cel tradițional. Fabricate din termoplastice de înaltă performanță, sunt robuste și fiabile.

Gama Unica Studio are două versiuni de rame decorative.

Ramele compacte sunt disponibile în culorile alb, bej, aluminiu și antracit.

Ramele dublu strat sunt compuse dintr-un strat colorat sau metalic, suprapus peste o bază de culoare albă, bej sau neagră (ramele Unica Studio Color și Unica Studio Metal au același design dublu strat).

Unica Studio Color

Cu nouă culori disponibile - de la nuanțe deschise și delicate, la cele îndrăznețe și pline de viață - gama Unica Studio Color oferă produse care completează orice decor sau stil.



Unica Studio Color
Alb




Unica Studio Color
Bej




Unica Studio Color
Gri deschis




Unica Studio Color
Nisipiu



Unica Studio Color
Verde deschis



Unica Studio Color
Roșu



Unica Studio Color
Mov



Unica Studio Color
Gri închis



Unica Studio Color
Ciocolatiu



O nouă profunzime a culorilor

Ramele Unica Studio Color au particule metalice pentru a adăuga profunzime culorilor și a crea un aspect mai dinamic.

Cu o formă modernă și o suprafață netedă, curbată, aceste rame sunt perfecte pentru interioarele moderne.

Unica Studio Metal

Interioare moderne.

Gama Unica Studio Metal cuprinde cinci finisaje metalice ultramoderne, care combină calitatea și robustețea cu un design elegant.



Unica Studio Metal
Arămiu



Unica Studio Metal
Auriu



Unica Studio Metal
Aluminiu



Unica Studio Metal
Bronz



Unica Studio Metal
Grafit



Unica Pure

Eleganță și rafinament

Finisajele rafinate (lemn, ardezie, sticlă, cauciuc, metal) oferă o paletă largă, potrivită pentru interioare extravagante.

Marginea ornamentală a ramelor decorative Unica Pure poate fi albă sau antracit, potrivită cu tonul plăcii frontale, pentru a crea un aspect atrăgător.



Unica Pure
Lemn Nordic



Unica Pure
Lemn Stejar




Unica Pure
Sticlă albă




Unica Pure
Sticlă neagră




Unica Pure
Alb translucid



Unica Pure
Aluminiu



Unica Pure
Cauciuc



Unica Pure
Ardezie



Unica Pro

Echilibrul perfect

Gama Unica Pro oferă echilibrul perfect între stil și funcționalitate. Designul său inovator, cu un cadru ornamental ce înconjoară rama decorativă, face ca întrerupătorul să iasă în evidență pe perete, oferind o percepție liniară și ușoară.

Disponibile în variantele de culori alb, aluminiu și antracit, ramele decorative Unica Pro satisfac toate nevoile esențiale de stil.



Unica Pro
Alb




Unica Pro
Aluminiu



Unica Pro
Antracit



Unica Pro
[Alb antibacterian](#)



Simplu și eficient

Aparatajul ultraterminal modular din gama Noua Unica a fost conceput pentru a face instalarea mai ușoară ca niciodată.

Instalare rapidă

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt doar două exemple de caracteristici inteligente care vă ajută să economisiți timp la montare.

Montaj ușor

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare directă în jghebul OptiLine 45. Un singur tip de echipament poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale.

Compatibilitate retroactivă

Deoarece vechea gamă Unica a fost de mult timp o alegere populară pentru case și clădiri din întreaga Europă, prioritatea noastră a fost să facem ca toate noile completări ale gamei, să fie compatibile cu cele anterioare, pentru a se integra cu ușurință cu instalațiile deja existente, acolo unde este necesar.

“Una dintre cele mai importante caracteristici, ale echipamentelor Noua Unica este ingeniozitatea, astfel încât electricianul să poată instala mai multe dispozitive, mai repede, prin simplitatea designului.”

Frédéric Beuvry

Vicepreședinte Design Industrial și Ergonomie
la Schneider Electric

Instalare rapidă

Caracteristicile inteligente ale aparatului Noua Unica.

Suporturi de fixare

Instalare flexibilă


Datorită fixării simetrice a suportului metalic.

Fixare sigură

Toleranță mai mare între suportul de fixare și întrerupător. Acesta se așează în siguranță în suportul metalic de fixare.

Design robust

Suportul de fixare Unica este mai mare și mai rigid, de 40 x 40 mm. Aceasta oferă o rezistență suplimentară pentru a preveni deformarea în timpul fixării pinilor.



Aliniere perfectă

Sistemul de interblocare Unica ajută la evitarea alinierii greșite și a alunecării la instalarea a două sau mai multe produse.

Reglare rapidă

Orificiile pentru șuruburi permit rotația suportului de fixare în ambele direcții, montajul fiind astfel mai ușor și mai sigur.

Conexiuni sigure


Toleranțe mai fine între cadrul de fixare și rama decorativă, cu care creează o conexiune mai puternică pentru mai multă fiabilitate.

Montaj intuitiv

Fantele pentru șurubelniță, de pe partea din față și din spate a suportului de fixare, permit îndepărtarea mecanismului fără a lăsa urme pe produs. De asemenea, acestea ajută la evitarea zgârieturilor cauzate de plasarea șurubelniței într-o poziție greșită.


Versiuni multiple

Suporturile de fixare din plastic sau zamak, cu sau fără gheare incluse, permit montarea de la 1 până la 7 module.



Manipulare sigură

Ghearele sunt protejate cu un capac de plastic pentru a preveni vătămarea în timpul instalării.



Fixare sigură

Lungimea ghearelor fost mărită pentru o mai bună fixare. Printr-un simplu clic, acestea sunt perfect montate în suportul de fixare.

Un design inteligent

Spațiu suplimentar

O adâncime de montaj redusă la 21 mm asigură mai mult spațiu pentru cablare.

Ușor de îndepărtat

Mecanismele pot fi îndepărtate din față și din spate datorită creștăturilor vizibile.



Fixare sigură

Fixarea mecanismului este mai sigură datorită designului îmbunătățit al sistemului de prindere.

Status on/off vizibil

Clapeta întrerupătorului indică în mod clar starea contactului în pozițiile "închis" și "deschis". Atunci când este deschis, unghiul de basculare este mai larg, pentru o separare mai mare a contactelor. Acest lucru ajută la evitarea arcului electric, astfel încât întrerupătorul să fie mai sigur, cu performanțe electrice îmbunătățite.

Cablare rapidă

Bornele fără șuruburi, cu butoane de eliberare rapidă, fac ca fixarea și eliberarea cablurilor să fie rapidă și ușoară.

Conectare simplă

O schemă de conexiuni este imprimată pe partea din spate a întrerupătorului, pentru ca opțiunile de conectare să fie clar vizibile.



Cablare fără efort

Dorită bornelor de conexiuni conice, care permit conectarea rapidă a cablurilor, chiar și a celor mai groase.



Noua Unica pentru locuințe

Ușor de utilizat, cu o gamă largă de funcții, Noua Unica ajută la crearea unor locuințe mai confortabile, în fiecare zi.

Controlul jaluzelelor

Înterupătoarele pentru jaluzele ajută la ridicarea și coborârea acestora cu mai puțin efort decât comenzile manuale tradiționale.



Controlul jaluzelelor Modul pentru controlul jaluzelelor

Prize multifuncționale

Prizele cu un port USB C adăugat maximizează flexibilitatea și utilizarea spațiului.



Priză cu împământare și port USB

Igienă și siguranță

Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care elimină bacteriile de pe suprafața echipamentelor.



Unica Pro

Înterupător alb antibacterian

Prize multimedia

Prizele RJ45 și HDMI ajută la conectarea componentelor HDTV și AV.



Priză HDMI

Priză de date RJ45

Crearea unei ambianțe perfecte

Variatoarele de tensiune ajută la reglarea intensității luminilor.



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcătoare rapide USB

Pentru încărcarea unei baterii până la 75% în doar 30 de minute.



Încărcător USB tip A+C

Economii de energie și bani

Controlul automat al luminii, folosind senzori de mișcare, îmbunătățește siguranța și eficiența energetică.



Senzor de mișcare

Acces oriunde la internet

Amplificatorul Wi-Fi face ca internetul să fie disponibil în toată casa și chiar și în exterior.



Amplificator Wi-Fi

Aplicații pentru exterior

Înterupătoarele și prizele IP44, sau montate împreună cu rame IP55, pot fi instalate pe balcon, pe terasă sau într-o grădină pentru a oferi robustețe și rezistență la intemperii.



Înterupător IP44




Priză IP44



Termostat

Reglarea temperaturii ambientale

Termostatele Noua Unica ajută la menținerea unui mediu ambiental confortabil în casă, indiferent de cât de frig este afară.



Doză Mureva IP55 și mecanism Noua Unica



Ramă de protecție IP55

Noua Unica pentru afaceri mici

Practică și frumos realizată, gama Noua Unica oferă toate funcțiile necesare pentru a echipa spațiile mici

Controlul luminilor

Senzorii de mișcare instalați în zone precum coridoarele și toaletele sporesc confortul, economisind în același timp energie.



Senzor de mișcare

Înterupătoare wireless*

Înterupătorul wireless conectabil* permite controlarea iluminatului și a jaluzelelor de oriunde, fără cabluri.



Înterupător wireless conectabil

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**. ** În curând!

Reglarea temperaturii ambientale

Variatoarele Noua Unica ajută la crearea unei atmosfere speciale în diferite zone



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcare rapidă

Cu mai multe tipuri de prize, este ușor să asigurați accesul la energie electrică oriunde.



Încărcător USB
tip A+C



Încărcător USB
tip A




Priză și încărcător
USB tip C



Spațiu de lucru complet echipat

Stațiile de lucru echipează orice spațiu pentru conectarea mai multor dispozitive.



Jgheaburi



Posturi de lucru

Acces rapid la internet

Amplificatorul Wi-Fi asigură accesul la internet, pentru angajați și vizitatori.



Amplificator Wi-Fi

Finisaje estetice

O priză cu capac ajută la asigurarea unui aspect neutru și la evitarea acumulării de praf.



Priză cu capac

Control inteligent

Dispozitivele Unica pot fi integrate într-un sistem KNX pentru control rapid, confortabil și eficient din punct de vedere energetic.



Multitouch Pro



Noua Unica pentru școli, grădinițe și centre de îngrijire a bătrânilor

Gama Unica ofera soluții care să ușureze activitățile cotidiene.

Controlul jaluzelelor

Un întrerupător cu revenire face ca deschiderea și închiderea jaluzelelor să fie extrem de simplă.



Controlul jaluzelelor

Simplu și practic

Întrerupătorul Wireless* permite ocupanților să controleze iluminatul și obloanele de oriunde.



*Funcționează numai cu sistemul Wiser.

Întrerupător wireless

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**.

** În curând!

Siguranță și eficiență

Aprinderea și stingerea automată a luminilor asigură siguranța persoanelor în vârstă și ajută la economisirea energiei.



Senzor de mișcare

Toate funcțiile într-un singur loc

Posturile de lucru combină diferite funcții (prize, prize de date RJ45 etc.) pentru a ajuta la economisirea spațiului.



Post de lucru

Lumini de urgență


Luminile de urgență sunt folosite în zone precum holuri sau spații înguste.



Lumină de urgență

Ajutor la îndemână

Întrerupătoarele cu cordon facilitează semnalarea în caz de urgență.



Întrerupătorul cu cordon



Protecție antibacteriană

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, gama Noua Unica oferă dispozitive cu protecție antibacteriană. Pentru a oferi aceste proprietăți, materialul plastic brut a fost îmbogățit cu ioni de argint. Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care este în deplină conformitate cu cel mai recent standard internațional, ISO 22196:2011*.


87%

din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*



22196:2011

* Testarea efectuată de către un laborator extern. În conformitate cu cerințele ISO 22196:2011, microorganismele testate au fost Escherichia coli și Staphylococcus aureus.



Tehnologie cu ioni de argint

Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răspândirea acestora.



Antibacterian

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.



Înterupătoare



Variatoare



Controlul jaluzelelor



Priză R-TV/SAT



Priză cu împământare

Alte funcții disponibile și în finisajul antibacterian

Noua Unica pentru spații de birouri

Cum se amenajează spațiile de birouri flexibile?
Cu puțină imaginație și echipamentele din gamele
Noua Unica, **Unica System+** și **OptiLine 45**.

Birouri flexibile și optimizate

Indiferent dacă lucrați într-un birou mic sau într-o clădire de birouri imensă, cu portofoliul nostru complet de produse puteți amenaja spații complet funcționale, de la parter până la ultimul etaj.



O gamă complexă de aparataj

Noua Unica oferă întreaga gamă de funcții necesare într-un birou.

Variatoarele de tensiune permit clienților să regleze intensitatea luminilor în zone precum sălile de întâlnire, spațiile de lucru, bucătărie etc.

Senzorii de mișcare instalați vă asigură că luminile sunt aprinse numai atunci când este necesar.

Pentru mai multe economii de energie, un temporizator programabil poate fi utilizat pentru a opri dispozitivele de birou, cum ar fi imprimantele, în afara orelor de lucru.

Noua Unica oferă un set complet de prize multimedia pentru a acoperi orice funcționalitate necesară într-o sală de ședințe.



Înterupător



Senzor de mișcare



Priză HDMI

Posturi de lucru Unica System+

Cu dimensiuni și formate multiple, posturile de lucru Unica System+* sunt potrivite pentru spații limitate.



Post de lucru

Alb



* Disponibil și în finisaj

alb antibacterian



Post de lucru

Aluminiu



Post de lucru

Antracit

Conectivitate la rețea

Disponibile în două versiuni diferite, înclinată și dreaptă, prizele de date pot fi integrate în orice aplicație. Cele simple sunt disponibile la dimensiunea 45x45 mm, iar cele duble, potrivite pentru posturi de lucru verticale, coloane și minicoloane, la dimensiunea 45x90 mm.



Prize și doze de pardoseală

Prizele și doze de podea Unica System+ combină ușurința în instalare, flexibilitatea și confortul utilizatorului.



Priză de pardoseală



Doză de pardoseală

Unități de birou

Unitățile de birou Unica System+ pot fi personalizate în funcție de nevoile individuale.



Unități de birou S independente



Unități de birou S modulare



Încărcător wireless pentru telefoane mobile

Coloane și minicoloane Unica System+


Coloanele și minicoloanele Unica System+ sunt estetice, mobile și personalizabile cu diferite funcții și accesorii.



Minicoloane

Personalizare ușoară

Jgheburile OptiLine 45 permit fixarea rapidă și directă a mecanismelor Noua Unica, inclusiv a prizelor simple, duble și triple sau a încărcătoarelor USB și a multor altele.



Jgheaburi OptiLine 45

Înterupătoare și prize pentru exterior și zone speciale


Dispozitivele Unica sunt disponibile în versiune cu grad de protecție IP44. Acestea au același aspect elegant precum întrerupătoarele și prizele obișnuite, dar sunt mai rezistente la agenți corozivi precum praf, apă etc. Ramele cu grad de protecție IP55 sunt perfecte pentru utilizarea în medii umede - băi sau bucătării - în timp ce dispozitivele Unica folosite împreună cu dozele Mureva, pot fi utilizate, de exemplu, în parcuri.



Înterupător IP44



Priză IP44



Doză Mureva IP55 și mecanism Noua Unica



Ramă de protecție IP55

Funcții speciale pentru spații comerciale

Gamele Unica System + și OptiLine 45 sunt compatibile cu toate dispozitivele Noua Unica. Pentru o instalare mai rapidă, sunt disponibile prize duble, triple și prize de date RJ45 cu doi sau patru conectori. Chiar și produsele cu montaj pe șină DIN, cum ar fi cele din gama Acti9, pot fi fixate cu ajutorul unui adaptor.

Priză modulară dublă

Bornă IPT cu șurub

Priza dublă modulară este prevăzută cu borne izolate. Cablurile nu necesită izolare - acestea pot fi introduse rapid, iar închiderea pârghiilor le izolează automat. Demontarea este, de asemenea, ușoară, iar echipamentele pot fi refolosite.

Dimensiuni flexibile ale cablurilor


Echipamentele acceptă cabluri flexibile sau rigide de 1.5 mm² și 2.5 mm²

Șuruburi pe partea din spate

Nu este nevoie să scoateți echipamentul pentru înșurubare - acesta este pur și simplu fixat.

Instalare ușoară

Manetele pot fi deschise până la 90° pentru a facilita cablarea și îndepărtarea cablurilor.



Priză de date RJ45

Instalare rapidă

Unica oferă mai multe modele de prize RJ45. Versiunile dublă și cvadruplă oferă avantaje precum instalarea rapidă și economii de spațiu.

Suporturi pentru etichete

O soluție convenabilă pentru a vă ajuta să identificați rapid dispozitivele conectate.

Capace de protecție

Acestea împiedică pătrunderea prafului și a altor obiecte atunci când portul nu este utilizat.


Instalare flexibilă

Prizele de date RJ45 sunt echipate cu conectori S-OneSchneider Electric.



Jgheaburi OptiLine 45

Fără a fi nevoie de vreun adaptor special, prizele Noua Unica se potrivesc perfect la nivelul canalului de cablu, creând un aspect estetic perfect.



- Diferite dimensiuni ce au compartimente simple, duble sau triple
- Prizele duble și triple pot fi conectate cu ușurință
- Accesorii: Elemente de îmbinare de 90°, colțuri și multe altele (toate au orificii ovale pre-perforate pentru montarea pe perete la fiecare 25 cm)
- Finisaje: plastic alb și aluminiu anodizat, care se asortează exact cu finisajele Noua Unica



Prize și doze de pardoseală

Prizele și dozele de pardoseală Unica System+ îmbină ușurința în instalare, flexibilitatea și confortul utilizatorului, pentru a oferi utilizatorilor o soluție completă.



Doze de pardoseală (M, L, XL)

Dozele de podea M, L, și XL sunt disponibile în diferite dimensiuni, atât în versiuni din plastic cât și din metal, potrivite pentru diferite finisaje de podea.

Caracteristicile includ:

- Un capac robust, rezistent la lovituri, cu o balama întărită
- O prindere ergonomică a capacului pentru o deschidere ușoară
- Compatibilitate deplină cu dispozitivele Noua Unica



Prize de pardoseală XS

Aceste dispozitive cu o singură priză sunt disponibile în două forme, rotundă și pătrată, și pot fi instalate în pardoseli din lemn sau în pardoseli din beton.

Un capac care se poate deschide la 180 de grade facilitează accesul la priza de alimentare, în timp ce prinderea ergonomică a capacului sporește confortul.

Confort și simplitate

Unitățile de birou modulare **Unica System+** adaugă confort și conectivitate, permițând utilizatorilor să lucreze așa cum doresc.



Unități de birou XS

Aceste unități de birou foarte mici sunt dotate cu prize simple, încărcătoare USB, USB tip A, USB tip C și încărcător wireless.

Disponibile în culorile alb și antracit, sunt precablate și ușor de instalat. Unitățile de birou se montează în orificii de 60 mm, pe birouri sau mese, și pot fi echipate cu un capac transparent care se poate deschide la 180 de grade.



Unități de birou S

Datorită unui design inovator și compact, unitățile de birou mici oferă utilizatorilor un plus de confort, flexibilitate și mobilitate. Acestea au un design frumos, fiind simplu de utilizat și ușor de montat.

Unitățile mici, de birou, se fixează pe suprafețele birourilor sau ale meselor, cu o clemă integrată, acoperită cu cauciuc, ceea ce face ca dispozitivele să fie ușor de utilizat și facilitează accesul rapid la energie electrică, oriunde este nevoie.

Funcțiile includ o priză de alimentare și porturi USB (tip A și tip C).



Unități de birou L

Unitățile de birou mari cuprind două module care se instalează atât pe birou, cât și sub birou. Sistemul de prindere asigură o montare rapidă și ușoară. Modulul cu montaj sub birou este destinat dispozitivelor alimentate permanent, în timp ce modulul cu montaj pe birou este destinat utilizării cotidiene.

Dispozitivele sunt disponibile în două configurații:

- 2 prize + 2 porturi USB (montaj pe birou), 2 prize + 2 prize RJ45 (montaj sub birou);
- 2 prize + 2 porturi USB (montaj pe birou), 2 prize + 2 porturi USB (montaj sub birou);

Modulele cu montaj pe birou pot fi upgrdate cu funcționalități suplimentare. Sunt disponibile două opțiuni de culoare: alb și antracit, ambele cu un finisaj textil elegant.



Simplu, elegant și ordonat

Creați un spațiu de birou liber și flexibil cu ajutorul accesoriilor de gestionare a cablurilor Unica System+.



Suport pentru trecere cabluri

Acestea se montează în orificii de 60mm sau 80mm, pe birouri, și sunt disponibile în trei finisaje: negru, alb și aluminiu.




Conducte flexibile

Conductele flexibile cu autoinchidere protejează și pastreză cablurile împreună. Acestea sunt disponibile în diferite dimensiuni, în varianta alb și negru.



Cleme de fixare

Clemele de fixare ajută la prinderea cablurilor și previn încurcarea acestora. Acestea se montează pe sau sub birou, cu bandă adezivă, și sunt disponibile în culoarea albă.




Gestiunea cablurilor pentru pardoseală

Sistemul de gestiune asigură trecerea cablurilor autonome pe podea și este util atât din motive estetice, cât și de siguranță. Elementele acestuia sunt realizate din materiale solide și durabile și pot fi ușor de întins și extins, dacă este necesar. Un accesoriu suplimentar permite fixarea dispozitivului sub birou, disponibil în culorile negru și argintiu.




Noua Unica Mecanisme



Înterupătoare, 250 V 10 A, borne fără șurub, 2 module					
Înterupător simplu 10A	NU320118	NU320144	NU320130	NU320154	NU320120
Înterupător cap scară 10A	NU320318	NU320344	NU320330	NU320354	NU320320
Înterupător cruce 10A	NU320518	NU320544	NU320530	NU320554	NU320520
Înterupător dublu 10A	NU321118	NU321144	NU321130	NU321154	-
Înterupător cap scară dublu 10A	NU321318	NU321344	NU321330	NU321354	-
Înterupător IP 44	NU528218	NU528244	NU528230	NU528254	-
Înterupătoare 250 V 10 A, borne fără șurub, 1 modul					
Înterupător simplu 10A	NU310118	NU310144	NU310130	NU310154	NU310120
Înterupător cap scară 10A	NU310318	NU310344	NU310330	NU310354	NU310320
Înterupător cruce 10A	NU310518	NU310544	NU310530	NU310554	NU310520
Înterupătoare 250 V 16 A, borne cu șurub, 2 module					
Înterupător 16A, cu șurub	NU326118	NU326144	-	-	-
Înterupător 16A cu lampă indicatoare, cu șurub	NU326118N	-	-	-	-
Înterupător cap scară 16A, cu șurub	NU326318	-	NU326330	NU326354	-
Înterupător bipolar 16A, cu șurub	NU326218	-	NU326230	NU326254	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 16A, cu șurub	NU326218S	-	NU326230S	NU326254S	-
Înterupătoare 250 V 16 A, borne cu șurub, 1 modul					
Înterupător 16A, cu șurub 1m	NU316118	NU316144	NU316130	NU316154	-
Înterupător 16A, cu lampă indicatoare, cu șurub, 1m	NU316118S	NU316144S	-	-	-
Înterupător cap scară 16A, cu șurub, 1m	NU316318	NU316344	NU316330	NU316354	-
Înterupător bipolar 16A, 1m	NU316218	-	-	-	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 16A, cu șurub, 1m	NU316218S	NU316244S	-	-	-
Accesorii pentru înterupătoare					
Clapetă înterupător 2 module	-	-	-	-	NU920020
Clapetă pentru înterupător cu indicator luminos, 2 module	NU920018N	NU920044N	NU920030N	NU920054N	NU920020N
Clapetă pentru UNICA MGU*, 2 module	NU920018U	NU920044U	NU920030U	NU920054U	-
Clapetă înterupător 1 modul	-	-	-	-	NU910020
Clapetă pentru înterupător cu indicator luminos, 1 modul	NU910018N	NU910044N	NU910030N	NU910054N	NU910020N
Clapetă pentru UNICA MGU*, 1 modul	NU910018U	NU910044U	NU910030U	NU910054U	-
Lampă LED, alb 12-24 V	NU9823AM	-	-	-	-
Lampă LED, roșu 250 V	NU9825A	-	-	-	-
Lampă LED, alb 250 V	NU9825AZ	-	-	-	-
Înterupătoare cu revenire 250 V 10 A, borne fără șurub, 2 module					
Înterupător cu revenire 10A, 2m	NU320618	NU320644	NU320630	NU320654	NU320620
Înterupător revenire 10A simbol sonerie, 2m	NU320618C	-	NU320630C	NU320654C	-
Înterupător revenire 10A simbol lumină, 2m	NU320618L	-	NU320630L	NU320654L	-
Înterupător revenire NO/NC 10A, 2m	NU323618	-	NU323630	NU323654	-
Înterupător revenire NO/NC 10A, suport etichetă, 2m	-	-	NU324630	NU324654	NU324620
Înterupător revenire 10A lampă localizare, 2m	NU320618N	NU320644N	NU320630N	NU320654N	NU320620N
Înterupător revenire 10A simbol sonerie & lampă localizare, 2m	NU320618CN	NU320644CN	NU320630CN	NU320654CN	-
Înterupător revenire 10A simbol lumină & lampă localizare, 2m	NU320618LN	-	NU320630LN	NU320654LN	-
Înterupător revenire, cu cordon 10A, 2m	-	NU322644	NU322630	NU322654	NU322620
Înterupător revenire, 16A cu cheie, 3 poziții	NU373118	-	NU373130	NU373154	-
Înterupătoare cu revenire 250 V 10 A, borne fără șurub, 1 modul					
Înterupător cu revenire 10A, 1m	NU310618	NU310644	NU310630	NU310654	NU310620
Înterupător cu revenire 10A simbol sonerie, 1m	NU310618C	-	NU310630C	NU310654C	-
Înterupător cu revenire 10A simbol lumină, 1m	NU310618L	-	NU310630L	NU310654L	-
Înterupător cu revenire NO/NC 10A, 1m	NU313618	-	NU313630	NU313654	-
Înterupător cu revenire 10A lampă localizare, 1m	NU310618N	NU310644N	NU310630N	NU310654N	-
Înterupător revenire 10A simbol sonerie & lampă localizare, 1m	NU310618CN	NU310644CN	-	-	-
Înterupătoare speciale					
Înterupător bipolar 20A, cu șurub	NU322518	-	-	-	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 32A, cu șurub	NU323218S	NU323244S	NU323230S	NU323254S	-
Înterupător cu cheie, 3 poziții, 16A	NU370118	-	-	-	-
Înterupător cu cartelă 10A	NU328318	NU328344	NU328330	NU328354	-
Buton urgență cu cheie 10A	ALB45032	-	-	-	-
Buton urgență ciupercă 10A	ALB45033	-	-	-	-
Înterupătoare jaluzele / ventilatoare, 2 module					
Înterupător cu revenire jaluzele 6A, 2m	NU320718	NU320744	NU320730	NU320754	-
Înterupător cu revenire jaluzele 10A, 2m	NU323718	-	NU323730	NU323754	-
Înterupător jaluzele 6A, 2m	NU320818	NU320844	NU320830	NU320854	NU320820
Selector turație ventilator 10A, 2m	-	-	NU320330VMC	NU320354VMC	NU320320VMC
Selector turație ventilator+înterupător O/I, 2 viteze, 10A, 2m	NU321418	-	NU321430	NU321454	-
Înterupătoare jaluzele, 1 modul					
Înterupător cu revenire jaluzele 10A, 1m	NU310718SC	NU310744SC	NU310730SC	NU310754SC	-
Înterupător jaluzele 10A, 1m	NU310818SC	NU310844SC	NU310830SC	NU310854SC	-
Înterupător cu revenire jaluzele 2 poli 10A, 1m	NU312718SC	NU312744SC	-	-	-
Înterupător jaluzele 2 poli 10 A, 1m	NU310918SC	NU310944SC	-	-	-

Noua Unica Mecanisme



Dispozitive electronice pentru control confort, 2 module

Variator universal rotativ LED	NU351418	-	NU351430	NU351454	NU351420
Modul compensare sarcină LED	CCT90501	-	-	-	-
Termostat de cameră 8A	NU350118	NU350144	NU350130	NU350154	-
Termostat încălzire pardoseală 10A	NU350318	NU350344	NU350330	NU350354	-
Detector de mișcare	NU352518	-	NU352530	NU352554	-
Temporizator 10A	NU353518	-	NU353530	NU353554	-
Înterupător cartelă cu temporizare 8A	NU354018	-	NU354030	NU354054	-

Prize, 250 V 10 A / 16 A

Priză 2P+E 16A, fără obturatoare	NU303618	NU303644	-	-	-
Priză 2P+E 16A, cu obturatoare	NU303718	NU303744	NU303730	NU303754	NU303720
Priză 2P+E 16A, cu capac, cu obturatoare	NU303718TA	NU303744TA	NU303730TA	NU303754TA	-
Priză 2P+E 16A IP44 cu suport fixare, capac și obturatoare	NU508218	NU508244	NU508230	NU508254	-
Priză italiană 16A 2P+E, 1m	NU302318	NU302344	NU302330	NU302354	-
Priză dubla 2P 16A	NU206318	NU206344	-	-	-
Priză dubla 2P+E 16A	NU206718	NU206744	NU206730	NU206754	-
Priză 2P+E 16A, obturatoare, rosie	NU303703	-	-	-	-
Priză 2P+E 16A, obturatoare, verde	NU303706	-	-	-	-
Priză 2P+E 16A, obturatoare, oranj	NU303761	-	-	-	-
Priză 2P 16A, 2m	NU303318	NU303344	NU303330	NU303354	-
Priză 2P 10A, 1m	NU303118	NU303144	NU303130	NU303154	-

Prize de încărcare USB

Priză dublă încărcare USB A+A 2.1A, 2m	NU341818	NU341844	NU341830	NU341854	-
Priză dublă încărcare USB A+C 2.4A, 2m	NU301818	-	NU301830	NU301854	-
Priză dublă încărcare USB A+C 18W, 2.4A, 2m	NU301918	NU301944	NU301930	NU301954	-
Priză dublă încărcare USB A+C 4W, 2m	NU501318	NU501344	NU501330	NU501354	-
Priză încărcare USB C 65W, 2m	NU501418	NU501444	NU501430	NU501454	-
Priză încărcare USB A + C 15W, 1m	NU301618	NU301644	NU301630	NU301654	-
Priză încărcare USB 1A 2.1A, 1m	NU342818	NU342844	NU342830	NU342854	-
Priză standard german+USB C 10,5W, 2m	NU301718	NU301744	NU301730	NU301754	-

Prize RJ45 S-ONE și plăci, 2 module

Priză date RJ45, CAT5 UTP	NU341118	NU341144	NU341130	NU341154	-
Priză date RJ45, CAT5 STP	NU341318	NU341344	NU341330	-	-
Priză date RJ45, CAT6 UTP	NU341518	NU341544	NU341530	NU341554	-
Priză date RJ45, CAT6 STP	NU341718	-	NU341730	NU341754	-
Priză date 2xRJ45 CAT6 STP	NU342618	-	NU342630	NU342654	-
Priză date RJ45, CAT6 FTP	NU341918	-	NU341930	NU341954	-
Priză date RJ45, CAT6A FTP	NU344918	NU344944	NU344930	NU344954	-
Placă priză RJ45 S-ONE	NU941118	NU941144	NU941130	NU941154	NU941120
Placă înclinată priză RJ45 S-ONE	NU940718	-	NU940730	NU940754	NU940720
Priză 2xRJ45, CAT5 UTP, 45x90	NU347818	-	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT5 UTP, 45x90	NU347918	-	-	-	-
Priză 2xRJ45, CAT6 UTP, 45x90	NU348218	-	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT6 UTP, 45x90	NU348318	-	-	-	-
Priză 2xRJ45, CAT6A UTP, 45x90	NU348418	-	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT6A UTP, 45x90	NU348518	-	-	-	-
Placă priză 2xRJ45,45x90 S-ONE	NU947818	-	NU947830	NU947854	-
Placă priză 4xRJ45, 45x90 S-ONE	NU947918	-	NU947930	NU947954	-

Prize RJ45 S-ONE și plăci, 1 modul

Priză date RJ45, CAT5 UTP	NU341018	NU341044	NU341030	NU341054	-
Priză date RJ45, CAT5 STP	NU341218	NU341244	NU341230	-	-
Priză date RJ45, CAT6 UTP	NU341418	NU341444	NU341430	NU341454	-
Priză date RJ45, CAT6 STP	NU341618	NU341644	NU341630	NU341654	-
Priză date RJ45, CAT6 FTP	NU344718	-	NU344730	NU344754	-
Priză date RJ45, CAT6A FTP	NU344818	NU344844	NU344830	NU344854	-
Placă priză RJ45 S-ONE	NU941018	NU941044	NU941030	NU941054	NU941020
Placă înclinată priză RJ45 S-ONE	NU940618	-	NU940630	NU940654	NU940620

Prize pentru antenă, 2 module

Priză TV tată, individuală	NU346218	NU346244	NU346230	NU346254	NU346220
Priză TV/FM individuală	NU345118	NU345144	NU345130	NU345154	-
Priză TV/FM intermediară	NU345318	-	NU345330	NU345354	-
Priză TV/FM de capăt	NU345218	-	NU345230	NU345254	-
Priză R-TV/SAT individuală	NU345418	NU345444	NU345430	NU345454	-
Priză R-TV/SAT intermediară	NU345618	-	NU345630	NU345654	-
Priză R-TV/SAT de capăt	NU345518	-	NU345530	NU345554	-
Priză TV/FM/SAT, individuală	NU345018	NU345044	NU345030	NU345054	NU345020
Placă priză TV/R	NU944018	NU944044	NU944030	NU944054	-
Placă priză R-TV/SAT	NU944118	-	NU944130	NU944154	NU944120

Prize pentru antenă, 1 modul

Priză TV tată, individuală	NU346118	-	NU346130	NU346154	NU346120
Priză TV cablu coaxial tip F	NU346818	NU346844	NU346830	NU346854	-

Noua Unica Mecanisme



Alb



Bej





Aluminiu



Antracit




Alb
antibacterian



Prize multimedia și alte funcții					
Priză telefon RJ12, 2 module	NU349718	NU349744	NU349730	NU349754	-
Priză telefon RJ12, 1 modul	NU349118	NU349144	NU349130	NU349154	-
Priză VGA, 1 modul	NU343218	-	NU343230	NU343254	-
Priză mini jack 3.5mm, 1 modul	NU343318	-	NU343330	NU343354	-
Priză HDMI, 1 modul	NU343018	NU343044	NU343030	NU343054	-
Priză RCA (video & audio), 1 modul	NU343118	-	NU343130	NU343154	-
Priză USB pentru transfer date, 1 modul	NU342918	-	NU342930	NU342954	-
Priză difuzoare, 2 module	NU348618	NU348644	NU348630	NU348654	-
Priză difuzoare, 1 modul	NU348718	NU348744	NU348730	NU348754	-
Modul receptor Bluetooth, 2 module	NU360118	-	NU360130	NU360154	-
Boxe (pentru modul Bluetooth)	NU3488	-	-	-	-
Priză pentru aparate de ras, 3 module	MGU5.064.18	-	MGU5.064.30	-	-
Modul control volum, 2 module	NU360218	NU360244	NU360230	NU360254	-
Veioză + priză de încărcare USB tip A, 2m	NU360318	NU360344	NU360330	NU360354	-
Amplificator WiFi 300Mbps, 2m	NU360518	-	-	-	-
Ieșire cabluri, 2 module	NU386218	NU386244	NU386230	NU386254	-
Modul luminos semnalizare 230V, 2 module	NU3772	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 12-24V, 2 module	NU3773	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 230V, 1 modul	NU3775	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 12-24V, 1 modul	NU3774	-	-	-	-
Modul iluminat de siguranță, 2 module	NU3776	-	-	-	-
Buzzer, 2 module	NU378518	NU378544	NU378530	NU378554	-
Sonerie electronică, 2 module	NU378618	NU378644	NU378630	NU378654	-
Obturator, 2 module	NU986618	NU986644	NU986630	NU986654	NU986620
Obturator, 1 modul	NU986518	NU986544	NU986530	NU986554	NU986520
Obturator, 2x1/2 module	NU986418	NU986444	NU986430	NU986454	-
Prize modulare multiple Unica System+					
2xPriză modulară 2P+E, fără șurub	NU306618	-	NU306630	NU306654	-
2xPriză modulară 2P+E, fără șurub, roșie	NU306603	-	-	-	-
3xPriză modulară 2P+E, fără șurub	NU307618	-	NU307630	-	-
3xPriză modulară 2P+E, fără șurub, roșie	NU307603	-	-	-	-
2xPriză modulară 2P+E	-	-	-	-	NU306720A
Suporturi de fixare și accesorii pentru doze de instalare universale CE60					
Suport fixare zamak 2m	NU7002	-	-	-	-
Suport fixare plastic 2m	NU7002P	-	-	-	-
Capac plastic împotriva murdăriei pentru suport fixare 2m	NU7802	-	-	-	-
Suport fixare zamak+capac protecție 2m	NU7002C	-	-	-	-
Suport fixare zamak cu gheare 2m	NU7002G	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 2m	NU7002PC	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 4m/2p	NU7004PC	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 6-8m/3p	NU7006C	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 10m/4p	NU7008PC	-	-	-	-
Suporturi de fixare și accesorii pentru doze rectangulare					
Suport fixare zamak 3m	NU7103	-	-	-	-
Suport fixare plastic 3m	NU7103P	-	-	-	-
Suport fixare zamak 4m	NU7104	-	-	-	-
Suport fixare plastic 4m	NU7104P	-	-	-	-
Suport fixare zamak 7m	NU7107	-	-	-	-
Accesorii					
Suport pentru instalații verticale	NU9580	-	-	-	-
Adaptor pentru mecanisme 40X40	U0.582	-	-	-	-
Ramă universală IP44, cu suport de fixare, 2m	NU044218	-	-	-	-
Gheare pentru suporturi de fixare zamak	NU7892	-	-	-	-
Protecție pentru prize împotriva manevrelor greșite, roșu	ALB45290	-	-	-	-
Doze de instalare pentru montaj aparent					
Doză PT Unica Studio, 1 post	NU800218	NU800244	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 2 posturi	NU800418	NU800444	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 3 posturi	NU800618	NU800644	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 3 module	NU810318	-	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 4 module	NU810418	-	-	-	-
Doză PT Unica Pro, 1 post	NU840218	-	NU840230	NU840254	-
Doză PT Unica Pro, 2 posturi	NU800418	-	NU840430	NU840454	-
Doză PT Unica Pro, 3 posturi	NU800618	-	NU840630	NU840654	-
Doze de instalare pentru montaj încadrat în pereți de gips-carton					
Doză ST rotunda, a=50mm, rigips	IMT35915	-	-	-	-
Doză ST 2 posturi, a=50mm, rigips	IMT35925	-	-	-	-
Doză ST 3 posturi, a=50mm, rigips	IMT35935	-	-	-	-
Doză ST 4 posturi, a=50mm, rigips	IMT35945	-	-	-	-
Piesă de separație pentru doze ST a=50mm	IMT35995	-	-	-	-
Doză ST 2 module, rigips	IMT35150	-	-	-	-
Doză ST 3 module, rigips	LMR8263003	-	-	-	-
Doză ST 4 module, rigips	LMR8264003	-	-	-	-
Doză ST 7 module, rigips	LMR8267003	-	-	-	-

Noua Unica Mecanisme



Doze de instalare pentru montaj incastat in tencuială					
Doza ST rotunda verde 65X60	IMT35101	-	-	-	-
Doza ST 3 module	MGU8.603	-	-	-	-
Doza ST 4 module	MGU8.604	-	-	-	-
Doză ST 7 module	LMR8167003	-	-	-	-
Posturi de lucru cu montaj aparent Unica System+					
Post 2x8m, orizontal, aparent	-	-	NU121830	NU121854	NU121820
Post 2x10m, orizontal, aparent	-	-	NU121030	NU121054	NU121020
Post 2x4m vertical, aparent	NU122418	-	NU122430	NU122454	NU122420
Post 3x4m vertical, aparent	NU123418	-	NU123430	NU123454	NU123420
Post 4x4m vertical, aparent	NU124418	-	NU124430	NU124454	NU124420
Posturi de lucru cu montaj incastat Unica System+					
Post 2x8m, orizontal, incastat	-	-	NU171830	NU171854	NU171820
Post 2x10m, orizontal, incastat	-	-	NU171030	NU171054	NU171020
Post 2x4m vertical, incastat	NU172418	-	NU172430	NU172454	-
Post 3x4m vertical, incastat	NU173418	-	NU173430	NU173454	NU173420
Post 4x4m vertical, incastat	NU174418	-	NU174430	NU174454	-
Prize și doze de paroseală Unica System+					
Doza pardoseala patrata XS+priza, metal IP44	INS52100	-	-	-	-
Doza pardoseala rotunda XS+priza, metal IP44	INS52101	-	-	-	-
5x Doza montaj plastic XS, 2 module	IMT35032A	-	-	-	-
5x Doza beton XS, 2 module	IMT36142A	-	-	-	-
Doza pardoseala M, plastic, IP20, 8 module	INS52120	-	-	-	-
Doza pardoseala M, metal, IP20, 8 module	INS52121	-	-	-	-
Doza pardoseala L, plastic, IP20, 12 module	INS52122	-	-	-	-
Doza pardoseala L, metal, IP20, 12 module	INS52123	-	-	-	-
Doza pardoseala L, plastic, IP20, 16 module	INS52124	-	-	-	-
Doza pardoseala L, metal, IP20, 16 module	INS52125	-	-	-	-
Doza pardoseala XL, plastic, IP20, 24 module	INS52126	-	-	-	-
Doza pardoseala XL, metal, IP20, 24 module	INS52127	-	-	-	-
Unitate de birou S, Priza USB A+C	INS44050	-	-	INS44051	-
Unica+ XS, Priza 2P+E, 16A	INS44000	-	-	INS44001	-
Unica+ XS, Priza 2P+E + USB A	INS44004	-	-	INS44005	-
Unica+ XS, Priza USB A+C	INS44008	-	-	INS44009	-
Unica+ XS, Incarcator Wireless, negru	INS44010	-	-	-	-
Unica+ XS, Carota	INS44030	-	-	-	-
Unica+ XS, Capac transparent	INS44031	-	-	-	-
Unica+ S, Priza USB A+C	INS44050	-	-	INS44051	-

Unica Studio - Rame decorative

Design universal, atemporal.



Culoare ramă decorativă	1 post	2 posturi	3 posturi	4 posturi	5 posturi
Alb	NU200218	NU200418	NU200618	NU200818	NU201018
Bej	NU200244	NU200444	NU200644	NU200844	NU201044
Aluminiu	NU200230	NU200430	NU200630	NU200830	NU201030
Antracit	NU200254	NU200454	NU200654	NU200854	NU201054



Culoare ramă decorativă	1 modul	2 module	3 module	4 module	7 module
Alb	NU210118	NU210218	NU210318	NU210418	NU210718
Bej	NU210144	NU210244	NU210344	NU210444	NU210744
Aluminiu	NU210130	NU210230	NU210330	NU210430	NU210730
Antracit	NU210154	NU210254	NU210354	NU210454	NU210754

Unica Studio Color - Rame decorative

Spații interioare personalizate cu un strop de culoare.



Culoare ramă decorativă	1 post	2 posturi	3 posturi	4 posturi
Verde deschis / alb	NU280211	NU280411	NU280611	NU280811
Verde deschis / bej	NU280212	NU280412	NU280612	NU280812
Rosu / alb	NU280213	NU280413	NU280613	NU280813
Mov / alb	NU280214	NU280414	NU280614	NU280814
Mov / bej	NU280215	NU280415	NU280615	NU280815
Ciocolatiu / alb	NU280216	NU280416	NU280616	NU280816
Ciocolatiu / negru	NU280217	NU280417	NU280617	NU280817
Ciocolatiu / bej	NU280219	NU280419	NU280619	NU280819
Alb / alb	NU280218	NU280418	NU280618	NU280818
Gri închis / alb	NU280221	NU280421	NU280621	NU280821
Gri închis / negru	NU280222	NU280422	NU280622	NU280822
Gri deschis / alb	NU280224	NU280424	NU280624	NU280824
Nisipiu / alb	NU280226	NU280426	NU280626	NU280826
Nisipiu / bej	NU280227	NU280427	NU280627	NU280827
Nisipiu / negru	NU280228	NU280428	NU280628	NU280828
Bej / bej	NU280244	NU280444	NU280644	NU280844



Culoare ramă decorativă	3 module	4 module	7 module
Verde deschis / alb	NU270311	NU270411	NU270711
Verde deschis / bej	NU270312	NU270412	NU270712
Rosu / alb	NU270313	NU270413	NU270713
Mov / alb	NU270314	NU270414	NU270714
Mov / bej	NU270315	NU270415	NU270715
Ciocolatiu / alb	NU270316	NU270416	NU270716
Ciocolatiu / negru	NU270317	NU270417	NU270717
Ciocolatiu / bej	-	-	-
Alb / alb	NU270318	NU270418	NU270718
Gri închis / alb	NU270321	NU270421	NU270721
Gri închis / negru	NU270322	NU270422	NU270722
Gri deschis / alb	NU270324	NU270424	NU270724
Nisipiu / alb	NU270326	NU270426	NU270726
Nisipiu / bej	NU270327	NU270427	NU270727
Nisipiu / negru	NU270328	NU270428	NU270728
Bej / bej	NU270344	NU270444	-



Unica Studio Color

Alb




Unica Studio Color

Bej




Unica Studio Color

Gri deschis




Unica Studio Color

Nisipiu




Unica Studio Color

Verde deschis



Unica Studio Color

Roșu



Unica Studio Color

Mov



Unica Studio Color

Gri închis



Unica Studio Color

Ciocolatiu

Unica Studio Metal - Rame decorative

Oferă interioarelor un stil modern.



Culoare ramă decorativă	1 post	2 posturi	3 posturi	4 posturi
Bronz / alb	NU280250M	NU280450M	NU280650M	NU280850M
Bronz / bej	NU280251M	NU280451M	NU280651M	NU280851M
Bronz / negru	NU280252M	NU280452M	NU280652M	NU280852M
Grafit / negru	NU280253M	NU280453M	NU280653M	NU280853M
Aluminiu / alb	NU280255M	NU280455M	NU280655M	NU280855M
Aluminiu / negru	NU280256M	NU280456M	NU280656M	NU280856M
Aramiu / alb	NU280257M	NU280457M	NU280657M	NU280857M
Aramiu / negru	NU280258M	NU280458M	NU280658M	NU280858M
Auriu / alb	NU280259M	NU280459M	NU280659M	NU280859M
Auriu / bej	NU280260M	NU280460M	NU280660M	NU280860M
Auriu / negru	NU280262M	NU280462M	NU280662M	NU280862M



Culoare ramă decorativă	3 module	4 module	7 module
Bronz / alb	NU270350M	NU270450M	NU270750M
Bronz / bej	NU270351M	NU270451M	NU270751M
Bronz / negru	NU270352M	NU270452M	NU270752M
Grafit / negru	NU270353M	NU270453M	NU270753M
Aluminiu / alb	NU270355M	NU270455M	NU270755M
Aluminiu / negru	NU270356M	NU270456M	NU270756M
Aramiu / alb	NU270357M	NU270457M	NU270757M
Aramiu / negru	NU270358M	NU270458M	NU270758M
Auriu / alb	NU270359M	NU270459M	NU270759M
Auriu / bej	NU270360M	NU270460M	NU270760M
Auriu / negru	NU270362M	NU270462M	NU270762M



Unica Studio Metal
Aramiu



Unica Studio Metal
Auriu



Unica Studio Metal
Aluminiu





Unica Studio Metal
Bronz



Unica Studio Metal
Grafit

Ramele decorative dublu strat sunt compuse dintr-un strat colorat sau metalic, suprapus peste o bază de culoare albă, bej sau neagră (ramele Unica Studio Color și Unica Studio Metal au același design dublu strat).



culoarea ramei decorative

baza ramei decorative
(albă, bej sau neagră)

Unica Pure - Rame decorative

Elegantă și rafinament.



Culoare ramă decorativă	orizentală	orizentală	orizentală	orizentală	verticală	3 module
Aluminiu	NU600280	NU600480	NU600680	NU600880	NU6004V80	NU610380
Cauciuc	NU600282	NU600482	NU600682	NU600882	NU6004V82	NU610382
Lemn Nordic	NU600283	NU600483	NU600683	NU600883	NU6004V83	NU610383
Lemn Stejar	NU600284	NU600484	NU600684	NU600884	NU6004V84	NU610384
Sticlă albă	NU600285	NU600485	NU600685	NU600885	NU6004V85	NU610385
Sticlă neagră	NU600286	NU600486	NU600686	NU600886	NU6004V86	NU610386
Ardezie	NU600287	NU600487	NU600687	NU600887	NU6004V87	NU610387
Alb translucid	NU600289	NU600489	NU600689	NU600889	NU6004V89	NU610389



Unica Pure
Lemn Nordic



Unica Pure
Lemn Stejar



Unica Pure
Sticlă albă




Unica Pure
Sticlă neagră



Unica Pure
Alb translucid



Unica Pure
Aluminiu



Unica Pure
Cauciuc



Unica Pure
Ardezie

Unica Pro - Rame decorative

Echilibru perfect între stil și funcționalitate.



Culoare ramă decorativă	1 post	2 posturi	3 posturi	4 posturi
Alb	NU400218	NU400418	NU400618	NU400818
Alb antibacterian	NU400220	NU400420	NU400620	-
Aluminiu	NU400230	NU400430	NU400630	NU400830
Antracit	NU400254	NU400454	NU400654	NU400854



Culoare ramă decorativă	4 module	6 module	8 module	10 module
Alb	NU411418	NU411618	NU411818	NU411018
Alb antibacterian	NU411420	NU411620	-	-
Aluminiu	NU411430	NU411630	NU411830	NU411030
Antracit	NU411454	NU411654	NU411854	NU411054



Unica Pro
Alb



Unica Pro
Aluminiu




Unica Pro
Antracit



Unica Pro
Alb antibacterian

Life Is On



Descoperiți noua gamă Unica
se.com/ro

Schneider Electric România

Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România

