





Nová Unica

Vypínače a zásuvky
Přehledová panorama



www.vypinac.cz

www.se.com/cz

Life Is On

Schneider
Electric



Aby každý den byl výjimečný

Elektroinstalační zařízení se může zdát proti ostatnímu vybavení domácnosti nezajímavé, ale má významný vliv na komfort v obytných i pracovních prostorách a na kvalitu vašeho života.



Produkty řady Unica nesoucí ekologickou značku Green Premium převyšují v našem oboru standardy udržitelnosti.

Řada **Unica** je navržena tak, aby tento potenciál naplnila. Spolu s řešením pro pracovní prostor **Unica System+** a produkty pro skryté elektroinstalační rozvody **OptiLine 45** představuje řada Unica kompletní portfolio pro rezidenční i komerční aplikace, které vám pomůže splnit všechny nároky zákazníků.

Produkty Unica...



... jsou krásné každý den

Dodávají styl všem elegantním interiéřům.



... jsou Váš každodenní směr

Díky modularitě a bezdrátovému ovládání přináší jedinečnou flexibilitu použití.



... jsou vždy řešením

Díky chytrému návrhu mechanismů umožňují rychlou a snadnou montáž.

Kvalita, která vydrží

Produkty řady Unica jsou vyráběny v továrně společnosti Schneider Electric ve Španělsku. Její součástí je vývojové centrum. Výrobky splňují nejvyšší standardy kvality, poskytují vysokou spolehlivost, trvanlivost a estetiku.

Působivé výsledky

S řadou Unica můžete vytvářet návrhy interiérů vybroušené do posledního detailu. Interiéř, které rezonují s osobností vašich zákazníků. Objevte, co vám může tato řada nabídnout, a nechte se inspirovat pro vaše další projekty.

Nová, ale již prověřená

I když je na našem trhu Nová Unica čerstvou novinkou, v zahraničí již obstála a od roku 2019 se prodalo více než 40 milionů přístrojů.

Unica Studio

Řada Unica Studio nabízí výběr rámečků, které se snadno přizpůsobí různým typům interiérů.



Unica Studio
Bílá



Unica Studio
Běžová



Unica Studio
Aluminium



Unica Studio
Antracit

Nadčasový, univerzální design

Řada Unica Studio je základním kamenem naší nabídky. Je dodávána ve verzi s monolitickými rámečky z plně probarveného termoplastu (Bílá, Běžová, Aluminium a Antracit). Díky tomu, že jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu, jsou robustní a mají dlouhou životnost.

Bílé a béžové rámečky mají lesklý povrch a dokonale se hodí do světlejších interiérů s jasnějšími barvami stěn.

Barvy Antracit a Aluminium se hodí pro tmavší interiéry nebo jako výrazné barevné akcenty. Rámečky v barvě Antracit navozují hebký pocit na dotek, zatímco rámečky Aluminium dodávají interiéru lesk.




Unica Studio Color


Díky devíti nabízeným barvám – od světlých jemných až po výrazné živé – nabízí řada Unica Studio Color škálu odstínů, které dotvoří jakýkoliv styl interiéru.



Unica Studio Color
Bílá




Unica Studio Color
Běžová




Unica Studio Color
Taupe




Unica Studio Color
Light grey




Unica Studio Color
Light green




Unica Studio Color
Red



Unica Studio Color
Plum



Unica Studio Color
Dark grey



Unica Studio Color
Chocolate



Nová hloubka barev

Rámečky Unica Studio Color mají do barvy přidány kovové částice, které jí dodávají hloubku a dynamiku.

Díky modernímu tvaru a hladkému zakřivenému povrchu jsou tyto rámečky ideální pro všechny moderní interiéry.

Unica Studio Color jsou rámečky **dvovrstvé**. Jsou složeny z barevné čelní vrstvy na bílém nebo antracitovém podkladu, který dotváří design ladící s každým interiérem.

Unica Studio Outline

Rámečky Unica Studio Outline jsou provedeny v neutrální bílé barvě a vkusně dozdobeny barevným nádechem vnitřního rámečku.



Unica Studio Outline
Bílá



Unica Studio Outline
Yellow



Unica Studio Outline
Red



Unica Studio Outline
Plum



Unica Studio Outline
Chocolate



Unica Studio Outline
Light grey



Unica Studio Outline
Grey



Unica Studio Outline
Aluminium



Unica Studio Outline
Běžová



Unica Studio Outline
Antracit



Unica Studio Metal

Unica Studio Metal se skvěle hodí do současných interiérů s moderním vzhledem.



Unica Studio Metal
Bronze




Unica Studio Metal
White aluminium



Unica Studio Metal
Dark aluminium



Unica Studio Metal
Copper



Unica Studio Metal
Gold

Tato řada obsahuje pět ultramoderních kovových povrchových úprav, které kombinují kvalitu a robustnost s elegantním designem.


Unica Studio Metal jsou rámečky dvojitvrstvé. Jsou složeny z kovové čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu.



Unica Deco

náhrada za řadu Unica Pure

Unica Deco přinese inovovaný design, širší nabídku a udržitelnější řešení pro prémiové provedení krycích rámečků.



Unica Pure

Unica Deco

Naše řada krycích rámečků Unica Pure se stala předmětem soudního sporu o designový patent s konkurencí. I přes změny, které jsme u této řady v průběhu procesu provedli, jsme nebyli úspěšní a musíme ukončit její výrobu a prodej k 31. 10. 2023, kdy bude kompletně stažena z prodejního řetězce.

Nová řada Unica Deco, přinese inovovaný design, širší nabídku materiálů a udržitelnější řešení produktů i výrobního procesu, které odpovídá závazkům daných naší společností.



Unica Pro

Hladký vnitřní rámeček vypínače Unica Pro má jemně průsvitný okraj. Jako by chtěl vizuálně vyskočit ze zdi.

Tyto rámečky jsou k dispozici v bílé barvě s antibakteriální úpravou a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu. Díky řešení chytré montáže přiléhají těsně ke stěnám.

Šikmé horní a spodní hrany rámečku navíc brání hromadění prachu a znesnadňují laikům odstranění vypínače ze zdi.




Unica Pro
Bílá antibakteriální
stejný odstín jako běžná Bílá



Antibacterial

Pro ty, kteří dbají na hygienu a zdraví:

řada Unica Pro obsahuje bílý rámeček a přístroje s antibakteriální povrchovou úpravou. Viz kapitola na str. 15, „Antibakteriální provedení pro vaše lepší zdraví“.



Unica je prostě perfektní

Nová řada Unica obsahuje všechny elektroinstalační přístroje, které potřebujete k vylepšení stylu, zvýšení pohodlí a bezpečí domů, bytů i komerčních prostor. Od ovládání světel přes připojení zábavních systémů a funkce chytré domácnosti – řada Unica je připravena splnit současné i budoucí potřeby ve všech typech budov.

Ovládání světel

Automatické ovládání světel detektory pohybu zvyšuje bezpečnost a snižuje energetickou náročnost.

Otočné a tlačítkové stmívače, kompatibilní s běžným i LED osvětlením, pomáhají snadno navodit tu pravou atmosféru.

Vypínače, stmívače a senzory pohybu v chytrém provedení lze snadno propojit se systémem pro chytré domácnosti Wiser. Bezdrátový vypínač Free Located se systémem Wiser lze použít k ovládání světel, rolet nebo žaluzií odkudkoli.




Vypínač



Noční lampa s USB



Detektor pohybu



Tlačítkový stmívač pro systém Wiser*



Bezdrátový vypínač pro systém Wiser*



Otočný stmívač pro systém Wiser*




* Systém Wiser připravujeme


Ovládání rolet/žaluzií

Ruční ovládání tlačítkem nebo plně automatické ovládání pomocí časového ovladače zvyšuje pohodlí uživatelů.

Rolety/žaluzie mohou také chránit interiéry domácností před nadměrným slunečním světlem a mohou odradit nežádoucí zájem cizích lidí.



Ovládač rolet/žaluzií



Jednomodulové ovládače rolet/žaluzií

Regulace teploty

Termostaty Unica mohou nastavit teplotu a udržovat ji na příjemné úrovni při kolísání venkovní teploty a zároveň pomáhají snižovat náklady na energii.



Termostat



Technologie, která spojuje

Díky řadě přístrojů usnadňujících připojení řada Unica umožňuje používat digitální technologie kdekoli v domě, aniž byste se museli obávat nízké úrovně nabití baterie nebo dosahu sítě.

USB nabíječky

USB nabíječky poskytují možnost rychlého nabíjení až 65 W (20 V, 3,25 A) s porty typu A a typu C. Ty dokáží nabít baterii až na 75 % její kapacity za pouhých 30 minut.



Rychlonabíječka
USB typ A+C



Nabíječka
USB typ A+A



Skrytá zásuvka
s USB typu C



USB nabíječka typu
A+C a zásuvka
pro ploché vidlice

Připojte se do svého světa

Díky Wi-Fi opakovači budete mít internet dostupný v celém domě. V řadě Unica jsou i další užitečné produkty pro plně multimediální svět: zásuvky R/TV/SAT, datové zásuvky RJ45, středové adaptéry pro konektory jiných výrobců, zásuvky HDMI pro skrytí kabeláže komponent HDTV/AV a další.



Wi-Fi repeater



Zásuvka HDMI



Zásuvka R-TV/SAT



Datová zásuvka
2xRJ45

Robustní a odolná vůči povětrnostním vlivům

Díky řadě Unica můžete zajistit pohodlný přístup k napájení a připojení i venku kolem domu.

Venkovní přístroje

Od vypínačů a zásuvek v provedení IP44 až po rámečky v provedení IP55 a kompatibilitu s rámečky a krabicemi Mureva Styl. V nabídce naleznete přístroje vhodné pro balkon, terasu, pergolu nebo zahradu.



Vypínač
v provedení IP44



Zásuvka
v provedení IP44



Rámeček Mureva Styl
v krytí IP55
pro přístroje Unica




Unica pro kanceláře

Ať už pracujete v malém studiu nebo velké kancelářské budově, díky těmto řešením určeným pro pracovní prostory zajistíte, aby byl prostor od podlahy až po strop plně funkční.

Přímá montáž do systému 45x45

Všechny mechanizmy řady Unica jsou kompatibilní s Unica Systém+, včetně centrálních jednotek, podlahových krabic a systémů parapetních kanálů a sloupů Optiline 45.



Parapetní kanály



Centrální jednotka Unica Systém+ v antracitovém provedení

Maximální funkčnost, minimální prostor

Díky více velikostem a formátům mají centrální jednotky* Unica Systém+ více funkcí.



Zapuštěná pracovní stanice



*K dispozici také v antibakteriálním provedení

Nenápadné a vkusné podlahové prvky

Podlahové zásuvky a podlahové krabice Unica Systém+ spojují snadnou instalaci, flexibilní funkčnost a pohodlí uživatele.



Čtvercová kovová podlahová krabice IP44



Kruhová kovová podlahová krabice IP44



Podlahové krabice od 4 do 12 přístrojů

Vše po ruce

Díky stolním boxům Unica Systém+ jsou všechny potřebné funkce po ruce. Modulární jednotky lze přizpůsobit individuálním potřebám.



Stolní box se zásuvkou a USB A+C nabíječkou



Stolní box s bezdrátovou nabíječkou pro mobilní telefony

Antibakteriální provedení pro vaše lepší zdraví s řadou Unica Pro




Tam, kde je hygiena obzvláště důležitá, jako jsou dětský pokoj, kuchyň, nemocnice nebo domov pro seniory nabízí řada Unica přístroje s antibakteriálními vlastnostmi.

S tímto záměrem byl výchozí plastový materiál obohacen ionty stříbra. Všechny vnější povrchy přístrojů jsou vyrobeny z antibakteriálního materiálu, který je plně v souladu s nejnovější mezinárodní normou ISO 22196:2011*.

87 %

testovaných bakterií
po 8 hodinách
zmizelo*



Technologie stříbrných iontů

Ionty stříbra působí jako dlouhodobá bariéra proti bakteriím, zastavují jejich růst a šíření.



22196:2011

* Testování provedla externí laboratoř. Dle požadavku ISO 22196:2011 byly testovány mikroorganismy Escherichia coli a Staphylococcus aureus.



Všechny produkty mají viditelné antibakteriální logo.



Vypínač



Univerzální stmívač



Ovládač rolet/žaluzií



Tlačítko s popisovým polem




Zásuvka


V antibakteriální úpravě jsou k dispozici také další mechanismy.

Plná zpětná kompatibilita

Nové mechanismy Unica jsou kompaktnější než staré mechanismy, takže **otvor montážního rámečku v nové Unice je menší**. Zadní část přístroje v nové Unice je také menší, ale staré i nové klapky mají stejný vnější rozměr (45x45 mm). Díky tomu jsou nové mechanismy s takzvanou přímou montáží a mohou se použít v podlahových krabicích, parapetních kanálech a sloupech pro přístroje 45x45.



Starý montážní rámeček Unica (44x44 mm)
(ref. MGU7.002)




Nový montážní rámeček Unica (40x40 mm)
(ref. NU7002)



Nový přístroj Unica (40x40 mm)
s klapkou (45x45 mm)


Standardní skládání nových přístrojů



Nový montážní rámeček Unica (40x40 mm)
(ref. NU7002)

Nový přístroj Unica

Do starých montážních rámečků Zamak je možné namontovat nové mechanismy Unica.




Starý montážní rámeček Zamak (44x44 mm)
(ref. MGU7.002)

Adaptér
(ref. U0.582)

Nový přístroj Unica (40x40 mm)
s klapkou (45x45 mm)
(ref. NUxxxxxx)

Všechny krycí rámečky Nové i původní řady Unica jsou 100% kompatibilní s mechanismy, montážními rámečky i klapkami staré i nové řady.




Reference

Funkčně shodné mechanismy v Nové Unice mají stejné číslo jako mechanismy ve staré Unice, liší se pouze písmeny na začátku a jsou bez teček:

např. MGU3.201.18 => NU320118













Pozn.: Starý mechanismus nelze umístit do nového montážního rámečku.

Skládání



Reference

Mechanismy a přístroje

				
	Bílá	Béžová	Aluminium	Antracit
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 2modulové			
	NU320118	NU320144	NU320130	NU320154
	NU320318	NU320344	NU320330	NU320354
	NU320318S		NU320330S	NU320354S
	NU320518	NU320544	NU320530	NU320554
	NU321118	NU321144	NU321130	NU321154
	NU321318	NU321344	NU321330	NU321354
	NU528218	NU528244	NU528230	NU528254
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 1modulové			
	NU310118	NU310144	NU310130	NU310154
	NU310318	NU310344	NU310330	NU310354
	NU310318S		NU310330S	NU310354S
	NU310518	NU310544	NU310530	NU310554
	Spínače, 250 V AC, 10 A, šroubové svorky, 2modulové			
	NU320118SC	NU320144SC		
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 1modulové			
	NU310118SC	NU310144SC		
	NU310318SC	NU310344SC		
	NU310518SC			
	Speciální spínače, 250 V AC, 2modulové			
	NU326118	NU326144		
	NU326118N			
	NU326318		NU326330	NU326354
	NU326218		NU326230	NU326254
	NU326218S		NU326230S	NU326254S
	NU328118			
	NU322518			
	NU323218S	NU323244S	NU323230S	NU323254S
	NU370118			
	NU328318	NU328344	NU328330	NU328354
	Speciální spínače, 250 V AC, 1modulové			
	NU316118	NU316144	NU316130	NU316154
	NU316118S	NU316144S		
	NU316318	NU316344	NU316330	NU316354
	NU316218			
	NU316218S	NU316244S		
	Příslušenství pro spínače a tlačítka			
	NU920018	NU920044	NU920030	NU920054
	NU920018N	NU920044N	NU920030N	NU920054N
	NU920018U			
	NU910018	NU910044	NU910030	NU910054
	NU910018N	NU910044N	NU910030N	NU910054N
	NU910018U			
	NU9823AM			
	NU9825A			
	NU9825AZ			
	Tlačítka, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 2modulové			
	NU320618	NU320644	NU320630	NU320654
	NU320618C			
	NU320618L			
	NU323618		NU323630	NU323654
	NU324620		NU324630	NU324654
	NU320618N	NU320644N	NU320630N	NU320654N
	NU320618CN	NU320644CN	NU320630CN	NU320654CN
	NU320618LN		NU320630LN	NU320654LN
	NU322620	NU322644	NU322630	NU322654
	NU373118		NU373130	NU373154
	Tlačítka, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 1modulové			
	NU310618	NU310644	NU310630	NU310654
	NU313618		NU313630	NU313654
	NU310618N	NU310644N	NU310630N	NU310654N
	NU310618CN	NU310644N		
	Tlačítka, 250 V AC, 10 A, šroubové svorky, 1modulové			
	NU310618SC			
	NU310618NSC	NU310644NSC		




Bílá

Běžová

Aluminium

Antracit


Ovládače rolet/žaluzií/ventilátorů, 2modulové

	Žaluziový tlačítkový ovládač 6A	NU320718	NU320744	NU320730	NU320754
	Žaluziový tlačítkový ovládač 10A	NU323718		NU323730	NU323754
	Žaluziový jednopólový spínač 6A	NU320818	NU320844	NU320830	NU320854
	Přepínač střídavý pro ventilátor	NU320320VMC		NU320330VMC	NU320354VMC
	Mech ovládání rychlosti ventilátoru dvojitý	NU321418		NU321430	NU321454



Ovládače rolet/žaluzií/ventilátorů, 1modulové

	Žaluziový tlačítkový ovládač 10A	NU310718SC	NU310744SC	NU310730SC	NU310754SC
	Žaluziový spínač 10A	NU310818SC	NU310844SC	NU310830SC	NU310854SC
	Žaluziový 2-pólový tlačítko 10A	NU312718SC	NU312744SC		
	Žaluziový 2-pólový spínač 10A	NU310918SC	NU310944SC		


Elektronické prvky, 2modulové

	Stmívač otočný univerzální LED, 5-200W	NU351418		NU351430	NU351454
	Termostat prostorový otočný	NU350118	NU350144	NU350130	NU350154
	Termostat podlahový otočný	NU350318	NU350344	NU350330	NU350354
	Detektor pohybu se spínačem 2200W	NU352518		NU352530	NU352554
	Časový spínač 10A	NU353518		NU353530	NU353554
	Elektronický spínač pro hotelové karty 10s zpoždění	NU354018		NU354030	NU354054



Zásuvky, 250 V AC, 16 A, ochranné clonky

	Zásuvka 16A 2P+E, bezšroubová	NU305918E	NU305944E	NU305930E	NU305954E
	Zásuvka 16A 2P+E, šroubová	NU303918E	NU303944E	NU303930E	NU303954E
	Zásuvka skrytá 16A 2P+E, bezšroubová	NU305218E	NU305244E	NU305230E	NU305254E
	Zásuvka nezáměnná 16A 2P+E, šroubová	NU305118			
	Zásuvka s přepěťovou ochranou 2P+E 16A	NU305918EP		NU305930EP	NU305954EP
	Zásuvka skrytá 16A + USB C 10,5W, 2.1A	NU301518E		NU301530E	NU301554E
	Zásuvka pootočená 45° 16A 2P+E, bezšroubová	NU304918		NU304930	NU304954
	Zásuvka 16A 2P+E, bezšroubová, Červená	NU305903			
	Zásuvka 16A 2P+E, bezšroubová, Zelená	NU305906			
	Zásuvka 16A 2P+E, bezšroubová, Oranžová	NU305961			
	Dvojzásuvka pootočená 16A 230V	NU206518	NU206544	NU206530	NU206554
	Zásuvka 10A pro ploché vidlice, 1 modulová	NU303118	NU303144	NU303130	NU303154


USB nabíječky

	Dvojitý nabíjecí USB konektor A+A 2.1A	NU341818	NU341844	NU341830	NU341854
	Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2.4A	NU301818		NU301830	NU301854
	Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 18W, 2.4A	NU301918	NU301944	NU301930	NU301954
	Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 45W	NU501318		NU501330	NU501354
	Nabíjecí konektor USB C 65W	NU501418		NU501430	NU501454
	Zásuvka skrytá 16A + USB C 10,5W, 2.1A	NU301518E		NU301530E	NU301554E
	USB A 2.0 nabíjecí konektor 2.1A, 1 modul	NU342818	NU342844	NU342830	NU342854
	USB A 2.0 nabíjecí konektor 2.4A, 1 modul	NU301618	NU301644	NU301630	NU301654

Datové zásuvky a adaptéry, 2modulové

	Zásuvka datová RJ45 Kat.5e UTP	NU341118	NU341144	NU341130	NU341154
	Zásuvka datová RJ45 Kat.5e STP	NU341318	NU341344		
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 UTP	NU341518	NU341544	NU341530	NU341554
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 STP	NU341718		NU341730	NU341754
	Zásuvka datová zkosená RJ45 Kat.6 STP	NU340718			
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 FTP	NU341918		NU341930	NU341954
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6A FTP	NU344918	NU344944	NU344930	NU344954
	Zásuvka datová 2xRJ45 Kat.5e UTP	NU342018		NU342030	NU342054
	Zásuvka datová 2xRJ45 Kat.6 STP	NU342618		NU342630	NU342654
	Centrální deska RJ45 S-ONE	NU941118		NU941130	NU941154
	Centrální deska zkosená RJ45 S-ONE	NU940718		NU940730	NU940754
	Centrální deska RJ45 Keystone	NU946118	NU946144	NU946130	NU946154
	Centrální deska zkosená RJ45 Keystone	NU946418		NU946430	NU946454
	Centrální deska SC APC simplex	NU943918		NU943930	NU943954
	Centrální deska SC/SC APC duplex	NU943818		NU943830	NU943854

Datové zásuvky a adaptéry, 1modulové

	Zásuvka datová RJ45 Kat.5e UTP	NU341018	NU341044	NU341030	NU341054
	Zásuvka datová RJ45 Kat.5e STP	NU341218	NU341244		
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 UTP	NU341418	NU341444	NU341430	NU341454
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 STP	NU341618	NU341644	NU341630	NU341654
	Zásuvka datová zkosená RJ45 Kat.6 STP	NU340618			
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6 FTP	NU344718		NU344730	NU344754
	Zásuvka datová RJ45 Kat.6A FTP	NU344818	NU344844	NU344830	NU344854
	Centrální deska RJ45 S-ONE	NU941018		NU941030	NU941054
	Centrální deska zkosená RJ45 S-ONE	NU940618		NU940630	NU940654
	Centrální deska RJ45 Keystone	NU946018	NU946044	NU946030	NU946054



Bílá



Běžová



Aluminium



Antracit

Anténní zásuvky, 2modulové


Zásuvka TV koncová 1,5 dB	NU346218	NU346244	NU346230	NU346254
Zásuvka TV/R koncová, 11 dB	NU345118	NU345144	NU345130	NU345154
Zásuvka TV/R průběžná 1,5 dB	NU345318			
Zásuvka TV/R koncová, 4 dB	NU345218		NU345230	NU345254
Zásuvka TV-R/SAT koncová 2 dB	NU345418	NU345444	NU345430	NU345454
Zásuvka TV-R/SAT průběžná 11 dB	NU345618			
Zásuvka TV-R/SAT koncová 5,5 dB	NU345518			NU345554
Zásuvka R/TV/SAT s F-konektorem	NU345018	NU345044	NU345030	NU345054
Centrální deska pro TV/R zásuvku	NU944018			NU944054
Centrální deska pro TV-R/SAT zásuvku	NU944118		NU944130	NU944154

Anténní zásuvky, 1modulové

Zásuvka TV koncová 1,5 dB	NU346118		NU346130	NU346154
Zásuvka TV F-konektor	NU346818	NU346844	NU346830	NU346854

Multimediální zásuvky a další příslušenství

Zásuvka telefonní RJ12, 6 PIN, 2 modul	NU349718	NU349744	NU349730	
Zásuvka telefonní RJ12, 6 PIN, 1 modul	NU349118	NU349144	NU349130	NU349154
VGA - HD15 female konektor (předzapojený), 1 modul	NU343218		NU343230	NU343254
Mini jack audio 3,5 mm konektor (předzapoj.), 1 modul	NU343318		NU343330	NU343354
HDMI konektor (předzapojený), 1 modul	NU343018	NU343044	NU343030	NU343054
3 RCA konektory (video & audio), 1 modul	NU343118		NU343130	NU343154
USB 3.0 datový konektor 1M, Bílý, 1 modul	NU342918		NU342930	NU342954
Svorky reproduktorové, 2 modul	NU348618	NU348644	NU348630	NU348654
Svorky reproduktorové, 1 modul	NU348718	NU348744	NU348730	NU348754
Vestavěný Bluetooth přijímač, 2 modul	NU360118		NU360130	NU360154
Reproduktory (pro Bluetooth modul)	NU3488			
Ovládač hlasitosti, 2 modul	NU360218	NU360244	NU360230	NU360254
Lampička + USB nabíječka typu A, 2 modul	NU360318	NU360344	NU360330	NU360354
Wifi repeater, 300Mbps, 2 modul	NU360518			
Kabelová vývodka, 2 modul	NU386218	NU386244	NU386230	NU386254
Noční orientační světlo/Signální světlo 230V, 2 modul	NU3772			
Signální světlo 12-24V, 2 modul	NU3773			
Noční orientační světlo/Signální světlo 230V, 1 modul	NU3774			
Signální světlo 12-24V, 1 modul	NU3775			
Nouzové svítidlo, 2 modul	NU3776			
Bzučák, 2 modul	NU378518	NU378544	NU378530	NU378554
Elektronický dveřní zvonek, 2 modul	NU378618	NU378644	NU378630	NU378654
Záslepka, 2 modul	NU986618	NU986644	NU986630	NU986654
Záslepka, 1 modul	NU986518	NU986544	NU986530	NU986554
Záslepka, 2x1/2 modul	NU986418	NU986444	NU986430	NU986454

**Montážní rámečky a příslušenství**

Montážní rámeček Zamak	NU7002			
Montážní rámeček Zamak, plastový	NU7002P			
Ochranný kryt pro malování	NU7802			
Adaptační rámeček 45x45 do řady Unica	U0.582			
Krycí rámeček IP44 univerzální	NU044218			
Krabice na omítku jednonásobná pro Unica Studio	NU800218	NU800244		
Krabice na omítku dvojnásobná pro Unica Studio	NU800418	NU800444		
Krabice na omítku trojnásobná pro Unica Studio	NU800618	NU800644		
Montážní krabice jednonásobná 40mm	IMT35914			
Montážní krabice dvojnásobná 40mm	IMT35924			
Montážní krabice trojnásobná 40mm	IMT35934			
Montážní krabice čtyřnásobná 40mm	IMT35944			
Montážní krabice jednonásobná 50mm	IMT35915			
Montážní krabice dvojnásobná 50mm	IMT35925			
Montážní krabice trojnásobná 50mm	IMT35935			
Montážní krabice čtyřnásobná 50mm	IMT35945			
Krabice instalační pro 1 modul, zapuštěná montáž	MGU8.601			


**Unica Systém+, podlahové krabice**










































Podlahová krabice se zásuvkou, kovová, čtvercová XS, IP44	INS52102			
Podlahová krabice se zásuvkou, kovová, kruhová XS, IP44	INS52103			
Krabice do betonu XS, sada 5x	IMT36142A			
Podlahová krabice M plastová 4 modulová	INS52120			
Podlahová krabice M kovová 4 modulová	INS52121			
Podlahová krabice L plastová 6 modulová	INS52122			
Podlahová krabice L kovová 6 modulová	INS52123			
Podlahová krabice L plastová 8 modulová	INS52124			
Podlahová krabice L kovová 8 modulová	INS52125			
Podlahová krabice XL plastová 12 modulová	INS52126			
Podlahová krabice XL kovová 12 modulová	INS52127			





Krycí rámečky

Krycí rámeček
je shodný pro horizontální
i vertikální montáž



Barva rámečku		Jednonásobný	Dvojnásobný	Trojnásobný	Čtyřnásobný	Pětinásobný
	Unica Studio					
	Bílá	NU200218	NU200418	NU200618	NU200818	NU201018
	Běžová	NU200244	NU200444	NU200644	NU200844	NU201044
	Aluminium	NU200230	NU200430	NU200630	NU200830	NU201030
	Antracit	NU200254	NU200454	NU200654	NU200854	NU201054
	Unica Studio Outline - krycí rámečky					
	Krycí rámeček, Bílá	NU230218	NU230418	NU230618	NU230818	NU231018
	Unica Studio Outline - dekorativní rámečky					
	Dekoratивní rámeček, Yellow	NU230001				
	Dekoratивní rámeček, Red	NU230013				
	Dekoratивní rámeček, Plum	NU230014				
	Dekoratивní rámeček, Chocolate	NU230016				
	Dekoratивní rámeček, Bílá	NU230018				
	Dekoratивní rámeček, Light grey	NU230024				
	Dekoratивní rámeček, Aluminium	NU230030				
	Dekoratивní rámeček, Grey	NU230031				
	Dekoratивní rámeček, Běžová	NU230044				
	Dekoratивní rámeček, Antracit	NU230054				
	Unica Studio Color* barva / barva podkladu					
	Light green / Bílý podklad	NU280211	NU280411	NU280611	NU280811	
	Red / Bílý podklad	NU280213	NU280413	NU280613	NU280813	
	Plum / Bílý podklad	NU280214	NU280414	NU280614	NU280814	
	Chocolate / Bílý podklad	NU280216	NU280416	NU280616	NU280816	
	Chocolate / Černý podklad	NU280217	NU280417	NU280617	NU280817	
	Bílá / Bílý podklad	NU280218	NU280418	NU280618	NU280818	
	Dark grey / Bílý podklad	NU280221	NU280421	NU280621	NU280821	
	Dark grey / Černý podklad	NU280222	NU280422	NU280622	NU280822	
	Light grey / Bílý podklad	NU280224	NU280424	NU280624	NU280824	
	Taupe / Bílý podklad	NU280226	NU280426	NU280626	NU280826	
	Taupe / Černý podklad	NU280228	NU280428	NU280628	NU280828	
	Běžová / Běžový podklad	NU280244	NU280444	NU280644	NU280844	
	Unica Studio Metal* barva / barva podkladu					
	Bronze / Bílý podklad	NU280250M	NU280450M	NU280650M	NU280850M	
	Bronze / Černý podklad	NU280252M	NU280452M	NU280652M	NU280852M	
	Dark aluminium / Černý podklad	NU280253M	NU280453M	NU280653M	NU280853M	
	White aluminium / Bílý podklad	NU280255M	NU280455M	NU280655M	NU280855M	
	White aluminium / Černý podklad	NU280256M	NU280456M	NU280656M	NU280856M	
	Copper / Bílý podklad	NU280257M	NU280457M	NU280657M	NU280857M	
	Gold / Bílý podklad	NU280259M	NU280459M	NU280659M	NU280859M	
	Gold / Černý podklad	NU280262M	NU280462M	NU280662M	NU280862M	
	Unica Pro					
	Bílá antibakteriální	NU400220	NU400420	NU400620		

* V řadách Unica Studio Color a Metal jsou rámečky dvojpláštové. Jsou složeny z barevné čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu. K bílému podkladu ladí lépe bílé přístroje, k černému podkladu antracitové.



Přehled řad vypínačů a zásuvek


Unica Studio




Unica Studio Outline



Unica Pro



Nová Unica



Unica Studio Color



Unica Studio Metal



kov

Sedna Design



Sedna Elements



vzhled dřeva

Sedna



vzhled skla



vzhled kamene

vzhled kovu

objevíte na www.vypinac.cz

M-Elegance metal



kov

M-Elegance glass



sklo

M-Elegance wood



dřevo

M-Pure



Merten

M-Smart



M-Pure Decor



dekor dřeva, kovu nebo kamene

D-Life



D-Antique



Asfora



Mureva Styl




Cedar Plus



www.vypinac.cz

Všechny naše řady vypínačů a zásuvek naleznete zde.
Objevte, vybírejte, kombinujte, vizualizujte, konfigurujte, objednávejte.



www.vypinac.cz
www.intelligentni-bydleni.cz

Zákaznické
centrum



225 382 919

podpora@se.com

Schneider Electric CZ, s. r. o.

U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: 225 382 919 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz