





Nová Unica

Vypínače a zásuvky
Prehľadová panorama



www.se.com/sk

Life Is On

Schneider
Electric



Aby bol každý deň výnimočný

Elektroinštalačné zariadenie sa môže oproti ďalšiemu vybaveniu domácnosti zdať nezaujímavým, ale zásadným spôsobom vplýva na komfort v obytných a pracovných priestoroch a tým na kvalitu vášho života.



Produkty radu Unica prinášajúce ekologickú značku Green Premium preyšujú v našom odbore štandardy udržateľnosti.

Rad **Unica** je navrhnutá tak, aby tento potenciál naplnila. Spolu s riešením pre pracovný priestor **Unica System+** a produkty pre skryté elektroinštalačné rozvody **OptiLine 45** predstavuje rad Unica kompletne portfólio pre rezidenčné a komerčné aplikácie, ktoré vám pomôže splniť všetky nároky zákazníkov.

Produkty Unica...



... sú krásne každý deň

Dodávajú štýl všetkým elegantným interiérom.



...určujú Váš každodenný smer

Vďaka modularite a bezdrôtovému ovládaniu prinášajú jedinečnú flexibilitu použitia.



... sú vždy riešením

Vďaka dôvtipnému návrhu mechanizmov umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž.

Kvalita, ktorá vydrží

Produkty radu Unica sa vyrábajú v továrni spoločnosti Schneider Electric v Španielsku. Ich súčasťou je vývojové centrum. Výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality, poskytujú vysokú spoľahlivosť, trvanlivosť.

Pôsobivé výsledky

S radom Unica viete vytvárať návrhy interiérov vycibrené do posledného detailu. Interiéry, ktoré rezonujú s osobnosťou vašich zákazníkov. Objavte, čo vám môže tento rad ponúknuť, a nechajte sa inšpirovať pri vašich ďalších projektoch.

Nová, ale už preverená

Aj keď je Nová Unica na našom trhu čerstvou novinkou, v zahraničí už obstála a od roku 2019 sa predalo viac ako 40 miliónov prístrojov.

Unica Studio

Rad Unica Studio ponúka výber rámčekov, ktoré sa ľahko prispôbia rôznym typom interiérov.



Unica Studio
Biela



Unica Studio
Běžová



Unica Studio
Alumínium



Unica Studio
Antracit

Nadčasový, univerzálny dizajn

Rad Unica Studio je základným kameňom našej ponuky. Dodáva sa v prevedeniach s monolitickými rámčkami z úplne prefarbeného termoplastu (Biela, Běžová, Alumíniová a Antracitová). Vďaka tomu, že sa vyrábajú z vysoko kvalitného termoplastu, sú robustné a majú dlhú životnosť.

Biele a béžové rámčeky majú lesklý povrch a perfektne sa hodia do svetlejších interiérov s jasnejšími farbami stien.

Farby Antracit a Alumínium sa hodia pre tmavšie interiéry alebo sa používajú ako výrazné farebné akcenty. Rámčeky vo farbe Antracit navodzujú pocit jemnej textúry, zatiaľ čo rámčeky Alumínium dodávajú interiéru lesk.




Unica Studio Color


Rad Unica Studio Color vďaka deviatim predstaveným farbám – od svetlých jemných až po výrazné živé farby – ponúka škálu odtieňov, ktoré dotvorí akýkoľvek štýl interiéru.



Unica Studio Color
Biela




Unica Studio Color
Béžová




Unica Studio Color
Taupe




Unica Studio Color
Light grey




Unica Studio Color
Light green




Unica Studio Color
Red



Unica Studio Color
Plum



Unica Studio Color
Dark grey



Unica Studio Color
Chocolate



Nová hĺbka farieb

Do farieb rámcikov Unica Studio Color sa pridávajú kovové častice, ktoré jej dodávajú hĺbku a dynamiku.

Vďaka modernému tvaru a hladkému zakrivenému povrchu sa tieto rámcíky hodia do všetkých moderných interiérov.

Unica Studio Color sú **dvojvrstvové** rámcíky. Skladajú sa z farebnej prednej vrstvy na bielom alebo antracitovom podklade, ktorý dotvára dizajn ladiaci s každým interiérom.

Unica Studio Outline

Rámčeky Unica Studio Outline sa vyrábajú v neutrálnej bielej farbe a vkusne farebným nádychom dotvárajú línie vnútorného rámčeka.



Unica Studio Outline
Biela



Unica Studio Outline
Yellow



Unica Studio Outline
Red



Unica Studio Outline
Plum



Unica Studio Outline
Chocolate



Unica Studio Outline
Light grey



Unica Studio Outline
Grey



Unica Studio Outline
Aluminium



Unica Studio Outline
Béžová



Unica Studio Outline
Antracit



Unica Studio Metal

Unica Studio Metal sa veľmi dobre hodí do súčasných interiérov s moderným vzhľadom.



Unica Studio Metal
Bronze



Unica Studio Metal
White aluminium



Unica Studio Metal
Dark aluminium



Unica Studio Metal
Copper



Unica Studio Metal
Gold

Tento rad obsahuje päť ultramoderných kovových povrchových úprav, ktoré kombinujú kvalitu a robustnosť s elegantným dizajnom.

Unica Studio Metal sú dvojvrstvové rámčeky. Skladajú sa z kovovej prednej vrstvy a bieleho alebo čierneho plastového podkladu.



Unica Pure

Ak ide o eleganciu a sofistikovanosť, nič sa nevyrovná radu Unica Pure.




Unica Pure
Nordic wood



Unica Pure
Oak wood



Unica Pure
Aluminium



Unica Pure
Rubber



Unica Pure
Slate



Unica Pure
Glass frosted white



Unica Pure
Glass frosted black



Unica Pure
Translucide white

Vďaka výberu prednej vrstvy rámečkov vyrobených z prírodných materiálov dreva, bridlice, skla, gumy, kovu, ponúka rad Unica Pure prevedenia do prémiových interiérov.

Elegantný čistý dizajn rámečka zvyrazňuje predná vrstva, ktorá je ako umelecké dielo osadená do tvarovanej lišty. Nosná plocha je vo farbe bielej alebo antracitovej a zhoduje sa s odtieňom prednej plochy.



Unica Pro

Hladký vnútorný rámček vypínača Unica Pro má jemný priesvitný okraj. Ako by chcel vizuálne vyskočiť zo steny.

Tieto rámčeky sú k dispozícii v bielej farbe s antibakteriálnou úpravou a vyrábajú sa z vysoko kvalitného termoplastu. Vďaka riešeniu inteligentnej montáže priliehajú tesne ku stenám.

Navyše, šikmé horné a spodné hrany rámčeka zabránia, aby sa tam nahromadil prach, a laikom umožnia ľahko odstrániť vypínače zo stien.




Unica Pro
Biela antibakteriálna
rovnaký odtieň ako bežná Biela



Antibacterial

Pre tých, ktorí dbajú na hygienu a zdravie:

Rad Unica Pro obsahuje biely rámček a prístroje s antibakteriálnou povrchovou úpravou. Pozri kapitolu na str. 15, „Antibakteriálne prevedenie na utuženie vášho zdravia“.



Unica je jednoducho perfektná

Nový rad Unica obsahuje všetky elektroinštalačné prístroje, ktoré potrebujete k vylepšeniu štýlu, zvýšeniu pohodlia a bezpečia domova, bytu či komerčných priestorov. Od ovládania svetiel cez pripojenie zábavných systémov a funkcií inteligentnej domácnosti – rad Unica je pripravený splniť súčasné a budúce potreby pri všetkých typoch budov.

Ovládanie svetiel

Automatické ovládanie svetiel detektormi pohybu zvyšuje bezpečnosť a znižuje energetickú náročnosť.

Otočné a tlačidlové stmievače, kompatibilné s bežným či LED osvetlením, pomáhajú ľahko navodiť tu správnu atmosféru.

Vypínače, stmievače a senzory pohybu sa v inteligentnom prevedení dajú jednoducho prepojiť so systémom určeným pre inteligentné domácnosti Wiser. Bezdrôtový vypínač Free Located so systémom Wiser možno použiť na ovládanie svetiel, roliet alebo žalúzií, nech ste kdekoľvek.



Vypínač



Nočná lampa s USB



Detektor pohybu



Tlačidlový stmievač
pre systém Wiser



Bezdrôtový vypínač
pre systém Wiser



Otočný stmievač
pre systém Wiser




Systém WISER
prípravujeme
na rok 2023


Ovládanie roliet/žalúzií

Ručné ovládanie tlačidlom alebo úplné automatické ovládanie pomocou časového ovládača zvyšuje pohodlie používateľov.

Rolety/žalúzie môžu tiež chrániť interiéry domácností pred nadmerným slnečným svetlom a môžu vás ochrániť aj pred nežiadúcim záujmom cudzích ľudí.



Ovládanie roliet/žalúzií



Ovládač roliet/žalúzií pre systém Wiser



Jednomodulárne ovládače roliet/žalúzií



Termostat

Regulácia teploty

Termostaty Unica vedia nastaviť teplotu a udržiavať ju na príjemnej úrovni pri kolísaní vonkajšej teploty a zároveň pomáhajú znižovať náklady na energiu.



Systém WISER pripravujeme na rok 2023



Technológia, ktorá spája

Rad Unica vďaka celému radu prístrojov umožňuje používať digitálne technológie kdekoľvek v rámci vášho domu bez toho, aby ste sa museli obávať nízkej úrovne nabitia batérie alebo slabého dosahu siete.

USB nabíjačky

USB nabíjačky poskytujú možnosť rýchleho nabíjania až 18 W (3 A) s portmi typu A a typu C. Tie dokážu nabiť batériu až na 75 % jej kapacity za necelých 30 minút.



Rýchlonabíjačka USB
typ A+C



Nabíjačka USB typ A+A



Skrytá zásuvka
s USB typu C



USB nabíjačka typu
A+C a zásuvka
pre ploché vidlice

Pripojte sa do svojho sveta

Vďaka WiFi opakovaču budete mať internet dostupný v celom dome. Súčasťou radu Unica sú aj ďalšie užitočné produkty, ktoré dotvoria váš multimediálny svet: zásuvky R/TV/SAT, dátové zásuvky RJ45, stredové adaptéry pre konektory od iných výrobcov, zásuvky HDMI na skryté kabeľáže, komponent HDTV/AV a ďalšie.



Wi-Fi opakovač



Zásuvka HDMI



Zásuvka R-TV/SAT



Dátová zásuvka
2xRJ45

Robustná a odolná voči poveternostným vplyvom

Vďaka radu Unica viete zaistiť pohodlný prístup
k napájaniu a pripojeniu aj vonku okolo vášho domu.

Prístroje na vonkajšie použitie

Od vypínačov a zásuviek v prevedení IP44 až po rámečky v prevedení IP55 a kompatibilitu s rámečkmi a krabicami Mureva Styl. V ponuke nájdete prístroje vhodné na balkón, terasu, pergolu alebo do záhrady.



Vypínač
v prevedení IP44



Zásuvka
v prevedení IP44



Rámeček Mureva
Styl s krytom IP55
pre prístroje Unica




Unica pre kancelárie

Nech už pracujete v malom štúdiu alebo veľkej kancelárskej budove, vďaka týmto riešeniam určeným pre pracovné priestory zaistíte, aby bol priestor od podlahy až po strop plne funkčný.

Priama montáž do systému 45x45

Všetky mechanizmy radu Unica sú kompatibilné s Unica System+, vrátane centrálnych jednotiek, podlahových inštaláčnych krabíc a systémov parapetných kanálov a stĺpov Optiline 45.




Parapetné kanály



Centrálna jednotka
Unica System+
v antracitovom prevedení

Maximálna funkčnosť, minimálny priestor

Vďaka viacerým veľkostiam a formátom majú centrálna jednotky* Unica System+ viac funkcií.



Zapustená pracovná
stanica



*K dispozícii tiež
v antibakteriálnom
prevedení

Nenápadné a vkusné podlahové prvky

Podlahové zásuvky a podlahové krabice Unica System+ v sebe spájajú jednoduchú inštaláciu, flexibilnú funkčnosť a pohodlie používateľa.



Štvorcová kovová
podlahová krabica IP44



Kruhovú kovovú
podlahovú krabicu IP44



Podlahové krabice
od 4 do 12 prístrojov

Mať všetko poruke

Vďaka stolným boxom Unica System+ sú všetky potrebné funkcie poruke. Modulárne jednotky možno prispôsobiť individuálnym potrebám.



Stolný box so zásuvkou
a USB A+C nabíjačkou



Stolný box s bezdrôtovou
nabíjačkou na mobilné
telefóny

Unica Pro: antibakteriálne prevedenie chrániace vaše zdravie




Tam, kde je hygiena veľmi dôležitá, ako napr. detská izba, kuchyňa, nemocnica alebo domov pre seniorov, rad Unica ponúka prístroje s antibakteriálnymi vlastnosťami.

S týmto zámerom sa východiskový plastový materiál obohatil iónmi striebra. Všetky vonkajšie povrchy prístrojov sú vyrobené z antibakteriálneho materiálu, ktorý je úplne v súlade s najnovšou medzinárodnou normou ISO 22196:2011*.

87 %

testovaných
baktérií po 8
hodinách zmizlo*



Technológia strieborných iónov

Ióny striebra pôsobia ako dlhodobá bariéra proti baktériám, zastavujú ich rast a šírenie.



22196:2011

* Testovanie vykonalo externé laboratórium. Podľa požiadaviek ISO 22196:2011 boli testované mikroorganizmy Escherichia coli a Staphylococcus aureus.



Antibacterial

Všetky produkty majú viditeľné antibakteriálne logo.



Vypínač



Univerzálny
stmievač



Ovládanie
roliet/žalúzií



Tlačidlo
s popisovým
poľom




Zásuvka

V antibakteriálnej úprave sú k dispozícii tiež ďalšie mechanizmy.

Vďaka systému Wiser a radu Unica bude vaša domácnosť inteligentná a udržiateľná

Výberom inteligentných prístrojov Unica a ich zabudovaním do systému Wiser pre inteligentné domácnosti získate vyšší používateľský komfort, výrazne ušetríte energie a dosiahnete väčšiu bezpečnosť.

Systém Wiser umožňuje majiteľom domov pohodlne ovládať osvetlenie, rolety/žalúzie, vykurovanie a ďalšie systémy. Je možné ich ovládať z miesta inštalácie alebo aj prostredníctvom aplikácie Wiser na diaľku, pomocou hlasových asistentov alebo bezdrôtovým vypínačom Unica.



Scény

Systém Wiser pomáha prispôbiť váš domov vytvorením scenárov, ktoré umožňujú nastaviť viac parametrov súčasne. Napríklad vypnutie všetkých svetiel a zastretie všetkých roliet/žalúzií počas fázy „Sleep Moment“. Prednastavenú scénu možno aktivovať jediným kliknutím v aplikácii Wiser od Schneider Electric alebo hlasovým príkazom.

Automatizácia

Scény sa dajú aktivovať automaticky v naplánovanom čase alebo pri zistení predtým definovaných podmienok. Napríklad svetlá v miestnosti možno vypnúť, ak počas 10 minút nebola zaznamenaná prítomnosť nejakej osoby.

Notifikácia

Systém Wiser informuje majiteľa o tom, čo sa doma práve deje, aj keď je preč. Systém odosiela oznámenia vždy, keď sa zistia problémy, napr. únik vody alebo otvorené okná a dvere.



Wiser je kompatibilný s Amazon Alexa™, Google Assistant™ a Siri® na zariadeniach Apple.



Systém WISER pripravujeme na rok 2023



Bezpečnosť a zabezpečenie

Svetlá, rolety/žalúzie a spotrebiče



Brána

IP kamera

Senzory



Brána

Vypínače

Stmievачe

Zásuvky



Smart Plug

Bezdrôtový vypínač




Zariadenia na ovládanie hlasom



Aplikácia Wiser od Schneider Electric



Bezdrôtový vypínač



Teplota



Brána

Termostatická hlavica

Prevodník IR

Energia



Brána

Zásuvky

Smart Plug

PowerTag

Rýchlejšia a inteligentnejšia inštalácia

Zrýchlite svoju prácu využitím dômyselných funkcií elektroinštalačných prístrojov Unica.

Montážne rámčeky Zamak

Flexibilná a rýchla inštalácia



Vďaka symetrii montážneho rámčeka.

Bezpečné upevnenie

Jemnejšia tolerancia medzi montážnym rámčekom a mechanizmom. Mechanizmus je dobre uchytený a nehrozí, že by sa náhodne vysunul.

Robustný dizajn

Montážny rámček Zamak je väčší a tuhší vďaka menšiemu okienku mechanizmu 40x40 mm. To poskytuje rámčeku extra pevnosť a pomáha predchádzať rotáciám pri montáži mechanizmov.



Dokonalé zarovnanie

Zámkový systém Unica pomáha predchádzať posunutiu alebo rotácii pri inštalácii dvoch alebo viacerých mechanizmov do viacnásobného rámčeka.

Jednoduché nastavenie

Drážky pre skrutky umožňujú otáčať montážnym rámčekom v oboch smeroch, takže rámček viete správne namontovať, aj keď je inštalačná krabica nesprávne zarovnaná. Drážky perfektne vyhovujú bežným skrutkám používaným v zapustených krabicach. Upevnenie je teraz ešte jednoduchšie a bezpečnejšie.

Pevnejšie spojenie

Jemnejšia tolerancia medzi montážnym a krycím rámčekom vytvára robustnejšie spojenie.

Intuitívna montáž

Otvory pre skrutkovač na prednej a zadnej strane montážneho rámčeka dovoľujú vybrať mechanizmus bez toho, aby sa na produkte zanechali stopy. Pri nesprávnom umiestnení skrutkovača zabráni zraneniu. Mechanizmy sa dajú jednoducho vybrať spredu aj zozadu.

Prechod na inteligentný dizajn

Jednoduchá demontáž

Mechanizmy sa dajú vybrať spredu aj zozadu vďaka jasne viditeľným zárezom.

Priestor navyše

Nízka montážna hĺbka 21 mm poskytuje viac priestoru na zapojenie vodičov.

Rýchle zapojenie

Uvoľňovacie tlačidlá sú ľahko prístupné, takže zapojenie a odpojenie vodičov je rýchle a jednoduché.

Jednoduché zapojenie

Schéma zapojenia je vytlačená na zadnom kryte vypínačov a tlačidiel tak, aby boli možnosti pripojenia jasne viditeľné.



Bezpečné zacvaknutie

Mechanismus v montážnom rámečku drží pevnejšie vďaka vylepšenej konštrukcii systému zacvaknutia.

Unikátna modularita

Jedinečnou vlastnosťou radu Unica sú jeho jednomodulárne prístroje. Do montážneho rámečka sa dajú vedľa seba umiestniť ľubovoľné dva jednomodulárne prístroje a vytvoriť tak jedinečné funkcie. Napr. dva krížové prepínače, USB nabíjací konektor a zásuvku pre ploché vidlice, SAT zásuvka a dátový konektor.

Zapojenie bez námahy

Vďaka kužeľovým kábovým priechodkám sa vodiče ľahšie pripoja do svorkovnic. Vďaka väčším otvorom viete ľahko pripojiť aj hrubšie vodiče.


Zásuvky s bezskrútkovými svorkami

Priestor navyše

Nízka montážna hĺbka 21 mm poskytuje viac priestoru na zapojenie vodičov.

Zapojenie bez námahy

Vďaka kužeľovým kábovým priechodkám sa dajú vodiče ľahšie pripojiť do svorkovnic. Vďaka väčším otvorom viete ľahko pripojiť aj hrubšie vodiče.



Jednoduchá demontáž

Mechanizmy sa dajú vďaka dobre viditeľným zárezom vybrať spredu aj zozadu. Stredovú dosku viete tiež ľahko vybrať.

Ochrana proti zásahu elektrickým prúdom


Zabudované clonky chránia pred náhodným kontaktom a vniknutím cudzích predmetov.

Rýchle zapojenie


Vďaka bezskrútkovým svorkám a farebne označeným rýchluvoľňovacím tlačidlám je upevnenie a uvoľnenie vodičov rýchle a jednoduché a nemusíte ani dávať dole stredovú kryciu dosku.

Úplná spätná kompatibilita

Nové mechanizmy Unica sú kompaktnejšie ako staré mechanizmy, takže **otvor montážneho rámčeka v Novej Unice je menší**. Zadná časť prístroja v Novej Unice je tiež menšia, ale staré aj nové klapky majú rovnaký vonkajší rozmer (45x45 mm). Vďaka tomu sú nové mechanizmy s takzvanou priamou montážou a môžu sa použiť v podlahových krabiciach, parapetných kanáloch a stĺpoch pre prístroje 45x45.



Starý montážny rámček
Unica (44x44 mm)
(ref. MGU7.002)




Nový montážny rámček
Unica (40x40 mm)
(ref. NU7002)



Nový prístroj Unica
(40x40 mm) s klapkou
(45x45 mm)


Štandardné skladanie nových prístrojov



Nový montážny
rámček Unica
(40x40 mm)
(ref. NU7002)

Nový prístroj
Unica

Nové mechanizmy Unica sa dajú namontovať do starých montážnych rámčeka Zamak.



Starý montážny
rámček Zamak
(44x44 mm)
(ref. MGU7.002)

Adaptér
(ref. U0.582)

Nový prístroj Unica
(40x40 mm)
s klapkou
(45x45 mm)
(ref. NUxxxxxx)

Všetky krycie rámčeky Nového aj pôvodného radu Unica sú na 100% kompatibilné s mechanizmami, montážnymi rámčkami aj s klapkami starého i nového radu.




Referencia

Funkčne zhodné mechanizmy v Novej Unice majú rovnaké číslo ako mechanizmy v starej Unice, líšia sa iba písmenami na začiatku a sú bez bodiek:
napr. MGU3.201.18 => NU320118


Pozn.: Starý mechanizmus nemožno umiestniť do nového montážneho rámčeka.

Skladanie



Referencie

Mechanizmy a prístroje

					
		Biela	Béžová	Aluminium	Antracit
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezskrútkové svorky, 2modulárne				
	Spínač jednopólový r.1	NU320118	NU320144	NU320130	NU320154
	Prepínač striedavý r.6	NU320318	NU320344	NU320330	NU320354
	Prepínač striedavý r.6, s nulovou svorkou	NU320318S		NU320330S	NU320354S
	Prepínač krížový r.7	NU320518	NU320544	NU320530	NU320554
	Prepínač sériový r.5	NU321118	NU321144	NU321130	NU321154
	Prepínač dvojité striedavý r.6+6 (5b)	NU321318	NU321344	NU321330	NU321354
	Spínač jednopólový r.1 IP44	NU328218	NU328244	NU328230	NU328254
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezskrútkové svorky, 1modulárne				
	Spínač jednopólový r.1	NU310118	NU310144	NU310130	NU310154
	Prepínač striedavý r.6	NU310318	NU310344	NU310330	NU310354
	Prepínač striedavý r.6, s nulovou svorkou	NU310318S		NU310330S	NU310354S
	Prepínač krížový r.7	NU310518	NU310544	NU310530	NU310554
	Spínače, 250 V AC, 10 A, skrútkové svorky, 2modulárne				
	Spínač jednopólový r.1	NU320118SC	NU320144SC		
	Spínače, 250 V AC, 10 A, bezskrútkové svorky, 1modulárne				
	Spínač jednopólový r.1	NU310118SC	NU310144SC		
	Prepínač striedavý r.6	NU310318SC	NU310344SC		
	Prepínač krížový r.7	NU310518SC			
	Špeciálne spínače, 250 V AC, 2modulárne				
	Spínač jednopólový r.1, 16A	NU326118	NU326144		
	Spínač jednopólový s orientačnou kontrolkou r.1So, 16A	NU326118N			
	Prepínač striedavý r.6, 2M, 16A	NU326318		NU326330	NU326354
	Spínač dvojpólový r.2, 16A	NU326218		NU326230	NU326254
	Spínač dvojpólový so signalizačnou kontrolkou r.2S, 16A	NU326218S		NU326230S	NU326254S
	Spínač 3-pólový sporákový 400V	NU328118			
	Spínač dvojpólový, r. 2, 20 A	NU322518			
	Spínač dvojpólový so signalizačnou kontrolkou r. 2, 32A	NU323218S	NU323244S	NU323230S	NU323254S
	Spínač na kľúč 3 polohový	NU370118			
	Spínač pre hotelové karty	NU328318	NU328344	NU328330	NU328354
	Špeciálne spínače, 250 V AC, 1modulárne				
	Spínač jednopólový r.1, 16A	NU316118	NU316144	NU316130	NU316154
	Spínač jednopólový s orientačnou kontrolkou r.1So, 16A	NU316118S	NU316144S		
	Prepínač striedavý r.6, 2M, 16A	NU316318	NU316344	NU316330	NU316354
	Spínač dvojpólový r.2, 16A	NU316218			
	Spínač dvojpólový so signalizačnou kontrolkou r.2S, 16A	NU316218S	NU316244S		
	Príslušenstvo pre spínače a tlačidlá				
	Náhradná klapka 2modulárna	NU920018	NU920044	NU920030	NU920054
	Náhradná klapka pre kontrolku 2modulárna	NU920018N	NU920044N	NU920030N	NU920054N
	Náhradná klapka pre strojčeky MGU*, 2modulárna	NU920018U	NU920044U	NU920030U	NU920054U
	Náhradná klapka 1modulárna	NU910018	NU910044	NU910030	NU910054
	Náhradná klapka pre kontrolku 1modulárna	NU910018N	NU910044N	NU910030N	NU910054N
	Náhradná klapka pre strojčeky MGU*, 1modulárna	NU910018U	NU910044U	NU910030U	NU910054U
	Kontrolka LED biela 12-24V	NU9823AM			
	Kontrolka LED červená 250V	NU9825A			
	Kontrolka LED biela 250V	NU9825AZ			
	Tlačidlá, 250 V AC, 10 A, bezskrútkové svorky, 2modulárne				
	Tlačidlo r. 1/0	NU320618	NU320644	NU320630	NU320654
	Tlačidlo r. 1/0 symbol „zvonček“	NU320618C		NU320630C	NU320654C
	Tlačidlo r. 1/0 symbol „svetlo“	NU320618L		NU320630L	NU320654L
	Tlačidlo striedavé r.6/0	NU323618		NU323630	NU323654
	Tlačidlo striedavé r.6/0, s popisovým poľom	NU324620		NU324630	NU324654
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So	NU320618N	NU320644N	NU320630N	NU320654N
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So symbol „zvonček“	NU320618CN	NU320644CN	NU320630CN	NU320654CN
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So symbol „svetlo“	NU320618LN		NU320630LN	NU320654LN
	Spínač so šnúrkou 1/0	NU322620	NU322644	NU322630	NU322654
	Tlačidlo na kľúč 3polohové	NU373118		NU373130	NU373154
	Tlačidlá, 250 V AC, 10 A, bezskrútkové svorky, 1modulárne				
	Tlačidlo r. 1/0	NU310618	NU310644	NU310630	NU310654
	Tlačidlo r. 1/0 symbol „zvonček“	NU310618C		NU310630C	NU310654C
	Tlačidlo r. 1/0 symbol „svetlo“	NU310618L		NU310630L	NU310654L
	Tlačidlo striedavé r.6/0	NU313618		NU313630	NU313654
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So	NU310618N	NU310644N	NU310630N	NU310654N
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So symbol „zvonček“	NU310618CN	NU310644N		
	Tlačidlá, 250 V AC, 10 A, skrútkové svorky, 1modulárne				
	Tlačidlo r. 1/0	NU310618SC			
	Tlačidlo s orientačnou kontrolkou r.1/0So	NU310618NSC	NU310644NSC		

					
		Biela	Béžová	Aluminium	Antracit
	Ovládače roliet/žalúzií/ventilátorov, 2modulárne				
	Tlačidlový ovládač na žalúzie 6A	NU320718	NU320744	NU320730	NU320754
	Tlačidlový ovládač na žalúzie 10A	NU323718		NU323730	NU323754
	Jednopolový spínač na žalúzie 6A	NU320818	NU320844	NU320830	NU320854
	Prepínač striedavý pre ventilátor	NU320320VMC		NU320330VMC	NU320354VMC
	Mech. ovládanie rýchlosti ventilátora dvojité	NU321418		NU321430	NU321454
	Ovládače roliet/žalúzií/ventilátorov, 1modulárne				
	Tlačidlový ovládač na žalúzie 10A	NU310718SC	NU310744SC	NU310730SC	NU310754SC
	Spínač na žalúzie 10A	NU310818SC	NU310844SC	NU310830SC	NU310854SC
	2-pólové tlačidlo na žalúzie 10A	NU312718SC	NU312744SC		
	2-pólový spínač na žalúzie 10A	NU310918SC	NU310944SC		
	Elektronické prvky, 2modulárne				
	Stmievateľ otočný univerzálny LED, 5-200W	NU351418		NU351430	NU351454
	Termostat priestorový otočný	NU350118	NU350144	NU350130	NU350154
	Termostat podlahový otočný	NU350318	NU350344	NU350330	NU350354
	Detektor pohybu so spínačom 2200W	NU352518		NU352530	NU352554
	Časový spínač 10A	NU353518		NU353530	NU353554
	Elektronický spínač na hotelové karty, 10s oneskorenie	NU354018		NU354030	NU354054
	Zásuvky, 250 V AC, 16 A, ochranné priehradky				
	Zásuvka 16A 2P+E, bezskrútková	NU305918E	NU305944E	NU305930E	NU305954E
	Zásuvka 16A 2P+E, skrútková	NU303918E	NU303944E	NU303930E	NU303954E
	Zásuvka skrytá 16A 2P+E, bezskrútková	NU305218E	NU305244E	NU305230E	NU305254E
	Zásuvka nezámenná 16A 2P+E, skrútková	NU305118			
	Zásuvka s prepäťovou ochranou 2P+E 16A	NU305918EP		NU305930EP	NU305954EP
	Zásuvka skrytá 16A + USB C 10,5W, 2.1A	NU301518E		NU301530E	NU301554E
	Zásuvka pootočená 45° 16A 2P+E, bezskrútková	NU304918		NU304930	NU304954
	Zásuvka 16A 2P+E, bezskrútková, Červená	NU305903			
	Zásuvka 16A 2P+E, bezskrútková, Zelená	NU305906			
	Zásuvka 16A 2P+E, bezskrútková, Oranžová	NU305961			
	Dvojzásuvka pootočená 16A 230V	NU206518	NU206544	NU206530	NU206554
	Zásuvka 10A pre ploché vidlice, 1modulárna	NU303118	NU303144	NU303130	NU303154
	USB nabíjačky				
	Dvojité nabíjacie USB konektory A+A 2.1A	NU341818	NU341844	NU341830	NU341854
	Dvojité nabíjacie USB konektory A+C 2.4A	NU301818		NU301830	NU301854
	Dvojité nabíjacie USB konektory A+C 18W 2.4A	NU301918	NU301944	NU301930	NU301954
	Dvojité nabíjacie USB konektory A+C 45W	NU501318		NU501330	NU501354
	Nabíjacie USB konektory C 65W	NU501418		NU501430	NU501454
	Zásuvka skrytá 16A + USB C 10, 5W, 2.1A	NU301518E		NU301530E	NU301554E
	USB A 2.0 nabíjacie konektory 2.1A, 1 modul	NU342818	NU342844	NU342830	NU342854
	USB A 2.0 nabíjacie konektory 2.4A, 1 modul	NU301618	NU301644	NU301630	NU301654
	Dátové zásuvky a adaptéry, 2modulárne				
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.5e UTP	NU341118	NU341144	NU341130	NU341154
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.5e STP	NU341318	NU341344	NU341330	
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 UTP	NU341518	NU341544	NU341530	NU341554
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 STP	NU341718		NU341730	NU341754
	Zásuvka dátová skosená RJ45 Kat.6 STP	NU340718		NU340730	NU340754
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 FTP	NU341918		NU341930	NU341954
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6A FTP	NU344918	NU344944	NU344930	NU344954
	Zásuvka dátová 2xRJ45 Kat.5e UTP	NU342018		NU342030	NU342054
	Zásuvka dátová 2xRJ45 Kat.6 STP	NU342618		NU342630	NU342654
	Centrálna doska RJ45 S-ONE	NU941118	NU941144	NU941130	NU941154
	Centrálna doska skosená RJ45 S-ONE	NU940718		NU940730	NU940754
	Centrálna doska RJ45 Keystone	NU946118	NU946144	NU946130	NU946154
	Centrálna doska skosená RJ45 Keystone	NU946418		NU946430	NU946454
	Centrálna doska SC APC simplex	NU943918		NU943930	NU943954
	Centrálna doska SC/SC APC duplex	NU943818		NU943830	NU943854
	Dátové zásuvky a adaptéry, 1modulárne				
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.5e UTP	NU341018	NU341044	NU341030	NU341054
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.5e STP	NU341218	NU341244	NU341230	
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 UTP	NU341418	NU341444	NU341430	NU341454
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 STP	NU341618	NU341644	NU341630	NU341654
	Zásuvka dátová skosená RJ45 Kat.6 STP	NU340618		NU340630	NU340654
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6 FTP	NU344718		NU344730	NU344754
	Zásuvka dátová RJ45 Kat.6A FTP	NU344818	NU344844	NU344830	NU344854
	Centrálna doska RJ45 S-ONE	NU941018	NU941044	NU941030	NU941054
	Centrálna doska skosená RJ45 S-ONE	NU940618		NU940630	NU940654
	Centrálna doska RJ45 Keystone	NU946018	NU946044	NU946030	NU946054

					
		Bielá	Béžová	Aluminium	Antracit
	Anténne zásuvky, 2modulárne				
	Zásuvka TV koncová 1,5 dB	NU346218	NU346244	NU346230	NU346254
	Zásuvka TV/R koncová, 11 dB	NU345118	NU345144	NU345130	NU345154
	Zásuvka TV/R priebežná 1,5 dB	NU345318		NU345330	NU345354
	Zásuvka TV/R koncová, 4 dB	NU345218		NU345230	NU345254
	Zásuvka TV-R/SAT koncová 2 dB	NU345418	NU345444	NU345430	NU345454
	Zásuvka TV-R/SAT priebežná 11 dB	NU345618		NU345630	NU345654
	Zásuvka TV-R/SAT koncová 5,5 dB	NU345518		NU345530	NU345554
	Zásuvka R/TV/SAT s F-konektorom	NU345018	NU345044	NU345030	NU345054
	Centrálna doska pre TV/R zásuvku	NU944018	NU944044	NU944030	NU944054
	Centrálna doska pre TV-R/SAT zásuvku	NU944118		NU944130	NU944154
	Anténne zásuvky, 1modulárne				
	Zásuvka TV koncová 1,5 dB	NU346118		NU346130	NU346154
	Zásuvka TV F-konektor	NU346818	NU346844	NU346830	NU346854
	Multimediálne zásuvky a ďalšie príslušenstvo				
	Zásuvka telefónna RJ12, 6 PIN, 2 modul	NU349718	NU349744	NU349730	NU349754
	Zásuvka telefónna RJ12, 6 PIN, 1 modul	NU349118	NU349144	NU349130	NU349154
	VGA - HD15 female konektor (predzapojený), 1 modul	NU343218		NU343230	NU343254
	Mini jack audio 3,5 mm konektor (predzapoj.), 1 modul	NU343318		NU343330	NU343354
	HDMI konektor (predzapojený), 1 modul	NU343018	NU343044	NU343030	NU343054
	3 RCA konektory (video & audio), 1 modul	NU343118		NU343130	NU343154
	USB 3.0 dátový konektor 1M, Biely, 1 modul	NU342918		NU342930	NU342954
	Svorky reproduktorové, 2 modul	NU348618	NU348644	NU348630	NU348654
	Svorky reproduktorové, 1 modul	NU348718	NU348744	NU348730	NU348754
	Vstavaný Bluetooth prijímač, 2 modul	NU360118		NU360130	NU360154
	Reproduktory (pre Bluetooth modul)	NU3488			
	Ovládač hlasitosti, 2 modul	NU360218	NU360244	NU360230	NU360254
	Lampička + USB nabíjačka typu A, 2 modul	NU360318	NU360344	NU360330	NU360354
	Wifi repeater, 300Mbps, 2 modul	NU360518			
	Káblová vývodka, 2 modul	NU386218	NU386244	NU386230	NU386254
	Nočné orientačné svetlo/Signálne svetlo 230V, 2 modul	NU3772			
	Signálne svetlo 12-24V, 2 modul	NU3773			
	Nočné orientačné svetlo/Signálne svetlo 230V, 1 modul	NU3774			
	Signálne svetlo 12-24V, 1 modul	NU3775			
	Núdzové svetidlo, 2 modul	NU3776			
	Bzučiak, 2 modul	NU378518	NU378544	NU378530	NU378554
	Elektronický dverový zvonček, 2 modul	NU378618	NU378644	NU378630	NU378654
	Záslepka, 2 modul	NU986618	NU986644	NU986630	NU986654
	Záslepka, 1 modul	NU986518	NU986544	NU986530	NU986554
	Záslepka, 2x1/2 modul	NU986418	NU986444	NU986430	NU986454
	Montážne rámčeky a príslušenstvo				
	Montážny rámček Zamak	NU7002			
	Montážny rámček Zamak, plastový	NU7002P			
	Ochranný kryt pre maľovanie	NU7802			
	Adaptačný rámček 45x45 do radu Unica	U0.582			
	Krycí rámček IP44 univerzálny	NU044218			
	Krabička na omietku jednonásobná pre Unica Studio	NU800218	NU800244		
	Krabička na omietku dvojnásobná pre Unica Studio	NU800418	NU800444		
	Krabička na omietku trojnásobná pre Unica Studio	NU800618	NU800644		
	Montážna krabička jednonásobná 40mm	IMT35914			
	Montážna krabička dvojnásobná 40mm	IMT35924			
	Montážna krabička trojnásobná 40mm	IMT35934			
	Montážna krabička štvornásobná 40mm	IMT35944			
	Montážna krabička jednonásobná 50mm	IMT35915			
	Montážna krabička dvojnásobná 50mm	IMT35925			
	Montážna krabička trojnásobná 50mm	IMT35935			
	Montážna krabička štvornásobná 50mm	IMT35945			
	Krabička inštalčná pre 1 modul, zapustená montáž	MGU8.601			
	Unica System+, podlahové krabice				
	Podlahová krabička so zásuvkou, kovová, štvorcová XS, IP44	INS52102			
	Podlahová krabička so zásuvkou, kovová, kruhová XS, IP44	INS52103			
	Krabička do betónu XS, súprava 5x	IMT36142A			
	Podlahová krabička M plastová 4 modulárna	INS52120			
	Podlahová krabička M kovová 4 modulárna	INS52121			
	Podlahová krabička L plastová 6 modulárna	INS52122			
	Podlahová krabička L kovová 6 modulárna	INS52123			
	Podlahová krabička L plastová 8 modulárna	INS52124			
	Podlahová krabička L kovová 8 modulárna	INS52125			
	Podlahová krabička XL plastová 12 modulárna	INS52126			
	Podlahová krabička XL kovová 12 modulárna	INS52127			

Krycie rámečky

Krycí rámček je vhodný na horizontálnu aj vertikálnu montáž



Farba rámčeka

	Jednonásobný	Dvojnásobný	Trojnásobný	Štvornásobný	Päťnásobný
Unica Studio					
Biela	NU200218	NU200418	NU200618	NU200818	NU201018
Béžová	NU200244	NU200444	NU200644	NU200844	NU201044
Aluminium	NU200230	NU200430	NU200630	NU200830	NU201030
Antracit	NU200254	NU200454	NU200654	NU200854	NU201054
Unica Studio Outline - krycie rámčeky					
Krycí rámček, Biela	NU230218	NU230418	NU230618	NU230818	NU231018
Unica Studio Outline - dekoratívne rámčeky					
Dekoratívny rámček, Yellow	NU230001				
Dekoratívny rámček, Red	NU230013				
Dekoratívny rámček, Plum	NU230014				
Dekoratívny rámček, Chocolate	NU230016				
Dekoratívny rámček, Bílá	NU230018				
Dekoratívny rámček, Light grey	NU230024				
Dekoratívny rámček, Aluminium	NU230030				
Dekoratívny rámček, Grey	NU230031				
Dekoratívny rámček, Béžová	NU230044				
Dekoratívny rámček, Antracit	NU230054				
Unica Studio Color* farba / farba podkladu					
Light green / Biely podklad	NU280211	NU280411	NU280611	NU280811	
Red / Biely podklad	NU280213	NU280413	NU280613	NU280813	
Plum / Biely podklad	NU280214	NU280414	NU280614	NU280814	
Chocolate / Biely podklad	NU280216	NU280416	NU280616	NU280816	
Chocolate / Čierny podklad	NU280217	NU280417	NU280617	NU280817	
Biela / Bílý podklad	NU280218	NU280418	NU280618	NU280818	
Dark grey / Biely podklad	NU280221	NU280421	NU280621	NU280821	
Dark grey / Čierny podklad	NU280222	NU280422	NU280622	NU280822	
Light grey / Biely podklad	NU280224	NU280424	NU280624	NU280824	
Taupe / Biely podklad	NU280226	NU280426	NU280626	NU280826	
Taupe / Čierny podklad	NU280228	NU280428	NU280628	NU280828	
Béžová / Béžový podklad	NU280244	NU280444	NU280644	NU280844	
Unica Studio Metal* farba / farba podkladu					
Bronze / Biely podklad	NU280250M	NU280450M	NU280650M	NU280850M	
Bronze / Čierny podklad	NU280252M	NU280452M	NU280652M	NU280852M	
Dark aluminium / Čierny podklad	NU280253M	NU280453M	NU280653M	NU280853M	
White aluminium / Biely podklad	NU280255M	NU280455M	NU280655M	NU280855M	
White aluminium / Čierny podklad	NU280256M	NU280456M	NU280656M	NU280856M	
Copper / Biely podklad	NU280257M	NU280457M	NU280657M	NU280857M	
Gold / Biely podklad	NU280259M	NU280459M	NU280659M	NU280859M	
Gold / Čierny podklad	NU280262M	NU280462M	NU280662M	NU280862M	

Farba rámčeka

	Jednonásobný horizontálny	Dvojnásobný horizontálny	Trojnásobný horizontálny	Štvornásobný horizontálny	Dvojnásobný vertikálny
Unica Pure					
Aluminium	NU600280	NU600480	NU600680	NU600880	NU6004V80
Rubber	NU600282	NU600482	NU600682	NU600882	NU6004V82
Nordic wood	NU600283	NU600483	NU600683	NU600883	NU6004V83
Oak wood	NU600284	NU600484	NU600684	NU600884	NU6004V84
Glass frosted white	NU600285	NU600485	NU600685	NU600885	NU6004V85
Glass frosted black	NU600286	NU600486	NU600686	NU600886	NU6004V86
Slate	NU600287	NU600487	NU600687	NU600887	NU6004V87
Translucide white	NU600289	NU600489	NU600689	NU600889	NU6004V89
Unica Pro					
Biela antibakteriálna	NU400220	NU400420	NU400620		

* V radoch Unica Studio Color a Metal sú rámčeky dvojplášťové. Skladajú sa z farebnej prednej vrstvy a bieleho alebo čierneho plastového podkladu. K bielemu podkladu ladia najviac biele prístroje, k čiernemu podkladu antracitové.



Prehľad radov vypínačov a zásuviek

Unica Studio



Unica Studio Outline



Unica Studio Color




Nová Unica

Unica Pro



Antibacterial

Unica Pure



drevo, sklo, kameň, kov alebo guma

Unica Studio Metal




kov

Unica Top



drevo alebo kov

Unica Class




kameň alebo sklo

Unica Plus



Unica

Unica Quadro



Unica Colors



Unica Basic



viak objavíte na www.se.com/sk

Sedna Design



Sedna Elements



vzhľad dreva



vzhľad kameňa



vzhľad kovu



vzhľad skla

Sedna

M-Elegance metal



kov



M-Elegance glass



sklo



M-Elegance wood



drevo



Merten

M-Pure



M-Pure Decor



dekór dreva, kovu alebo kameňa

M-Smart



Asfora



Mureva Styl




Cedar Plus




www.se.com/sk

Všetky naše rady vypínačov a zásuviek nájdete tu.



www.se.com/sk



Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum - tel.: 0850 123 455
e-mail: sk.schneider@se.com
www.se.com/sk