

SMC1000IC

APC Smart-UPS C, Line Interactive,
1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets,
SmartConnect port, USB and Serial
communication, AVR, Graphic LCD



Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable-runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other-network devices.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Syöttöjännite	230 V
Input voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Output voltage	220 V 240 V
Teho W	600 W
Teho VA	1000 VA
Tuote tai komponentti tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	Power cord USB-kaapeli

Täydentävät tiedot

Ohjelmistopaketti	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by-terms of use
-------------------	---

Akut ja käyttöaika

Pariston jännite	24 V
Extended runtime	0
Pariston kapasiteetti	9 Ah
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Tunti(A)
Number of battery replacement quantity	1

Pariston elinikä	3...5 Vuosi(/Vuotta)
Battery charger power	56 W rated

Yleinen

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	21,9 Cm
Leveys	17,1 Cm
Syvyys	43,9 Cm
Tuotteen paino	17,27 Kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

Syöte

Tulojännitteen rajat	170...300 V Säädettävä 180...287 V
Verkon taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Harmoninen vääristymä	Alle 5 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	600 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote sertifiointi	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	41 dBA
Lämmön haihtuminen	100 Btu/H
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 M
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Control panel	Multifunction LCD status and control console
Vapaat paikat	0
Tiedonsiirtotuki	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by-terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge energy rate	455 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,6 Cm
Package 1 Width	59,5 Cm
Package 1 Length	32,8 Cm
Package 1 Weight	19,55 Kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Product Life Status : **Myyntiohjelmassa**