



Armadi NetShelter™ SX

Il rack IT su cui potete contare

Gli armadi APC NetShelter SX garantiscono alla vostra azienda la potenza di una soluzione su scala globale, una leadership sostenibile e una qualità ineguagliabile.



Maggiore capacità di elaborazione in meno spazio

- Rack IT di qualità realizzati per applicazioni IA e per l'eccellenza quotidiana
- Capacità di carico, flusso d'aria e sicurezza eccellenti



Longevità sostenibile

- Pensati per durare, adattabili e riutilizzabili
- Notevole riduzione del 3,3% del carbonio intrinseco per i modelli più recenti
- Possibilità di recupero e 97% di riciclabilità



Tranquillità e serenità

- Costruiti con struttura interamente in acciaio
- Protetti con sistema di bloccaggio a 3 punti
- Garanzia di 5 anni



Flussi di lavoro giornalieri semplificati

- Rende le operazioni quotidiane più efficienti, prevedibili e gradevoli
- Dotato di caratteristiche che consentono un'installazione più rapida, semplice e precisa
- Ampio spazio per le apparecchiature, l'organizzazione e la manutenzione



Completa la soluzione

NetBotz™ fornisce una sicurezza fisica e ambientale avanzata.

PDU per rack intelligenti NetShelter: misurare e gestire energia ed alimentazione in modo sicuro.

Smart-UPS™ Ultra fornisce protezione dell'alimentazione online ad alta densità con runtime scalabile supportato dalle batterie agli ioni di litio.

EcoStruxure™ IT fornisce monitoraggio e controllo basati su cloud.



Scopri di più

Life Is On

Schneider
Electric

Specifiche tecniche



	NetShelter SX (ultima generazione)	NetShelter SX (originale)
Carico statico	1814 kg* NOVITA	1700 kg*
Carico Dinamico	1020 kg*	1020 kg*
Guide di montaggio delle apparecchiature	19° EIA, regolabili in incrementi di 6 mm. NOVITA	19° EIA, regolabili in incrementi di 6 mm.
Grado di Perforazione porte	80% NOVITA	69%
Porta anteriore apribile	270° (180° su rack affiancati), reversibile, frontale curvo NOVITA	130°, reversibile, frontale curvo
Porta posteriore apribile	270°, frontale piatto NOVITA	130°, frontale piatto
Pannelli laterali	Divisi, bloccabili, mezza Altezza	Divisi, bloccabili, mezza Altezza
Kit di affiancamento rack	In dotazione	In dotazione
Tetto	8 punti di ingresso cavi di grandi dimensioni	8 punti di ingresso cavi di grandi dimensioni
Piastra inferiore	Opzionale NOVITA	Opzionale
Sistemi di chiusura	Blocco a 3 punti sulla parte anteriore	Blocco a singolo punto sulla parte anteriore
Rotelle e piedini di livellamento	In dotazione	In dotazione
Accessorio posteriore	Canali accessori 0U a tutta altezza*	Canali accessori 0U a tutta altezza*
Maniglie dello sportello**	Serratura a chiave**	Serratura a chiave**
Funzioni senza attrezzi	Sportello anteriore, tetto, guide di montaggio, canale accessori, canalina per cavi dal tetto (opzionale)	Sportello anteriore, tetto, guide di montaggio, canale accessori, canalina per cavi dal tetto (opzionale)
Garanzia	5 anni	5 anni

*Vedere i codici per le specifiche esatte del modello. **Sono disponibili opzioni per il lucchetto a combinazione, l'accesso con scheda e cilindri per chiavi univoche.

	Modello (Nero)	Modello (Bianco)	Unità rack	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Profondità massima apparecchiatura (mm)	Statico (kg)	Dinamico (kg)	Porte e Pannelli laterali	Canali per accessori 0U
NetShelter SX (ultima generazione)	AR3100B2	-	42	1991	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3150B2	-	42	1991	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3300B2	AR3300W2	42	1991	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3350B2	AR3350W2	42	1991	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3105B2	-	45	2124	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3155B2	-	45	2124	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3305B2	-	45	2124	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3355B2	-	45	2124	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3107B2	-	48	2258	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3157B2	-	48	2258	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3307B2	AR3307W2	48	2258	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3357B2	AR3357W2	48	2258	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3180B2	-	42	1991	800	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3380B2	AR3380W2	42	1991	800	1200	1048	1814	1020	✓	4
AR3187B2	-	48	2258	800	1070	915	1814	1020	✓	2	
AR3387B2	AR3387W2	48	2258	800	1200	1048	1814	1020	✓	4	
NetShelter SX (originale)	AR3003	-	12	658	600	889	756	272	272	✓	2
	AR3103	-	12	658	600	1070	921	272	272	✓	2
	AR3006	-	18	925	600	889	756	408	408	✓	2
	AR3106	-	18	925	600	1070	921	408	408	✓	2
	AR3104	-	24	1198	600	1070	915	1360	1020	✓	2
	-	AR3100W	42	1991	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3100TAA	-	42	1991	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3150W	42	1991	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3105W	45	2124	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3105TAA	-	45	2124	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3155W	45	2124	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3305W	45	2124	600	1200	1048	1700	1020	✓	4
	-	AR3355W	45	2124	750	1200	1048	1700	1020	✓	4
	-	AR3107W	48	2258	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3107TAA	-	48	2258	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3157W	48	2258	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3307X674	AR3308W	52	2436	600	1200	1048	1700	1020	✓	4
	AR3158	-	52	2436	750	1070	915	1700	1020	✓	2
AR3357X674	AR3358W	52	2436	750	1200	1048	1700	1020	✓	4	

Europa

Nord America

Globale

Scopri di più

Life Is On

Schneider Electric