



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Número de unidade de bastidor	0U
Comprimento do cabo	1,8 M
Número de cabos	1
Compatibilidade de produtos	Fonte de alimentação ininterrupta (ups)

Físico

Cor	Cinzeno
Peso líquido	0,45 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Conector B	SUB-D 9 macho Sinal Simples
Conector A	SUB-D 9 fêmea Sinal Simples

Saída

Número de porta	1
-----------------	---

Ambiental

Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,9 Cm
Package 1 Width	5,1 Cm
Package 1 Length	10,2 Cm
Package 1 Weight	0,45 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**