

Price*: 24339.00 HUF



The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iC60
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	iC60N
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	63 A
Hálózat típusa	DC AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 36 KA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 20 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 6 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 36 KA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 KA Icu -<= 180 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC megfelel EN 60924 AC megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60924 Igen megfelel EN 60947-3 Igen megfelel IEC 60898-1 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	IEC 60898-1 EN 60947-3 EN 60924 IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 125...180 V DC 10 KA 100 % megfelel EN 60947-3 - 125...180 V DC
Korlátozási osztály	3 megfelel EN 60924 3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel EN 60947-3 6 KV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	6
Magasság	91 Mm
Szélesség	54 Mm
Mélység	78,5 Mm
Nettó súly	0,375 Kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 Ciklus

Elektromos élettartam	10000 Ciklus
Csatlakozás típusa	Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...35 mm ² merev Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm ² rugalmas
Vezeték csupasztási hossz	14 Mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.M felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk

Környezet

IP védettség fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
Szennyezettség fok	3
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,300 Cm
1. csomag szélessége	7,500 Cm
1. csomag hossza	9,100 Cm
1. csomag súlya	393,000 G
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	8,500 Cm
2. csomag szélessége	9,600 Cm
2. csomag hossza	22,000 Cm
2. csomag súlya	1,637 Kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	44
3. csomag magassága	30,000 Cm
3. csomag szélessége	30,000 Cm
3. csomag hossza	40,000 Cm
3. csomag súlya	18,710 Kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**