



### Visão geral

Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
------------------	--

### Geral

Taxa de Fluxo Máxima Recomendada	1,39 L/S
Material do tubo	Aço inoxidável
Pressure rating	2068,43 KPa
Tipo de ligação de fluido	NPT fêmea NPT macho
Temperatura Mínima de Fluido	6 °C
Temperatura Máxima do Fluido	13 °C
Queda de Pressão por pé (0,305m)	9.02 kPa @ 1,26 l/s

### Físico

Comprimento	0,91 M
Diâmetro do tubo	25,40 Mm
Peso líquido	1,36 Kg

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,7 Cm
Package 1 Width	73,7 Cm
Package 1 Length	73,7 Cm
Package 1 Weight	5,23 Kg

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

## Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	----------------