



Visão geral

Apresentação	A Unidade de distribuição de ar em bastidor é uma unidade de ventilação 2U, que liga ao piso elevado e puxa o ar de alimentação directamente para a estrutura. Isto evita que o ar condicionado se misture com o ar da sala mais quente, antes de alcançar o equipamento. Isto minimiza as diferenças de temperatura entre a parte superior e inferior da estrutura, enquanto evita, ao mesmo tempo, a recirculação do ar de exaustão quente para a entrada da estrutura. O produto é recomendado para estruturas de bastidor com cargas superiores a 1.5 kW, podendo fornecer fluxo de ar para cargas até 3.5 kW. É também ideal para estruturas em ambientes de piso elevado, nos quais a distribuição de ar na parte inferior é inadequada.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C13 IEC 60320 C14
Número de unidade de bastidor	2U
Número de cabos	2
Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador

Geral

Fluxo de ar	198,22 L/S
-------------	------------

Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 Cm
Largura	42,2 Cm
Profundidade	73,7 Cm
Peso líquido	18,64 Kg
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor

Entrada

Potência de entrada	230 W
Frequência da rede	50/60 Hz

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]reconhecido por UL
---------------------------	------------------------------

Ambiental

Nível acústico	70 dBA
----------------	--------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,4 Cm
Package 1 Width	83,8 Cm
Package 1 Length	83,8 Cm
Package 1 Weight	26,82 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	-------------------------------------------------------

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------