



Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | Combinados, a Unidade de Ventilação de Armário de Cablagem e o Gestor de Ambiente fornece aos utilizadores a capacidade de monitorizar e controlar remotamente o arrefecimento da sua rede de armários. |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |

Geral

| | |
|-----------------------|--|
| Equipamento fornecido | CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack |
| Fluxo de ar | 224,18 L/S |

Físico

| | |
|--------------|---------------|
| Cor | Bege Preto |
| Profundidade | 17,8 Cm |
| Altura | 36,8 Cm |
| Peso net | 12 Kg |
| Largura | 43,4 Cm |

Entrada

| | |
|----------------------------|---|
| Número de cabos | 1 |
| Potência de entrada | 85 W |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C14 NEMA 5-15P |
| Number of input connectors | 1 Cabos 3-fios |
| Tensão de entrada | 100 V 120 V 208 V 230 V 240 V |

Ambiental

| | |
|--|------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...45 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | 0...50 °C |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Humidade relativa de armazenamento | 0...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Altitude de armazenamento | 0,00...4572,00 M |
| Nível acústico | 60 dBA |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 17,32 Kg |
| Pacote 1 Altura | 40,6 Cm |
| Pacote 1 largura | 58,4 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 48,3 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------|---|
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU |
|---------------------|---|

Garantia contractual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**