



Visão geral

Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
------------------	--

Principal

Tensão de entrada	380 V trifásico 400 V trifásico 415 V trifásico
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Geral

Fluxo de ar	4223,93 L/S
-------------	-------------

Físico

Altura	98 Cm
Largura	90 Cm
Profundidade	191 Cm
Peso líquido	90 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Frequência da rede	50 Hz
--------------------	-------

Conformidade

Certificações de produtos	TÜV
---------------------------	-----

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	152,4 Cm
Package 1 Width	248,9 Cm
Package 1 Length	152,4 Cm
Package 1 Weight	170 Kg
Number of Units in Package 3	1

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não conforme
---------------------	--------------

Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------