



by Schneider Electric

Price*: 1517.89 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Cor	Preto
Profundidade	23,6 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	4,21 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Max line current	16 A
Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3840 VA
Tensão de entrada	230 V

Saída

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A 2P + E
Comprimento do fio	0,91 M
Output voltage	230 V

Conformidades

Certificações do produto	CE EMC directiva 2004/108/EC Directiva Baixa tensão 2006/95/CE
Normas	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,95 Kg
Pacote 1 Altura	11,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	34,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**