



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUN 09, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação

The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19. The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SSH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.

Prazo de entrega Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Output voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Número de unidade de bastidor	1U
Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série

Físico

Cor	Preto
Altura	4,4 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,6 Cm
Peso líquido	3,74 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
Load Capacity	3700 VA

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	16 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Without circuit breaker

Conformidade

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]CE[RETURN]UL na lista
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 Cm
Package 1 Width	35,6 Cm
Package 1 Length	60 Cm
Package 1 Weight	5,51 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AP4423 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP4423A

APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

Qtd 1

Data de substituição: |
