

# AP4452A

APC Netshelter Rack Automatic Transfer  
Switch, 1U, 20A, 120V, 2 L5-20 IN, 10 5-20R  
OUT, 50/60 Hz



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Tensão de entrada	120 V AC monofásico
Tipo de produto ou componente	Automatic transfer switch
Output voltage	120 V AC monofásico
Input Connection Type	NEMA L5-20P 16 A 2P + E
Número de unidade de bastidor	1U
Comprimento do cabo	2,44 M
Número de cabos	2
Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack

## Físico

Cor	Preto
Altura	4,4 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,6 Cm
Peso líquido	4,4 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor
Posição de montagem	Horizontal

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	20 A
Acceptable Input Voltage	108...132 V
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
Load Capacity	1920 VA

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	20 A
Number of power socket outlets	10 NEMA 5-20R 16 A 2P + E
Tipo de protecção	Without circuit breaker
Comprimento do fio	2,44 M

## Conformidade

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15240 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 Cm
Package 1 Width	60 Cm
Package 1 Length	35,6 Cm
Package 1 Weight	6,17 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**