



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Cor	Preto
Profundidade	23,6 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	4,4 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	16 A
Plug standard	NEMA L5-20P
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	1920 VA
Tensão de entrada	120 V

Saída

Max current draw	20 A
Number of power socket outlets	10 NEMA 5-20R
Tipo de protecção	Without circuit breaker
Output voltage	120 V

Conformidades

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,17 Kg
Pacote 1 Altura	11,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	35,6 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**