

AP4453A

APC NetShelter Rack Automatic Transfer
Switch, 2U, 30A, 120V, 2 L5-30P IN, 16 5-20R
OUT, 50/60Hz



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	120 V AC monofásico
Tipo de produto ou componente	Automatic transfer switch
Output voltage	120 V AC monofásico
Input Connection Type	NEMA L5-30P 24 A 2P + E
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	2,44 M
Número de cabos	2
Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack

Físico

Cor	Preto
Altura	8,8 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,6 Cm
Peso líquido	6,33 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	30 A
Acceptable Input Voltage	108...132 V
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
Load Capacity	2880 VA

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	30 A
Number of power socket outlets	16 NEMA 5-20R 16 A 2P + E
Tipo de protecção	Circuit breaker
Comprimento do fio	2,44 M

Conformidade

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A -
--------	--

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15240 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 Cm
Package 1 Width	58,4 Cm
Package 1 Length	35,6 Cm
Package 1 Weight	8,82 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**