



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUN 09, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Tensão de entrada	120 V
Output voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-30P
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	2,44 M
Número de cabos	2
Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série

## Físico

Cor	Preto
Altura	8,8 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,6 Cm
Peso líquido	6,33 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	24 A
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
Load Capacity	2880 VA

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	30 A
Number of power socket outlets	16 NEMA 5-20R
Tipo de protecção	Circuit breaker

## Conformidade

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 Cm
Package 1 Width	35,6 Cm
Package 1 Length	58,4 Cm
Package 1 Weight	8,82 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AP4453 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



### AP4453A

APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 30A, 120V, 2 L5-30P IN, 16 5-20R OUT, 50/60Hz  
Qtd 1

Data de substituição: |