



by Schneider Electric

Price\*: 227.68 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	4,7 Cm
Altura	52,3 Cm
Peso net	1,88 Kg
Largura	5,6 Cm

### Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	100...240 V
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	230 V

### Saída

Number of power socket outlets	14 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

### Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL UL na lista
--------------------------	-------------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...50 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,55 Kg
Pacote 1 Altura	61,2 Cm
Pacote 1 largura	12,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	10,7 Cm
SCC14	10731304327766
Número de unidades no pacote 3	96

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**