



by Schneider Electric

Price\*: 93.54 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Básico
Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança

### Complementar

Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Altura	24 Cm
Largura	4,4 Cm
Output voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Profundidade	9,3 Cm
Peso líquido	0,91 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	1U
Posição de montagem	Horizontal
[In] corrente nominal	12 A
Acceptable Input Voltage	100...240 V
Max line current	15 A

Input current limits	15 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13

## Ambiente

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]UL na lista[RETURN]VDE
---------------------------	---

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,6 Cm
Package 1 Width	13 Cm
Package 1 Length	21 Cm
Package 1 Weight	1,37 Kg
SCC14	10731304327797

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**