



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	9,3 Cm
Altura	24 Cm
Peso net	0,91 Kg
Largura	4,4 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	12 A
Tensão admissível	100...240 V
Max line current	15 A
Limites da corrente de entrada	15 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V

Saída

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE EAC IRAM UL na lista VDE
--------------------------	---

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,37 Kg
Pacote 1 Altura	28,6 Cm
Pacote 1 largura	21 Cm
Pacote 1 Comprimento	13 Cm
SCC14	10731304327797
Número de unidades no pacote 3	192

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**