



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Cor	Preto
Profundidade	25,4 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	4,84 Kg
Largura	43,7 Cm

Entrada

Tensão admissível	200...250 V
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tensão de entrada	Trifásico

Saída

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	CE GOST VDE
--------------------------	-------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,98 Kg
Pacote 1 Altura	24,1 Cm
Pacote 1 largura	55,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	50,2 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**