



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	3,05 M
Cor	Preto
Profundidade	4,4 Cm
Altura	161,9 Cm
Peso net	5,57 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformidades

Certificações do produto	CE VDE
--------------------------	-----------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,48 Kg
Pacote 1 Altura	212,1 Cm
Pacote 1 largura	15,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	12,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**